

Cavo switch KM a 2 porte USB con trasferimento di file per PC e Mac - USB 2.0

ID prodotto: SVKMS2



Il cavo switch per tastiera e mouse con 2 porte USB SVKMS2 con trasferimento di file per PC e Mac® permette di controllare due sistemi di computer utilizzando un solo set di tastiera e mouse offrendo al contempo la possibilità di trasferire i file tra i sistemi Windows® e/o Mac collegati.

Grazie all'installazione automatica (che non richiede software o driver aggiuntivi), questo cavo switch KM compatto collega i sistemi Windows e/o Mac utilizzando una porta USB 2.0 standard che consente di semplificare la commutazione tra i sistemi con il passaggio del mouse al secondo display o con le scelte rapide da tastiera.

Questo semplice cavo switch KM a due porte USB offre inoltre i vantaggi aggiuntivi della condivisione del blocco appunti che consente di copiare e incollare testo da un sistema all'altro e trascinare i file per semplici trasferimenti e gestione di dati.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per le applicazioni da ufficio in cui un singolo utente deve controllare più computer e lo

spazio di lavoro è limitato

- Ideale per la riparazione di PC o ambienti tech bench, consente di controllare e monitorare due sistemi contemporaneamente
- Una soluzione conveniente per l'utente business che deve trasferire file tra sistemi desktop e laptop

Caratteristiche

- Condivisione di tastiera e mouse tra 2 computer
- Compatibile con sistemi Windows® e Mac®
- Commutazione semplice tra sistemi con movimento del mouse o scelte rapide da tastiera
- Trasferimento di file mediante trascinamento
- Permette di copiare e incollare testo tra sistemi
- Plug-and-Play, nessun CD software/driver necessario

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
ID chipset	MCT - WH88
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Numero massimo di utenti	1

Connettore/i		
Connettori host	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)	
Software		
Compatibilità con sistemi operativi	Windows®2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server®2012, 2012-R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 to 10.15	
Certificato Microsoft WHQL	Sì	
Indicatori		
Indicatori LED	2 - Alimentazione/Connessione	
Alimentazione		
Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB	
Ambientale		
Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)	
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)	
Umidità	85% RH senza condensa	
Caratteristiche fisiche		
Colore	Nero	
Tipo enclosure	Plastica	
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]	
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]	
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]	
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]	
Peso prodotto	1.4 oz [40 g]	
Informazioni		

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.1 oz [116.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di condivisione tastiera e mouse
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.