

KM Switch kabel met bestandsoverdracht voor PC en Mac - USB 2.0

Productcode: SVKMS2



Met de SVKMS2 2-poorts USB-toetsenbord/muis-schakelkabel met bestandsoverdracht voor pc en Mac® kunt u twee computersystemen besturen met slechts één toetsenbord- en muisset en kunt u bestanden kopiëren tussen de aangesloten Windows®- en/of Mac-systemen.

Deze compacte KM-schakelkabel wordt automatisch geïnstalleerd (geen aanvullende software of stuurprogramma's vereist) en sluit uw Windows- en/of Mac-systemen op elkaar aan via een standaard USB 2.0 poort. Daardoor wordt het schakelen tussen systemen net zo gemakkelijk als het bewegen van uw muis over uw tweede scherm of met behulp van sneltoetsen.

Deze eenvoudige 2-poorts USB KM-switch biedt het extra voordeel van het delen van tekst op het klembord zodat u tekst van het ene systeem naar het andere kunt kopiëren en plakken of bestanden kunt verslepen voor zeer eenvoudig bestandsoverdracht en databeheer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor kantoortoepassingen waarbij meerdere computers moeten worden bediend door een

enkele gebruiker en bureauruimte beperkt is

- Ideaal voor PC-reparatie of testomgevingen, waar twee systemen tegelijk kunnen worden bediend en gecontroleerd
- Een handige oplossing voor de zakelijke gebruiker die bestanden moet overzetten tussen een desktopsysteem en een laptop

Eigenschappen

- Voor het delen van toetsenbord en muis tussen 2 computers
- Compatibel met Windows®- en Mac®-systemen
- Eenvoudig schakelen tussen systemen met de muis of sneltoetsen
- Slepen en neerzetten van bestanden
- Tekst kopiëren en plakken tussen systemen
- Plug-and-Play, geen drivers of software nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Chipsetcode	MCT - WH88
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja

	Maximum aantal gebruikers	1
Connector(en)	Hostaansluitingen	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 tot 10.15
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Voeding / koppeling
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Vochtigheid	85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
	Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	1.4 oz [40 g]
Verpakkingsinform		

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.1 oz [116.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - Kabel voor delen van toetsenbord / muis
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.