

Câble pour switch KVM USB VGA de 3 m

N° de produit: SVUSB2N1_10



Le câble KVM SVUSB2N1_10 2-en-1 USB+VGA de 3 m est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et conçu avec savoir-faire pour assurer une qualité d'image remarquable et des connexions fiables.

Nos commutateurs KVM USB universels empêchent les enchevêtrements et gardent votre espace de travail soigné, tout en offrant d'excellentes performances avec votre commutateur StarTech.com ou autre commutateur KVM.

Fonctionne avec :

Les câbles KVM StarTech.com compatibles se trouvent dans la section Accessoires.

Modèles Aten (CS102U, CS104U)

Modèles Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U)

Modèles TrippLite (B006-004-R)

Modèles Cables to go (35555, 35566, 35554, 52064)

Modèles IOGear (GCS102U, GCS104U)

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez des PC ou des serveurs à votre commutateur StarTech.com ou à un autre commutateur KVM

Spécifications techniques

- Câble vidéo coaxial offrant une image claire et nette.
- Sa conception compacte et intégrée permet de réduire les enchevêtrements de câbles.

Connecteur(s)

Politique de garantie	Lifetime
Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteur B	1 - USB B (4 broches) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
Longueur du produit	10.0 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	15.5 oz [440.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	13.5 in [34.3 cm]
Largeur du Paquet	5.4 in [13.6 cm]

Hauteur du Paquet	1.4 in [3.5 cm]
Poids brut	15.5 oz [438.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - 3 m Câble KVM 2-en-1 USB+VGA
-----------------------	----------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis