

3m 2-in-1 universele USB KVM kabel

Productcode: SVUSB2N1_10



De SVUSB2N1_10 3 m 2-in-1 USB + VGA KVM switch kabel is gemaakt van hoogwaardige materialen en is ontworpen door experts voor gegarandeerd kristalheldere beeldkwaliteit en betrouwbare verbindingen.

Onze universele USB KVM switch kabels raken niet verstrikt en houden uw werkomgeving netjes, terwijl ze uitstekende prestaties leveren in combinatie met uw StarTech.com of andere KVM switch.

Werkt met:

Compatibele StarTech.com KVM's zijn te vinden in het gedeelte Accessoires.

Aten-modellen (CS102U, CS104U)

Belkin-modellen (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U)

TrippLite-modellen (B006-004-R)

Cables to go-modellen (35555, 35566, 35554, 52064)

IOGear-modellen (GCS102U, GCS104U)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verbind pc's of servers met uw StarTech.com of andere KVM switch

Eigenschappen

- Coaxiale videokabel voor een kristalheldere weergave
- Gegoten ontwerp voor een opgeruimd geheel

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - USB B (4-polig) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	15.5 oz [440.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.5 in [34.3 cm]
Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Package Height	1.4 in [3.5 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	15.5 oz [438.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 3 m USB+VGA 2-in-1 KVM-switchkabel
Garantiebepalinge n		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.