

3 m 2-i-1 universell USB KVM-kabel

Produkt ID: SVUSB2N1_10



Denna SVUSB2N1_10 3 m 2-i-1 USB + VGA KVM-switch-kabel är gjord av material av högsta kvalitet och framtagen med expertis för att säkerställa kristallklar bildkvalitet och pålitliga anslutningar.

Våra universella USB KVM-switch-kablar förhindrar oreda och håller din arbetsplats prydlig medan de levererar utmärkt prestanda tillsammans med din StarTech.com eller annan KVM-switch.

Fungerar med:

Kompatibla KVM:er från StarTech.com finns under Tillbehör.

Aten-modeller (CS102U, CS104U)

Belkin-modeller (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U)

TrippLite-modeller (B006-004-R)

Cables to go-modeller (35555, 35566, 35554, 52064)

IOGear-modeller (GCS102U, GCS104U)

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut PC eller servrar till din StarTech.com eller annan KVM-switch

Funktioner

- Koaxial videokabel för kristallklar bild
- Bunden design minskar oreda

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	USB B (4-stifts) VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.5 in [12.0 mm]
Produkt höjd	0.4 in [10.0 mm]
Produktvikt	15.5 oz [440.0 g]

Förpackning

Package Length	15.7 in [40.0 cm]
Package Width	5.5 in [14.0 cm]
Package Height	1.0 in [26.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	15.8 oz [449.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	3 m USB+VGA 2-i-1 KVM switch-kabel
-----------------	------------------------------------



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

