

Cable KVM de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 - 6ft Pies 2 en 1

ID del Producto: SVUSB2N1_6



Los cables de conmutación KVM USB de la serie universal de StarTech.com ayudan a reducir el desorden de cables y a la vez posibilitan el óptimo desempeño de su conmutador KVM StarView de StarTech.com o de algún otro fabricante.

Este Cable de conmutación KVM + USB 2-en-1 de 6 pies fabricado con materiales de gran calidad está diseñado por expertos asegurando una excelente calidad de imagen, óptimo desempeño y durabilidad. Funciona con: Los KVMs StarTech.com compatibles se pueden encontrar en la Sección Accesorios. Modelos Aten (CS102U, CS104U) Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U) TrippLite (B006-004-R) Modelos de cables to go (35555, 35566, 35554, 52064) modelos IO Gear (GCS102U, GCS104U)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Para su uso con conmutadores KVM universales de StarTech.com
- También se puede usar para conectar a una gran cantidad de conmutadores KVM de otros fabricantes

Características

- Cable de vídeo coaxial para brindar una imagen excelente
- Diseño compacto que permite reducir el desorden de cables

Conector(es)

Política de Garantía	Lifetime
Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - USB B (4 pines) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	10.2 oz [290.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.0 in [25.4 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.9 oz [308.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable KVM USB 2-en-1 de 6 pies
---------------------	------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

