

1,80 m 2-in-1 USB KVM-kabel

Productcode: SVUSB2N1_6



De universele USB KVM-kabels van StarTech.com zorgen voor een opgeruimde werkruimte zonder wirwar van bekabeling en leveren uitstekende prestaties met uw KVM-switch van StarTech.com.

Deze 1,80 meter lange 2-in-1 USB/VGA KVM-kabel is uitgevoerd in hoogwaardige materialen en speciaal ontworpen voor kristalheldere beeldkwaliteit en duurzame prestaties. Net als alle kabels van StarTech.com wordt dit product geleverd met levenslange garantie. Werkt met: compatibele KVM-switches van StarTech.com, die onder de accessoires te vinden zijn, en ook met de modellen van Aten (CS102U, CS104U), Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U), TrippLite (B006-004-R), Cables to go (35555, 35566, 35554, 52064) en OGear (GCS102U, GCS104U)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor gebruik met de universele KVM-switches van StarTech.com
- Kan ook worden gebruikt met diverse KVM-switches van andere fabrikanten

Eigenschappen

- Coaxiale videokabel voor een kristalheldere weergave
 - Gegoten ontwerp voor een opgeruimd geheel
-

Connector(en)	Garantiebeleid	Lifetime
	Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Connector B	USB B (4-polig) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
	Breedte product	0.5 in [12.0 mm]
	Hoogte product	0.4 in [10.0 mm]
	Gewicht product	10.2 oz [290.0 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie	Package Length	11.4 in [29.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.0 in [26.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	10.6 oz [299.0 g]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	2-in-1 USB KVM-kabel 1,8 m
<hr/>		

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

