

Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers

N° de produit: SVUSB3DSA



Le commutateur KVM à permutation entre deux systèmes SVUSB3DSA 2 ports USB 3.0 vous permet de partager les entrées vidéo, de clavier et de souris, et il vous permet de transférer des fichiers entre deux systèmes Windows®, le tout par une connexion USB 3.0 à chaque système. Une fois la connexion établie, vous pouvez déplacer le curseur de votre souris naturellement entre les systèmes pour un contrôle KVM fluide.

Ce commutateur KVM USB permet le partage de l'affichage (mode étendu ou réfléchi) d'un ordinateur ou l'autre, transformant votre deuxième ordinateur portable, votre tablette ou votre ordinateur en écran partagé. La prise en charge intégrée des écrans tactiles vous permet d'utiliser l'écran tactile d'un de vos systèmes connectés afin de contrôler à l'écran le système étendu ou réfléchi.

La prise en charge intégrée du transfert de fichiers facilite le partage de fichiers à l'aide d'une connexion KVM USB 3.0. Au clic d'un bouton, une fenêtre de transfert de fichiers s'affiche et vous permet de glisser-déposer ou de copier-coller des fichiers vers un répertoire sur l'autre ordinateur. L'appareil prend également en charge le partage du bloc-notes afin que vous puissiez copier-coller du texte entre les systèmes.

L'interface USB 3.0 procure une voie de données de 5 Gb/s, assurant des transferts de fichiers, une lecture vidéo fluide et des tâches de transfert rapides tout en étant rétrocompatible à USB 2.0.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Partagez les ressources de carte vidéo et de disque dur entre deux ordinateurs avec partage d'affichage et prise en charge du transfert de fichiers
- Contrôlez deux systèmes avec un clavier et une souris
- Utilisez une tablette ou un ordinateur portable à écran tactile Windows® pour contrôler un système standard sans écran tactile

Spécifications techniques

- Partage du clavier, de la souris et de l'écran entre deux systèmes Windows®
- Une seule connexion USB 3.0 par système
- Prise en charge du transfert de fichiers et du partage du bloc-notes
- Prise en charge des écrans tactiles

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
ID du chipset	MCT - WH90

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Contrôle IP KVM	Non

Hot-Key Selection Non

Nombre max.
d'utilisateurs 1

Connecteur(s)

Connecteurs hôte 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système
d'exploitation Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64),
XP(32/64)

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du
système et du câblage Offert avec port USB 2.0/3.0 (USB 3.0 recommandé)

Unité centrale : Intel Core i3 2,8 GHz ou supérieur

RAM : 2 Go ou plus

Conditions
environnementales

Température de
fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de
stockage -10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Humidité Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 4.9 ft [1.5 m]

Longueur du produit 1.9 in [49.0 mm]

Largeur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [0.9 cm]

Poids du produit 1.3 oz [37.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Poids brut	5.7 oz [161.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble commutateur KM USB 3.0
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis