

Cavo Switch commutatore KVM a 2 porte USB 3.0 - Cavo trasferimento dati USB da 1.5m

ID prodotto: SVUSB3DSA



Lo switch commutatore tra due sistemi USB 3.0 a 2 porte SVUSB3DSA consente di condividere video, ingresso di tastiera/mouse e trasferire file tra due sistemi Windows® mediante un collegamento USB 3.0 standard su ciascuno. Una volta collegato, è possibile spostare facilmente il cursore del mouse tra i due sistemi per un controllo KVM senza problemi.

Lo switch KVM USB offre la condivisione di display (in modalità estesa o in mirroring) da uno dei computer, trasformando il secondo laptop, tablet o desktop in un display condiviso. Se uno o entrambi i sistemi collegati dispongono di un touchscreen, il supporto integrato del touchscreen consente di utilizzare la funzione touch per il controllo del computer con visualizzazione estesa o in mirroring.

Il supporto integrato dei trasferimenti di file semplifica la condivisione dei file mediante il collegamento KVM USB 3.0. Facendo clic su un pulsante viene visualizzata una finestra di trasferimento dei file che consente di trascinare e rilasciare oppure di copiare/incollare i file in qualsiasi directory del secondo computer. Il dispositivo supporta inoltre la condivisione del blocco appunti, è quindi possibile copiare e incollare il testo da un sistema all'altro.

L'interfaccia USB 3.0 fornisce un canale dati di 5 Gbps per assicurare veloci trasferimenti di file e operazioni di streaming/condivisione video senza problemi offrendo al contempo la compatibilità con USB 2.0.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente la condivisione della scheda video e delle risorse del disco rigido tra due computer con il supporto della condivisione dei display e il trasferimento di file
- Consente il controllo di due sistemi con una singola tastiera e mouse
- Consente l'utilizzo di un tablet o laptop con touch screen Windows® per il controllo di un sistema non touch standard

Caratteristiche

- Condivisione di tastiera, mouse e display tra 2 sistemi Windows®
- Singolo collegamento USB 3.0 per sistema
- Supporta il trasferimento di file e la condivisione del blocco appunti
- Supporto del controllo mediante touchscreen

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
ID chipset	MCT - WH90

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida No

Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Numero massimo di utenti	1

Connettore/i

Connettori host	2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
-----------------	---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 2.0/3.0 disponibile (USB 3.0 consigliata) CPU: Intel Core i3 2,8 GHz o superiore RAM: 2 GB di memoria o superiore
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità	0~85% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	4.9 ft [1.5 m]
Lunghezza prodotto	1.9 in [49.0 mm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
Peso prodotto	1.3 oz [37.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.7 oz [161.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo switch KM USB 3.0
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.