

KM switch kabel met bestandsoverdracht - USB 3.0

Productcode: SVUSB3DSA



Met de SVUSB3DSA 2-poorts USB 3.0 KVM switch voor twee systemen kunt u video delen, een toetsenbord/muis aansluiten en bestanden tussen twee Windows®-systemen kopiëren, allemaal via een standaard USB 3.0 kabel naar elk onderdeel. Na aansluiting kunt u met uw muiscursor gemakkelijk tussen de systemen heen en weer schakelen voor naadloze KVM-bediening.

Met deze USB KVM switch kunt uw beeldschermen delen (uitgebreide of spiegelmodus) op een van beide computers, waardoor uw tweede laptop, tablet of desktop in een gedeeld scherm verandert. Geïntegreerde aanraakschermondersteuning betekent dat u, als een of beide van uw aangesloten systemen een aanraakscherm heeft, de computer die wordt gespiegeld of uitgebreid via aanraking kunt bedienen.

Door de geïntegreerde ondersteuning van bestandsoverdracht kunt u gemakkelijk bestanden delen via de USB 3.0 KVM aansluiting. Met een klik op de knop wordt een bestandsoverdrachtsvenster geopend, waarin u bestanden kunt verslepen naar of kopiëren en plakken in elke directory op de andere computer. Het apparaat ondersteunt ook het delen van het toetsenbord, waardoor u tekst van het ene systeem naar het andere kunt kopiëren en plakken.

De USB 3.0 interface biedt een 5 Gbps datakanaal voor snelle bestandsoverdracht en het soepel streamen en delen van video, met neerwaartse compatibiliteit met USB 2.0.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Deel bestanden op de videokaart en harde schijf tussen twee computers met ondersteuning van beeldscherm delen en bestandsoverdracht
- Bedien twee systemen met één toetsenbord en muis
- Gebruik een Windows® tablet of laptop met aanraakscherm voor de bediening van een standaardscherm zonder aanraking

Eigenschappen

- Delen van toetsenbord, muis en scherm tussen 2 Windows®-systemen
- Eén USB 3.0 aansluiting per systeem
- Ondersteunt bestandsoverdracht en delen van het klembord
- Ondersteunt bediening via aanraakscherm

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Chipsetcode	MCT - WH90

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Nee

	Maximum aantal gebruikers	1
Connector(en)	Hostaansluitingen	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB 2.0/3.0 poort (USB 3.0 aanbevolen)
		CPU: Intel Core i3 2,8 GHz of hoger
		RAM: 2 GB geheugen of meer
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Vochtigheid	0~85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	4.9 ft [1.5 m]
	Lengte product	1.9 in [49.0 mm]
	Breedte product	0.7 in [1.9 cm]
	Hoogte product	0.4 in [0.9 cm]
	Gewicht product	1.3 oz [37.0 g]
Verpakkingsinformatie		

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.7 oz [161.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 KM-switchkabel
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.