

Adaptador de Alimentación de Repuesto para SV231USB & SV431USB de 5V - Especificación UE

ID del Producto: SVUSBPOWEREU



El adaptador de alimentación de 5 V de CC (Unión Europea), modelo SVUSBPOWEREU, sirve de reemplazo/unidad extra del conmutador KVM SV231USB o SV431USB.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- Admite entrada de 110~240 V, 0,4 A
- Salida de 5 V 2 A
- Conector cilíndrico tipo N

Rendimiento

Política de Garantía

2 Years

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No

Hot-Key Selection No

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación International Power Cords

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.4 A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 2 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe N

N

Consumo de Energía 10

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humedad HR 0~90%

Características Físicas

Color Negro

Peso del Producto 4.1 oz [115 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 3.9 in [10 cm]

Ancho de la Caja 2.7 in [68 mm]

Altura de la Caja	2.2 in [56 mm]
-------------------	----------------

Peso (de la Caja) del Envío	5.3 oz [151 g]
-----------------------------	----------------

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación UE
---------------------	----------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.