

Trasformatore di Riserva a 5V DC di tipo M - Alimentatore esterno di riserva per SV231USB & SV431USB

ID prodotto: SVUSBPOWEREU



L'adattatore di alimentazione EU CC 5 V SVUSBPOWEREU è ideale come sostituzione/ricambio per lo switch KVM SV231USB o SV431USB.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- Uscita 2 A 5 V
- Supporta un ingresso da 0,4 A, 110~240 V
- Connettore a barilotto tipo N

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

Supporto OSD e tasti di scelta rapida No

Hot-Key Selection No

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	International Power Cords
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.4 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
	N
Consumo energetico	10

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Peso prodotto	4.1 oz [115 g]

Informazioni confezione

Package Length	3.9 in [100 mm]
Package Width	2.7 in [68 mm]
Package Height	2.2 in [56 mm]
Peso spedizione	5.3 oz [151 g]



(confezione)

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Adattatore di alimentazione EU

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

