

Thunderbolt till eSATA plus USB 3.0-adapter - Thunderbolt-adapter

Produkt ID: TB2USB3ES



TB2USB3ES Thunderbolt™ till eSATA + USB 3.0-adaptern låter dig utöka anslutningarna på din MacBook eller bärbara dator genom att kombinera Thunderbolt till eSATA och Thunderbolt till USB 3.0 i en enda kompakt adapter. Du får två livsviktiga gränssnitt som inte finns eller är begränsade på de flesta Thunderbolt-utrustade system, för snabb och pålitlig prestanda, flera anslutningsmöjligheter och tålig bärbarhet.

Upplev snabb, effektiv och pålitlig prestanda från dina viktiga tillägg! Nu kan du utnyttja bandbredden på 10 Gbps från din Thunderbolt-port för att skapa en skalbar lösning med hög hastighet som ger eSATA- och USB 3.0-anslutning.

För maximal effektivitet ansluter två dedicerade band Thunderbolt-adaptern direkt till systemets PCIe-buss. Varje bana ger bandbredd på 5 Gbps så att du slipper flaskhalsar i prestandan när båda portarna används. Denna mångsidiga adapter ger dig snabb, enkel och pålitlig extern anslutning från den revolutionära Thunderbolt-tekniken.

Dra nytta av dina befintliga tillägg till fullo! Denna enda adapter besparar dig den extra kostnaden av att köpa nya enheter genom att låta dig ansluta dina befintliga tillägg samtidigt genom din Thunderbolt-port - perfekt för externa eSATA-hårddiskar (med SATA III-stöd) samt USB 3.0-hubbar (med UASP-stöd) eller för synkning med surfplattan eller smarttelefonen.

Du kan till och med koppla adaptern i änden av en Thunderbolt-kedjekoppling! Anslut adaptern till din Thunderbolt-dockningsstation (SKU: TBDOCKHDPBC - säljs separat), för ännu mer utbyggnad av din MacBook!

Arbeta när du är ute och reser och se bra ut samtidigt! Den tåliga och resevänliga designen låter dig stoppa undan adaptern i datorväskan och höljet kombinerar bärbarhet med hållbarhet för skydd av kvalitet som låter dig ta med dig adaptern överallt.

Denna slimmade och eleganta Thunderbolt-adapter matchar din MacBook Pro® eller MacBook Air® med en sandblästrad yta i silver och svarta gummigrepp. Dessutom behöver den kompakta adaptern

ingen extern ström, den har en inbyggd Thunderbolt-kabel och problemfri plug-and-play-installation.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Se fler

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till 2 viktiga anslutningsportar till din Thunderbolt-utrustade MacBook Pro, MacBook Air, bärbara dator eller Ultrabook™
- Anslut en eSATA-utrustad extern hårddisk eller externt kabinett till din bärbara dator via en Thunderbolt-port
- Lägg till en extra USB 3.0-port för att ansluta dina tillägg i hemmet, på kontoret eller vid resor
- Perfekt för användning med din MacBook eller bärbara dator på en delad arbetsplats eller arbetsstation med flera användare

Funktioner

- 1 x eSATA- (5 Gbps) och 1 x USB 3.0-port (5 Gbps), genom en Thunderbolt-anslutning
- Kompakt och hållbar design med en inbyggd Thunderbolt-kabel för maximal bärbarhet
- Stöder Thunderbolt-datahastigheter på upp till 10 Gbps med 2 dedicerade PCI Express-banor (en per port)
- Problemfri installation - Plug-and-play-installation på kompatibla operativsystem med inbyggda drivrutiner
- eSATA-port stöder SATA III/II/I-anslutningar
- USB 3.0-port stöder UASP och är bakåtkompatibel med USB 2.0
- Sandblästrad yta i silver med gummigrepp som matchar Apple® MacBook

- Buss-driven - ingen extern ström behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	2
Gränssnitt	eSATA
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	Thunderbolt
Chipset-ID	Intel - DSL2210
	ASMedia - ASM1061
	ASMedia - ASM1042A

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps (Thunderbolt) 5 Gbps (eSATA) 5 Gbps (USB 3.0)
Typ och hastighet	Thunderbolt - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Port Multiplier	Ja
LBA-stöd	48-bit
RAID	Nej

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - Thunderbolt™ (20-stifts)
	1 - eSATA (7-stifts, data)
	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 8, 8.1, 10, 11
	Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Miljö

Drifttemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Utseende

Färg	Silver
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	5.1 in [130 mm]
Produktlängd	3.1 in [78 mm]
Produktbredd	1.9 in [4.8 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	2.6 oz [73 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Paketets höjd	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.7 oz [161 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Thunderbolt Adapter
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.