

## Adaptateur Thunderbolt vers Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt

N° de produit: TB2USB3GE



L'adaptateur Thunderbolt™ vers Gigabit Ethernet + USB 3.0 TB2USB3GE vous permet d'étendre la connectivité de votre MacBook ou de votre ordinateur portable au moyen d'un adaptateur unique et compact Gigabit Ethernet et USB 3.0 pour une performance fiable, des diverses possibilités de connexion et une portabilité robuste.

Bénéficiez d'une performance rapide, efficace et fiable sur vos périphériques principaux ! Profitez de la bande passante de 10 Gb/s de votre port Thunderbolt et de la connectivité fiable 1 Gb/s Ethernet et 5 Gb/s USB 3.0 de cet adaptateur double usage, et bénéficiez de sa pleine capacité.

Pour une plus grande efficacité, l'adaptateur Thunderbolt sépare le trafic de chaque interface en sa propre voie dédiée PCI Express 5 Gb/s, ce qui permet d'éviter efficacement les ralentissements lorsque les deux ports sont en cours d'utilisation. Equipé de la technologie révolutionnaire Thunderbolt, cet adaptateur pratique vous offre une connectivité externe rapide et robuste.

Profitez pleinement de vos périphériques actuels ! Vous évitant une dépense supplémentaire et l'achat de nouveaux périphériques, cet adaptateur vous permet de connecter simultanément vos périphériques existants à votre port Thunderbolt. Combinant Thunderbolt à Ethernet et Thunderbolt à la fonctionnalité USB 3.0, cet adaptateur unique met à votre disposition deux interfaces essentielles, qui ne sont pas disponibles ou sont limitées sur la plupart des systèmes Thunderbolt. Les propriétaires d'entreprises et les utilisateurs privés peuvent autant les uns que les autres rester connectés.

Que vous vous trouviez dans une salle de conférence avec un signal WiFi faible ou dans un hôtel ne possédant qu'une connexion de réseau filaire, cet adaptateur répond à tous vos besoins. De plus, le port USB 3.0 (avec prise en charge UASP) peut être utilisé pour connecter un dispositif de stockage, un hub USB, une imprimante USB ou pour la synchronisation de votre tablette ou de votre smartphone.

Faites votre travail lors de vos déplacements avec élégance ! Une conception robuste et conviviale vous permet de ranger commodément votre adaptateur dans la sacoche de votre ordinateur portable. De plus, l'étui léger associe portabilité, durabilité et protection pour que vous puissiez emmener votre

adaptateur partout.

Avec son fini argent sablé et ses prises caoutchoutées noires, cet adaptateur élégant et stylé est assorti à votre MacBook Pro® ou MacBook Air®. Par ailleurs, cet adaptateur compact ne requiert aucune alimentation externe. Il comporte un câble Thunderbolt intégré et bénéficie de l'installation plug-and-play facile.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Voir plus de

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Ajoutez 2 ports de connectivité essentiels à votre MacBook Pro, MacBook Air, ordinateur portable ou Ultrabook équipé de la technologie Thunderbolt
- Bénéficiez d'une connexion Gigabit Ethernet filaire lorsque les signaux sans fil sont limités ou ne sont pas disponibles
- Ajoutez un port USB 3.0 supplémentaire pour connecter vos périphériques à la maison, au bureau ou lors de vos déplacements

### Spécifications techniques

- 1 port Gigabit Ethernet et 1 port USB 3.0 (5 Gb/s), par une connexion Thunderbolt
  - Prend en charge les vitesses de transfert de données Thunderbolt jusqu'à 10 Gb/s avec 2 voies PCI Express dédiées (une par port)
  - Un étui compact et durable comportant un câble Thunderbolt intégré pour maximiser la portabilité
  - Une installation plug-and-play sur les systèmes d'exploitation pris en charge au moyen de pilotes natifs
  - Le port Ethernet prend en charge les connexions 10/100/1000 Mb/s, le fonctionnement en mode duplex complet et les trames étendues (jusqu'à 9,6 K)
  - Le port USB 3.0 prend en charge l'UASP et est rétrocompatible avec l'USB 2.0
  - Fini argent sablé avec prises caoutchoutées, assorti au MacBook d'Apple®
  - Alimentation par bus, aucune source d'alimentation externe requise
-

## Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)  USB 3.0
Type de bus	Thunderbolt
Normes de l'industrie	IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), marquage VLAN IEEE 802.1Q, contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x, encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2, IEEE 802.3az (EEE - Energy Efficient Ethernet)
ID du chipset	Intel - DSL2210  Broadcom - BCM57762  ASMedia - ASM1042A

---

## Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s (Thunderbolt)  5 Gbit/s (USB 3.0)  2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
Jumbo Frame Support	9.6K max.
Promiscuous Mode	Oui


---

## Connecteur(s)

Types de connecteur	Thunderbolt™ (20 broches)  RJ-45  USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------------	---

---

## Logiciel



Compatibilité système d'exploitation Windows® 8, 8.1, 10  
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux Vitesse de liaison Ethernet  
Activité Ethernet

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement -10°C to 55°C (14°F to 131°F)  
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

---

Caractéristiques physiques

Couleur Argent  
Type de boîtier Plastique  
Longueur de câble 5.1 in [13 cm]  
Longueur du produit 3.1 in [78.0 mm]  
Largeur du produit 1.9 in [48.5 mm]  
Hauteur du produit 0.8 in [20.5 mm]  
Poids du produit 2.5 oz [71.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length 5.7 in [14.5 cm]  
Package Width 6.9 in [17.5 cm]  
Package Height 1.3 in [32.0 mm]  
Poids brut 5.5 oz [157.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur Thunderbolt



## Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

