Adaptateur Thunderbolt vers Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt

Nº de produit: TB2USB3GE

L’adaptateur Thunderbolt™ vers Gigabit Ethernet + USB 3.0 TB2USB3GE vous permet d’étendre la connectivité de votre MacBook ou de votre ordinateur portable au moyen d’un adaptateur unique et compact Gigabit Ethernet et USB 3.0 pour une performance fiable, des diverses possibilités de connexion et une portabilité robuste.

Bénéficiez d’une performance rapide, efficace et fiable sur vos périphériques principaux ! Profitez de la bande passante de 10 Gb/s de votre port Thunderbolt et de la connectivité fiable 1 Gb/s Ethernet et 5 Gb/s USB 3.0 de cet adaptateur double usage, et bénéficiez de sa pleine capacité.

Pour une plus grande efficacité, l'adaptateur Thunderbolt sépare le trafic de chaque interface en sa propre voie dédiée PCI Express 5 Gb/s, ce qui permet d’éviter efficacement les ralentissements lorsque les deux ports sont en cours d’utilisation. Equipé de la technologie révolutionnaire Thunderbolt, cet adaptateur pratique vous offre une connectivité externe rapide et robuste.

Profitez pleinement de vos périphériques actuels ! Vous évitant une dépense supplémentaire et l’achat de nouveaux périphériques, cet adaptateur vous permet de connecter simultanément vos périphériques existants à votre port Thunderbolt. Combinant Thunderbolt à Ethernet et Thunderbolt à la fonctionnalité USB 3.0, cet adaptateur unique met à votre disposition deux interfaces essentielles, qui ne sont pas disponibles ou sont limitées sur la plupart des systèmes Thunderbolt. Les propriétaires d’entreprises et les utilisateurs privés peuvent autant les uns que les autres rester connectés.

Que vous vous trouviez dans une salle de conférence avec un signal WiFi faible ou dans un hôtel ne possédant qu’une connexion de réseau filaire, cet adaptateur répond à tous vos besoins. De plus, le port USB 3.0 (avec prise en charge UASP) peut être utilisé pour connecter un dispositif de stockage, un hub USB, une imprimante USB ou pour la synchronisation de votre tablette ou de votre smartphone.

Faites votre travail lors de vos déplacements avec élégance ! Une conception robuste et conviviale vous permet de ranger commodément votre adaptateur dans la sacoche de votre ordinateur portable. De plus, l'étui léger associe portabilité, durabilité et protection pour que vous puissiez emmener votre

adaptateur partout.

Avec son fini argent sablé et ses prises caoutchoutées noires, cet adaptateur élégant et stylé est assorti à votre MacBook Pro® ou MacBook Air®. Par ailleurs, cet adaptateur compact ne requiert aucune alimentation externe. Il comporte un câble Thunderbolt intégré et bénéficie de l'installation plug-and-play facile.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Voir plus de

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Ajoutez 2 ports de connectivité essentiels à votre MacBook Pro, MacBook Air, ordinateur portable ou Ultrabook équipé de la technologie Thunderbolt

• Bénéficiez d'une connexion Gigabit Ethernet filaire lorsque les signaux sans fil sont limités ou ne sont pas disponibles

• Ajoutez un port USB 3.0 supplémentaire pour connecter vos périphériques à la maison, au bureau ou lors de vos déplacements

Spécifications techniques

• 1 port Gigabit Ethernet et 1 port USB 3.0 (5 Gb/s), par une connexion Thunderbolt

• Un étui compact et durable comportant un câble Thunderbolt intégré pour maximiser la portabilité

• Prend en charge les vitesses de transfert de données Thunderbolt jusqu'à 10 Gb/s avec 2 voies PCI Express dédiées (une par port)

• Une installation plug-and-play sur les systèmes d'exploitation pris en charge au moyen de pilotes natifs

• Le port Ethernet prend en charge les connexions 10/100/1000 Mb/s, le fonctionnement en mode duplex complet et les trames étendues (jusqu'à 9,6 K)

- Le port USB 3.0 prend en charge l’UASP et est rétrocompatible avec l’USB 2.0
- Fini argent sablé avec prises caoutchoutées, assorti au MacBook d’Apple®
- Alimentation par bus, aucune source d’alimentation externe requise

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Type de bus	Thunderbolt
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), marquage VLAN IEEE 802.1Q, contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x, encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2, IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet)
	ID du chipset	Intel - DSL2210
		Broadcom - BCM57762
		ASMedia - ASM1042A
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s (Thunderbolt)
		5 Gbit/s (USB 3.0)
		2 Gbit/s (Ethernet – Duplex intégral)
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Jumbo Frame Support	9.6K max.
	Promiscuous Mode	Oui
Connecteur(s)		

	Types de connecteur	1 - Thunderbolt™ (20 broches) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8, 8.1, 10, 11 Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Vitesse de liaison Ethernet 1 - Activité Ethernet
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Argent
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	5.1 in [130 mm]
	Longueur du produit	3.1 in [7.8 cm]
	Largeur du produit	1.9 in [4.8 cm]
	Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
	Poids du produit	2.5 oz [71.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.9 in [17.5 cm]

Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	5.5 oz [157.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Thunderbolt
	1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis