

Adattatore di rete Thunderbolt a Gigabit Ethernet - Convertitore esterno da TB a RJ45 con porta USB 3.0 integrata

ID prodotto: TB2USB3GE



L'adattatore Thunderbolt™ a Gigabit Ethernet + USB 3.0 TB2USB3GE consente di espandere la connettività di MacBook o laptop utilizzando un solo adattatore compatto con Gigabit Ethernet e USB 3.0, offrendo prestazioni affidabili, maggiori possibilità di collegamento e una portabilità resistente.

Permette di avere prestazioni veloci, efficaci e affidabili dalle periferiche indispensabili! Il potenziamento della larghezza di banda da 10 Gbps della porta Thunderbolt per questo doppio adattatore si ottiene un'affidabile connettività Ethernet da 1 Gbps e USB 3.0 da 5 Gbps consentendo al contempo di utilizzarle entrambe alla massima potenza.

Al fine di ottimizzare l'efficienza, l'adattatore Thunderbolt separa il traffico da ciascuna interfaccia sulla propria corsia PCI Express da 5 Gbps dedicata, evitando in modo efficace i colli di bottiglia quando si utilizzano entrambe le porte. Questo pratico adattatore offre una connettività esterna veloce e resistente garantita dalla rivoluzionaria tecnologia Thunderbolt.

Per sfruttare al meglio le periferiche disponibili! Evitando ulteriori spese per l'acquisto di nuovi dispositivi, questo adattatore consente di collegare contemporaneamente i dispositivi esistenti utilizzando la porta Thunderbolt. Unendo le funzionalità Thunderbolt a Ethernet e Thunderbolt a USB 3.0 in un solo adattatore si ottengono due interfacce indispensabili che non sono disponibili o sono presenti in modo limitato sulla maggior parte dei sistemi dotati di Thunderbolt e si offre ai professionisti e agli utenti domestici la possibilità di stare sempre connessi.

Quando ci si trova in una sala riunioni con un segnale WiFi debole o in un hotel in cui è disponibile solamente la connessione alla rete cablata, questo adattatore assicura la copertura. Inoltre, la porta USB 3.0 (con il supporto di UASP) può essere utilizzata per il collegamento di un dispositivo di archiviazione, di un hub USB, di una stampante USB o per la sincronizzazione del tablet o dello smartphone.

Lavorare in viaggio e con la massima efficienza! Il design robusto e portatile consente di riporre

comodamente l'adattatore nella borsa del laptop, inoltre la leggera custodia unisce la portabilità con la durata per offrire una protezione di qualità che consente di trasportare ovunque l'adattatore.

Questo adattatore sottile ed elegante si abbina a MacBook Pro® o a MacBook Air®, con finitura sabbata color argento e impugnature in gomma nere. Inoltre, questo adattatore compatto non richiede un'alimentazione esterna e unisce il cavo Thunderbolt integrato a una semplice installazione plug-and-play.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

[Visualizza altri](#)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere 2 porte fondamentali per la connettività a MacBook Pro, MacBook Air, laptop o Ultrabook dotati di Thunderbolt
- Permette il collegamento alla rete Gigabit Ethernet cablata in cui i segnali wireless sono limitati o non sono disponibili
- Consente di aggiungere una porta USB 3.0 supplementare alle periferiche a casa, in ufficio o in viaggio

Caratteristiche

- Consente di aggiungere 1 porta Gigabit Ethernet e 1 porta USB 3.0 (5 Gbps), mediante collegamento Thunderbolt
- Design compatto e resistente della custodia con cavo Thunderbolt integrato per la massima portabilità
- Supporta velocità di trasferimento Thunderbolt fino a 10 Gbps, con 2 corsie PCI Express dedicate (una per porta)
- Installazione plug-and-play sui sistemi operativi supportati che utilizzano driver nativi

- La porta Ethernet supporta connessioni 10/100/1000 Mbps, funzionamento Full-Duplex, frame Jumbo (fino a 9,6 K)
- La porta USB 3.0 supporta UASP ed è compatibile all'indietro con USB 2.0
- Finitura sabbiata color argento con impugnature in gomma, si abbina a Apple® MacBook
- Alimentato tramite bus: non richiede un'alimentazione esterna

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	ThunderBolt
Standard del settore	IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), tagging VLAN IEEE 802.1Q, controllo del flusso IEEE 802.3x full duplex, codifica di priorità IEEE 802.1P livello 2, IEEE 802.3az (EEE - Energy Efficient Ethernet)
ID chipset	Intel - DSL2210
	Broadcom - BCM57762
	ASMedia - ASM1042A

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps (Thunderbolt)
	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet - Full Duplex)
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Jumbo Frame Support	9.6K max.
Promiscuous Mode	Sì

Connettore/i		
Tipo/i connettori	1 - Thunderbolt™ (20 pin)	
	1 - RJ-45	
	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)	
Software		
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 8, 8.1, 10, 11	
	Mac OS® 10.8.4 to 10.13	
Indicatori		
Indicatori LED	1 - Velocità connessione Ethernet	
	1 - Attività Ethernet	
Ambientale		
Temperatura d'esercizio	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)	
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)	
Caratteristiche fisiche		
Colore	Argento	
Tipo enclosure	Plastica	
Lunghezza del cavo	5.1 in [130 mm]	
Lunghezza prodotto	3.1 in [7.8 cm]	
Larghezza prodotto	1.9 in [4.8 cm]	
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]	
Peso prodotto	2.5 oz [71.0 g]	
Informazioni confezione		
Quantità confezione	1	
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.5 cm]	

Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.5 oz [157.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Thunderbolt
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.