

Thunderbolt naar gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter

Productcode: TB2USB3GE



Met de TB2USB3GE Thunderbolt™ naar gigabit Ethernet + USB 3.0 adapter kunt u de aansluitingen van uw MacBook of laptop uitbreiden met behulp van één compacte adapter met zowel gigabit Ethernet als USB 3.0, voor betrouwbare prestaties, meer aansluitmogelijkheden en robuuste mobiliteit.

Geniet van snelle, effectieve en betrouwbare prestaties van uw essentiële randapparaten! Door de 10 Gbps bandbreedte van uw Thunderbolt-poort optimaal te benutten, biedt deze voor twee doeleinden geschikte adapter uw betrouwbare 1 Gbps Ethernet- en 5 Gbps USB 3.0 verbinding, terwijl u tegelijkertijd beide volledig kunt gebruiken.

Voor maximale efficiency scheidt de Thunderbolt-adapter het verkeer van elke interface in zijn eigen speciale 5 Gbps PCI Express verbinding, waardoor knelpunten worden vermeden als beide poorten worden gebruikt. Deze handige adapter biedt u snelle, eenvoudige en betrouwbare externe verbindingen, dankzij de revolutionaire Thunderbolt-technologie.

Profiteer nu volledig van uw huidige randapparaten! Met deze adapter bespaart u extra aanschaffkosten van nieuwe apparaten en kunt u tegelijkertijd uw bestaande randapparaten via uw Thunderbolt-poort aansluiten. Door de Thunderbolt-naar-Ethernet en Thunderbolt-naar-USB 3.0 functies in één adapter te combineren, beschikt u over twee essentiële interfaces die niet beschikbaar of slechts beperkt aanwezig zijn op de meeste Thunderbolt-systemen, waardoor zowel zakelijke gebruikers als gebruikers thuis gemakkelijk verbonden kunnen blijven.

Of u nu in een vergaderruimte met een zwak wifi-sigitaal of in een hotel met alleen vaste netwerkverbindingen bent, deze adapter lost alle problemen op. Bovendien kan de USB 3.0 poort (met UASP ondersteuning) worden gebruikt voor het aansluiten van een opslagapparaat, USB hub, USB printer of voor het synchroniseren van uw tablet of smartphone.

Werk onderweg en dat met een prachtig design! Dankzij het robuuste en reisvriendelijke ontwerp kunt u de adapter netjes in uw laptoptas stoppen. Bovendien combineert de lichtgewicht behuizing mobiliteit en duurzaamheid voor een hoogwaardige bescherming waardoor u de adapter overal kunt

meenemen.

Deze slanke en stijlvolle Thunderbolt-adapter past perfect bij uw MacBook Pro® of MacBook Air®, met een zilveren gezandstraalde afwerking en zwarte rubberen grepen. Bovendien vereist de compacte adapter geen externe voeding, is voorzien van een Thunderbolt-kabel en kan probleemloos via plug & play worden geïnstalleerd.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Bekijk meer

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg 2 essentiële aansluitpoorten toe aan uw met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro, MacBook Air, laptop of Ultrabook
- Maak verbinding met een vast gigabit Ethernet-netwerk waar draadloze signalen beperkt of niet beschikbaar zijn
- Voeg een extra USB 3.0 poort toe voor de aansluiting van uw randapparaten thuis, op kantoor of onderweg

Eigenschappen

- 1 gigabit Ethernet-poort en 1 USB 3.0 poort (5 Gbps), via een Thunderbolt-verbinding
- Compacte en duurzame behuizing met een geïntegreerde Thunderbolt-kabel, voor maximale mobiliteit
- Ondersteunt Thunderbolt datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps, met 2 speciale PCI Express verbindingen (één per poort)
- Plug & play installatie op ondersteunde besturingssystemen met native stuurprogramma's
- Ethernet-poort ondersteunt 10/100/1000 Mbps verbindingen, full-duplex bediening, Jumbo Frames (tot 9,6 K)

- USB 3.0-poort ondersteunt UASP en is neerwaarts compatibel met USB 2.0
- Zilveren gezandstraalde afwerking met rubberen grepen, past bij Apple® MacBook
- Busvoeding - geen externe voeding vereist

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	ThunderBolt
Industriestandaarden	IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.3x full duplex flow control, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet)
Chipsetcode	Intel - DSL2210
	Broadcom - BCM57762
	ASMedia - ASM1042A

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (Thunderbolt)
	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet – full-duplex)
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	9.6K max.
Promiscuous Mode	Ja

Connector(en)

Type connector(en)		1 - Thunderbolt™ (20-polig)
		1 - RJ-45
		1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 8, 8.1, 10, 11
		Mac OS® 10.8.4 tot 10.13
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Ethernet-verbindingssnelheid
		1 - Ethernet-activiteit
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zilver
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	5.1 in [130 mm]
	Lengte product	3.1 in [7.8 cm]
	Breedte product	1.9 in [4.8 cm]
	Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
	Gewicht product	2.5 oz [71.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.9 in [17.5 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	5.5 oz [157.0 g]
-----------------------------	------------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - Thunderbolt-adapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.