

Thunderbolt till Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter

Produkt ID: TB2USB3GE



TB2USB3GE Thunderbolt™ till Gigabit Ethernet + USB 3.0-adaptorn låter dig utöka anslutningarna på din MacBook eller bärbara dator genom en enda kompakt adapter med både Gigabit Ethernet och USB 3.0, för pålitlig prestanda, flera anslutningsmöjligheter och tålig bärbarhet.

Upplev snabb, effektiv och pålitlig prestanda från dina viktiga tillägg! Denna dubbel-adapter utnyttjar Thunderbolt-portens bandbredd på 10 Gbps och ger dig pålitligt Ethernet på 1 Gbps och USB 3.0-anslutning på 5 Gbps och låter dig använda båda till dess fulla förmåga.

För maximal effektivitet delar Thunderbolt-adaptorn av trafik från varje gränssnitt till en egen dedicerad PCI Express-bana på 5 Gbps för att enkelt undvika flaskhalsar när båda portarna används. Denna praktiska adapter ger dig snabb och robust extern anslutning från den revolutionära Thunderbolt-tekniken.

Dra nytta av dina befintliga tillägg till fullo! Adaptorn besparar dig den extra kostnaden av att köpa nya enheter och låter dig ansluta dina befintliga enheter samtidigt genom din Thunderbolt-port. Kombinationen av Thunderbolt till Ethernet och Thunderbolt till USB 3.0 i en enda adapter ger dig två viktiga gränssnitt som inte finns eller är begränsade på de flesta Thunderbolt-utrustade system och gör det enkelt för både företagsanvändare och användare i hemmet att hålla sig anslutna.

Oavsett om du befinner dig i ett styrelserum med svag WiFi-signal eller på ett hotell med endast trådad nätverksanslutning löser denna adapter dina problem. Dessutom kan USB 3.0-porten (med UASP-stöd) användas för att ansluta en lagringsenhet, USB-hubb, USB-skrivare eller för att synka med surfplattan eller smarttelefonen.

Arbeta när du är ute och reser och se bra ut samtidigt! Den tåliga och resevänliga designen låter dig stoppa undan adaptorn i datorväskan och det lätta höljet kombinerar bärbarhet med hållbarhet för skydd av kvalitet som låter dig ta med dig adaptorn överallt.

Den slimmade och eleganta adaptorn matchar din MacBook Pro® eller MacBook Air® med en sandblästrad yta i silver och svarta gummigrepp. Dessutom behöver den kompakta adaptorn ingen

extern ström, den har en inbyggd Thunderbolt-kabel och problemfri plug-and-play-installation.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Se fler

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till 2 viktiga anslutningsportar till din Thunderbolt-utrustade MacBook Pro, MacBook Air, bärbara dator eller Ultrabook
- Anslut till en trådad Gigabit Ethernet-anslutning där trådlösa signaler är begränsade eller inte tillgängliga
- Lägg till en extra USB 3.0-port för att ansluta dina tillägg i hemmet, på kontoret eller vid resor

Funktioner

- 1 x Gigabit Ethernet & 1 x USB 3.0-port (5 Gbps), genom en Thunderbolt-anslutning
- Kompakt och hållbar design med en inbyggd Thunderbolt-kabel för maximal bärbarhet
- Stöder Thunderbolt-datahastigheter på upp till 10 Gbps med 2 dedicerade PCI Express-banor (en per port)
- Plug-and-play-installation på kompatibla operativsystem med inbyggda drivrutiner
- Ethernet-port stöder anslutningar på 10/100/1000 Mbps, drift i full-duplex, jumboramar (upp till 9,6 K)
- USB 3.0-port stöder UASP och är bakåtkompatibel med USB 2.0
- Sandblästrad yta i silver med gummigrepp som matchar Apple® MacBook
- Buss-driven - ingen extern ström behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	Thunderbolt
Industristandarder	IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.1Q VLAN-tagging, IEEE 802.3x flödesreglering i full-duplex, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3az (EEE - Energy Efficient Ethernet)
Chipset-ID	Intel - DSL2210
	Broadcom - BCM57762
	ASMedia - ASM1042A

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps (Thunderbolt)
	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet - full-duplex)
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Jumbo Frame Support	9.6K max.
Promiscuous Mode	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - Thunderbolt™ (20-stifts)
	1 - RJ-45
	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 8, 8.1, 10, 11
	Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Hastighet på Ethernet-länk
	1 - Ethernet-aktivitet

Miljö

Drifttemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Utseende

Färg	Silver
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	5.1 in [130 mm]
Produktlängd	3.1 in [7.8 cm]
Produktbredd	1.9 in [4.8 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	2.5 oz [71.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.5 oz [157.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Thunderbolt-adapter
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.