

Thunderbolt naar Dual DisplayPort Adapter DP 1.4, Dual 4K 60Hz of Single 8K/5K Thunderbolt naar DP Converter, 2x DisplayPort Monitor Video Display Adapter - Mac & Windows

Productcode: TB32DP14



Met deze high-performance Thunderbolt™ naar Dual DisplayPort™ adapter kunt u twee 4K 60 Hz DisplayPort schermen aan uw Windows of MacBook computer toevoegen via één Thunderbolt poort. De adapter kan ook worden gebruikt voor de aansluiting van uw TB poort op een 8K scherm. De adapter heeft een geïntegreerde, extra lange (46 cm) kabel zodat u meer flexibiliteit heeft bij de configuratie van uw werkplek.

Door ondersteuning van vier keer de resolutie van 4K biedt deze 8K DisplayPort 1.4 adapter UHD resoluties tot 7680×4320 op één scherm en ondersteunt toepassingen met meerdere schermen bij lagere resoluties en refresh rates (2 x 4K 60Hz). Met dergelijke configuraties heeft u alvast een adapter die geschikt is voor toekomstige 8K implementaties.

De adapter heeft ook HBR3 functies en ondersteunt HDR, zodat u van levensechte beelden kunt genieten met meer contrast, helderheid en kleuren.

Met deze DP 1.4 multi-display adapter blijft uw systeem maximaal presteren. In tegenstelling tot externe USB naar video oplossingen kunt u met Thunderbolt Ultra HD resoluties bereiken op beide schermen, zonder uw systeembronnen uit te putten.

Deze lichtgewicht videoadapter met compact design past perfect in uw draagtas en is dus een geweldig accessoire voor uw MacBook of ander Thunderbolt apparaat, vooral wanneer u vaak op verschillende locaties werkt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw TB3 apparaat aan op één 8K scherm of twee 4K schermen
- Stream levensechte content met hoge resolutie op meerdere schermen
- Maak en bewerk grafisch intensieve content bij het gebruik van software die vele hulpbronnen vereist

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** Thunderbolt (40 Gbps) naar Dual DisplayPort 1.4 adapter met dual 4K 60Hz of single 8K 30Hz of 5K 60Hz; HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4
- **GENIET VAN 8K:** Uitvoerig getest voor optimale prestaties en diepe, nauwkeurige kleuren bij hoge resolutie; Ideaal voor beeldbewerking en contentcreatie; Backwards compatibel met 4K 60Hz, 5K, 1440p en 1080p
- **COMPATIBILITEIT:** Deze adapter is compatibel met Windows, macOS en Ubuntu; Ondersteunt Thunderbolt of USB4-laptops; Dual Display op M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max MacBooks, en single display op MacBooks uit de basis M-serie en iPad Pro M1 en hoger
- **BEELDSCHERM COMPATIBILITEIT:** Videoadapter met busvoeding getest met 8K en 4K (UHD) schermen waaronder LG, Samsung, Sony, Dell, ASUS, ACER, BenQ; Geschikt voor het maken van content, imaging en in laboratoria met hoge resolutie schermen
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Aluminium multi-display TB naar DP adapter heeft een geïntegreerde (46cm) kabel voor een flexibele configuratie van werkstations en kabelmanagement tussen laptop en adapter; Installatie op Windows/macOS zonder drivers

Hardware

Garantiebeleid

3 Years

AV-ingang	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
AV-uitgang	DisplayPort - 1.4
Chipsetcode	Intel JHL7440

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4
Ondersteunde resoluties	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Bandbreedte	HBR3
Audiospecificaties	DisplayPort - 2 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connector B	2 - DisplayPort

Software

Besturingssystemen	Windows® 11, 11 ARM, 10 macOS Sonoma (14.0), macOS Ventura (13.0), macOS Monterey (12.0), macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mojave (10.14), High Sierra (10.13) Android
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	MacBook Air, MacBook Pro and Mac Mini systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 adapter with more than one video output. This limitation also applies to using multiple Thunderbolt or Type C display adapters on both Type C ports.
---------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Metal
Kabellengte	1.7 in [4.4 cm]
Lengte product	3.9 in [9.9 cm]
Breedte product	2.5 in [6.4 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	4.9 oz [138.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.3 oz [208.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.