

Thunderbolt 3 naar Dual HDMI 2.0 Adapter - 4K 60Hz - Thunderbolt 3 Certificatie - Dual Monitor HDMI Video Converter Adapter - Compatibel Mac & Windows - Dual 4K Display HDMI

Productcode: TB32HD24K60



Met deze krachtige Thunderbolt™ 3 adapter kunt u twee 4K 60 Hz HDMI-schermen aan uw Windows®- of Mac-computer toevoegen, via één Thunderbolt 3 poort.

De Thunderbolt videoadapter is compatibel met computersystemen die Thunderbolt 3 ondersteunen, zoals de MacBook Pro, Dell™ Precision en Dell XPS modellen. Thunderbolt 3 is een protocol dat gebruik maakt van de USB-C™ connector, maar uw systeem moet Thunderbolt 3 ondersteunen, anders werkt de adapter niet zoals verwacht. Als u de adapter aansluit op een USB-C poort die Thunderbolt 3 niet ondersteunt, werkt de adapter niet.

Met een ongeëvenaarde throughput van 40 Gbps maakt Thunderbolt 3 mogelijk wat eerder onmogelijk was: weergave op twee onafhankelijke schermen via één poort van uw laptop met dubbele 4K-resolutie bij 60 Hz. Met deze prestatie kunt u de meest veeleisende, voorstelbare applicaties gebruiken. U kunt onafhankelijke content weergeven op elk scherm met een resolutie tot 4096 x 2160p (60 Hz), perfect voor het bewerken van 4K video of het uitvoeren van andere Ultra HD taken zoals het maken van CAD-tekeningen of beoordelen van medische beelden.

Fungerend als een externe 2-poorts grafische adapter met audio-ondersteuning, is dit een compact en comfortabel alternatief voor een laptop dock, wanneer u geen volledige dockingsmogelijkheden nodig hebt.

Met twee UHD 4K schermen kunt u efficiënter werken op uw laptop, zodat u in dezelfde tijd meer werk kunt verrichten. Omdat elk scherm 4K-prestaties biedt, beschikt u over vier keer zoveel schermruimte als met 1080p. Creatieve professionals kunnen hun productiviteit verhogen, en 4K video op het ene scherm bewerken, terwijl onbewerkt videomateriaal op het tweede 4K-scherm kan worden bekeken.

Met deze adapter blijft uw systeem maximaal presteren. In tegenstelling tot USB externe video-oplossingen kunt u met Thunderbolt 3 Ultra HD 4K resolutie bij 60 Hz gebruiken en wel op beide

schermen, zonder systeembronnen uit te putten.

Omdat de adapter neerwaarts compatibel is met uw high-definition 1080p schermen, is hij een geweldige accessoire voor thuis, op kantoor of andere desktopapplicaties

De TB32HD24K60 heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw computer aan op twee 4K schermen
- Ontwerp grafisch intensieve content met hoge resolutie, zoals CAD-tekeningen en photoshop afbeeldingen
- Maak en bewerk 4K video terwijl u geheugenintensieve software gebruikt
- Multitask door andere content op een tweede 4K scherm te bekijken
- Maak verbinding met verschillende systemen met 4K of 1080p schermen voor hot desking in BYOD-kantoor toepassingen
- Gebruik een scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u 4K content op een ander scherm maakt
- Geef een spreadsheet of werkblad weer over meerdere schermen om side-scrolling te voorkomen
- Open panoramabeelden die in softwareprogramma's zijn geïntegreerd, terwijl u een handige handleiding op uw laptopscherm bekijkt
- Sluit uw MacBook Pro, Dell XPS of Dell Precision aan op twee externe DP schermen

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** Thunderbolt 3 (40 Gbps) naar Dual HDMI 2.0 4K 60Hz (4096x2160) monitor adapter | 7.1ch audio | HDCP 2.2/1.4 | TB3 gecertificeerd | hoge framesnelheden | niet-gecomprimeerd Dual 4K 60Hz
- **DUAL 4K 60HZ ONDERSTEUNING:** Met één Thunderbolt 3 USB Type-C poort ondersteunt deze bus powered dual monitor adapter resoluties tot 4K 60Hz op beide schermen en is neerwaarts compatibel met 1440p & 1080p
- **HOSTCOMPATIBILITEIT:** Ondersteunt de nieuwste TB3 apparaten inclusief MacBook Pro & MacBook Air, Lenovo X1 Carbon, ThinkPad T-serie & Yoga, Dell XPS, Latitude & Precision, HP EliteBook, Spectre

& ZBook

- **BEELDSCHERM COMPATIBILITEIT:** Videoconverter getest met 4K (UHD) & 1080p (FHD) schermen van merken zoals LG, Samsung, Sony, Dell, ASUS, ACER, BenQ; geweldig voor het creëren van content, beeldvorming en laboratoria met monitors met hoge resolutie
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Installatie zonder stuurprogramma's en compatibel met macOS, Windows en Linux (sommige Windows-pc's ondersteunen wellicht niet dubbele video-output met TB3); ontworpen met compacte aluminium behuizing en 25 cm kabel

Hardware


Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Maximale analoge resoluties	4K
Maximale digitale resoluties	Twee schermen: 4K bij 60 Hz
Ondersteunde resoluties	4096x2160 3840x2160 2560x1600 1920x1200 1920x1080 1280x720

Connector(en)

Connector A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
-------------	--



	Connector B	HDMI (19-polig)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	Microsoft Windows® 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	De adapter werkt alleen als hij is aangesloten op de Thunderbolt 3 poort van uw computer. Als poort een USB-C poort is die Thunderbolt 3 niet ondersteunt, werkt de adapter niet.
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zilver
	Kabellengte	11.2 in [28.4 cm]
	Lengte product	4.5 in [11.4 cm]
	Breedte product	2.4 in [60.0 mm]
	Hoogte product	0.4 in [10.0 mm]
	Gewicht product	3.6 oz [103.0 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	1.6 in [40.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.9 oz [224.0 g]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	Thunderbolt 3 naar dual HDMI adapter
<hr/>		

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.