

Thunderbolt 3 till dubbel HDMI 2.0-adapter - 4K 60Hz Thunderbolt 3-certifierad - HDMI-video-konverteringsadapter för dubbla skärmar - Kompatibel med Mac och Windows - Dubbla 4K-skärmar HDMI

Produkt ID: TB32HD24K60



Med högkapacitets Thunderbolt™ 3-adaptern kan du lägga till två 4K 60Hz HDMI-skärmar till din Windows® eller Mac-dator via en enda Thunderbolt 3-port.

Thunderbolt-videoadaptern är kompatibel med datorsystem som stöder Thunderbolt 3, till exempel modeller av MacBook Pro, Dell™ Precision och Dell XPS. Thunderbolt 3 är ett protokoll som använder USB-C™-kontakt men din dator måste ha stöd för Thunderbolt 3 för att adaptorn ska fungera på rätt sätt. Adaptorn kommer inte fungera om den ansluts till en USB-C-port utan stöd för Thunderbolt 3.

Med oöverträffad genomströmning på 40 Gbps kan du med Thunderbolt 3 lyckas med den tidigare omöjliga bedriften att använda en enda port på din bärbara dator för att sända dubbel 4K-upplösning vid 60 Hz till två oberoende skärmar. Med dessa prestanda kan du köra de mest resurskrävande programmen på marknaden. Du kan sända oberoende innehåll till varje skärm med upplösningar på upp till 4096 x 2160p (60 Hz), vilket är perfekt för att redigera 4K-video eller för att utföra andra Ultra HD-uppgifter som till exempel skapa CAD-ritningar eller granska medicinska bilder.

Adaptern fungerar som en extern grafikadapter med 2 portar och audiostöd och är ett kompakt och behändigt alternativ till en dockningsstation för bärbara datorer när du inte behöver alla funktioner från en dockningsstation.

Med två UHD 4K-skärmar kan du arbeta effektivare från din bärbara dator så att du kan få mer gjort under lika lång tid. Tack vare 4K-prestanda för varje skärm kan du få fyra gånger skärmutrymmet jämfört med 1080p. Kreativa proffs kan vara produktivare med friheten att redigera 4K-video på en skärm och samtidigt granska rå videouppspelning på den andra 4K-skärmen.

Adaptern hjälper till att hålla systemet på toppprestanda. Till skillnad från externa USB-videolösningar låter Thunderbolt 3 dig välja Ultra HD 4K-upplösning vid 60Hz på båda skärmarna utan att tömma systemets resurser.

Eftersom den är bakåtkompatibel med dina 1080p HD-skärmar är den ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra skrivbordsmiljöer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din dator till två 4K-skärmar.
- Skapa högupplöst, grafiskt krävande innehåll såsom CAD-ritningar och Photoshop-bilder.
- Skapa och redigera 4K-video samtidigt som du använder resurskrävande mjukvara.
- Multitaska genom att förhandsvisa rå utdata på en andra 4K-skärm.
- Anslut till olika system med 4K- eller 1080p-skärmar för hoteling (hot desking) vid BYOD-situationer.
- Använd en skärm för referensdata, tex. webbsidor medan du skapar 4K-innehåll på den andra skärmen
- Visa ett kalkylblad eller arbetsblad över flera skärmar för att slippa skrolla
- Få panoramavisningar som är inbyggda i program samtidigt som du visar hjälpsamt undervisningsinnehåll på skärmen på din bärbara dator
- Anslut din MacBook Pro, Dell XPS eller Dell Precision till två externa DP-skärmar

Funktioner

- HÖG PRESTANDA: Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) till dubbel HDMI 2.0 4K 60 Hz (4096x2160) monitoradapter | 7.1-kanalljud | HDCP 2.2/1.4 | TB3-certifierad | Höga bildruteffrekvenser | Okomprimerad dubbel 4K 60 Hz

- **STÖD FÖR DUBBEL 4K 60 Hz:** Dubbel 4K (4096x2160) 60 Hz videoutgång med direkt GPU-prestanda utan programvara eller komprimering. Stödjer upplösningar upp till 4K 60 Hz på båda skärmarna och är bakåtkompatibel med 1440p och 1080p
- **KOMPATIBILITET:** Kompatibel med Windows, macOS och Ubuntu; Stöder bärbara datorer med Thunderbolt eller USB4; Dubbel skärm på M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max MacBooks, och enkel skärm på bas-M-seriens MacBooks och iPad Pro M1 och senare
- **BILDSKÄRMSKOMPATIBILITET:** Videokonverterare testad med 4K- (UHD) och 1080p-bildskärmar (FHD), inklusive märken som LG, Samsung, Sony, Dell, ASUS, ACER, BenQ. Perfekt för innehållsskapande, avbildning och laboratorier med skärmar med hög upplösning
- **EXTRA LÅNG KABEL:** Den medföljande kabeln på 25 cm ger lång räckvidd för enkel installation och förhindrar att adaptern hänger på värdkontakten. Idealisk kabellängd för att minska belastningen på 2-i-1 konvertibla bärbara datorer eller bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Maximal analog upplösning	4K
Maximal digital upplösning	Dubbla skärmar: 4K @ 60 Hz
Stödda upplösningar	4096x2160
	3840x2160
	2560x1600
	1920x1200
	1920x1080

1280x720

Kontakt(er)	Connector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Connector B	2 - HDMI (19-stifts)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
		macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	För att fungera måste adaptern vara ansluten till din dators Thunderbolt 3-port. Adaptern kommer inte fungera om den ansluts till en USB-C-port utan stöd för Thunderbolt 3.
Ström	Inspänning	5V DC
	Utspänning	5 DC
Utseende	Färg	Silver
	Kabellängd	11.2 in [284 mm]
	Produktlängd	4.5 in [11.4 cm]
	Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
	Produktvikt	3.6 oz [103.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.3 in [21.1 cm]
	Package Width	5.8 in [14.7 cm]

Paketets höjd 1.6 in [4.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 8.0 oz [228.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.