

Station d'Accueil USB C pour Macbook Pro/Air-M1/M2/M3/M4, Compatible TB, HDMI/Port d'Affichage, Double 4K 60Hz/Simple 8K, Station d'Accueil pour PC USB-C, 96W Power Delivery, USB 10Gbps

N° de produit: TB3CDK2DHUE



Une station d'accueil Thunderbolt™ 3 certifiée haute performance avec compatibilité USB Type-C offrant une prise en charge de la vidéo DSC 4K 60 Hz à double moniteur via des sorties vidéo Dual ou dual HDMI 2.0, une alimentation de 96 W avec une puissance maximale de 100 W, un concentrateur USB 3.2 avec 5 ports USB et 2 ports de charge rapide BC 1.2, un port Ethernet gigabit et des ports pour casque.

Cette station d'accueil universelle offre à la fois des sorties vidéo double DisplayPort 1.4 (8K30 unique sur hôte HBR3) et double HDMI, qui peuvent être configurées de trois manières différentes :

Les résolutions et les sorties vidéo dépendent de l'hôte.

Dotée d'un concentrateur USB 3.2 intégré, cette station d'accueil dispose de 5 ports USB en aval :

Façade avant :

- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbit/s) avec charge de 15 W (3 A, 5 V)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbit/s) avec charge rapide B.C. 1.2

Façade arrière :

- 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbit/s)

Cette station d'accueil Thunderbolt 3 / USB-C universelle dispose d'une configuration automatique des pilotes et comprend un câble Thunderbolt 3 de 0,8 mètre de long, un port hôte Thunderbolt 3/USB-C

orienté vers l'avant, un témoin lumineux orienté vers l'avant, des trous de montage pour le support optionnel, une fente de sécurité K pour verrou de sécurité et un utilitaire de modification d'adresse MAC.

Développé pour améliorer les performances et la sécurité, StarTech.com Connectivity Tools est la seule suite logicielle sur le marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité informatique. La suite logicielle comprend :

Utilitaire de disposition avancée de Windows : pour configurer et enregistrer des mises en page de fenêtres personnalisées.

Utilitaire de transfert de l'adresse MAC : pour améliorer la sécurité du réseau.

Utilitaire de surveillance des événements USB : pour suivre et consigner les périphériques USB connectés.

Utilitaire de commutation automatique Wi-Fi : permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau plus rapides via un réseau local câblé.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application StarTech.com Connectivity Tools, veuillez visiter : www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **DOCK HAUTE PERFORMANCE** : Alternative au TB3DK2DPPDUE; Configuration sans pilote; Double écran 4K 60Hz; Hub 5x USB (2 ports de charge rapide) avec 3x USB-A (1 USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps) & 2 USB-C 10Gbps; Gigabit Ethernet (WoL/PXE), ports pour casque; PD 96W
- **SORTIES D'ÉCRAN FLEXIBLES** : Double sortie 4K60Hz utilisant les performances du GPU sans logiciel ni compression; Utilisez des écrans DP/HDMI; Jusqu'à double 4K30Hz sur les PC portables USB-C (non TB3); Dock TB3 avec 2 ports DP 1.4 et 2 ports HDMI 2.0
- **COMPATIBILITÉ** : Est compatible avec Windows, macOS et Ubuntu; Prend en charge les PC TB ou USB4; Double affichage sur les MacBooks M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max, et simple affichage sur

les MacBooks de base de la série M et les iPad Pro M1 et ultérieurs

- **CERTIFIÉ 96W PD 3.0** : Comprend un adaptateur d'alimentation qui fournit une alimentation complète au PC/aux périphériques, contrairement aux autres dock qui utilisent l'alimentation SMART; Peut fournir jusqu'à 100W de puissance de crête (96W en continu)
- **SÉCURITÉ DU DISPOSITIF** : Station d'accueil Thunderbolt/USB-C Inclut un câble hôte Thunderbolt 3 de 0,8 m; Trous de montage pour supports optionnels (SSPMSVESA, SSPMSUDWM); Fente K pour verrou de sécurité
- **NOTRE AVANTAGE** : Outil de connectivité inclus pour les pros de l'IT, les équipes d'assistance IT avec Network MAC Address Pass-Through pour la sécurité du réseau, WiFi Auto Switching, améliore les performances du réseau/USB Event Monitoring/Windows Layout

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Prise en charge audio	Oui
Interface	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Type de bus	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID du chipset	C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTD2186 Titan Ridge - JHL7440 Cypress - CCG5C

Realtek - RTL8153

Performance

Wake On Lan	Oui
Résolutions numériques max.	Double affichage d'ordinateur portable Thunderbolt 3 : 4096 x 2160 à 60 Hz, Affichage simple d'ordinateur portable Thunderbolt 3 : 7 680 x 4 320 à 30 Hz, Double affichage d'ordinateur portable USB 3.1 Type-C : 4K (3840 x 2160) à 60 Hz, Affichage simple d'ordinateur portable USB 3.1 Type-C : 5K (5120 x 2880) à 60 Hz (DP uniquement)
Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gb/s
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
PXE	Oui

Connecteur(s)

Ports internes	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, Gen 2, 10Gbps) 1 - Audio 3,5 mm 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 2 - DisplayPort 2 - HDMI 1 - RJ-45
Connecteurs hôte	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Logiciel

Compatibilité système	Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS Sonoma
-----------------------	---

d'exploitation	(14.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Big Sur (11.0)
	macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14),

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	96W
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2.5A
Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	8.5A
Type de prise	N

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 35°C
Température de stockage	-20°C to 70°C
Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques

Longueur de câble	3.1 in [8 cm]
Longueur du produit	3.1 in [8.0 cm]
Largeur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
Poids du produit	8.8 oz [250.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.3 in [16.0 cm]
Largeur du Paquet	12.0 in [30.5 cm]
Hauteur du Paquet	4.3 in [11.0 cm]
Poids brut	2.4 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station d'Accueil
	1 - Adaptateur d'alimentation universel
	2 - cordons d'alimentation (UK, EU)
	1 - Câble hôte Thunderbolt 3 (80 cm)
	1 - Manuel d'utilisation

Informations de
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis