

Docking station universale Thunderbolt 3 o USB-C - Doppio monitor DisplayPort a 4K - Power delivery a 60W - Dock TB3/USB Type-C - Mac e Windows

ID prodotto: TB3CDK2DPUE



Ecco la prima docking station Thunderbolt 3 plug-and-play che si adatta in maniera intelligente al computer laptop Thunderbolt 3 o USB-C (USB 3.1 Gen 1 e Gen 2), garantendo prestazioni e compatibilità ottimali. Questa rivoluzionaria tecnologia offre ai professionisti IT la soluzione di cui hanno bisogno: una singola dock per computer laptop Mac e Windows dotati di porta USB Type-C. Con questa dock Thunderbolt 3 dotata di 2 uscite DisplayPort dedicate, è possibile trasformare un computer laptop TB 3 o USB 3.1 (Type-C) in una workstation a due monitor, anche con risoluzione 4K a 60 Hz sui laptop Thunderbolt 3 e 1080p sui computer USB-C.

Questa dock Thunderbolt 3 (TB3) universale è dotata di numerose porte USB 3.0 in grado di ospitare fino a cinque periferiche USB e include una porta GbE e il supporto audio:

3 porte USB-A (di cui 1 porta per la ricarica rapida)

2 porte USB-C (di cui 1 porta per la ricarica rapida)

1 porta Gigabit Ethernet

1 porta audio/microfono da 3,5 mmLe porte USB-C e una della porte USB-A sono in grado di supportare velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) se supportate anche dal computer laptop host.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Tecnici
- Creatori di contenuti
- Graphic designer
- Produzione audio/video
- Applicazioni BYOD (Bring Your Own Device)
- Hoteling
- Ambienti a postazioni libere
- Home office
- Strutture didattiche

Caratteristiche

- **GRANDE COMPATIBILITÀ DEL COMPUTER:** Per gli utenti ad alte prestazioni e produttività, questo dock universale Thunderbolt 3 è compatibile con i portatili TB3 e USB-C come Dell, Apple, HP e Lenovo su Windows e macOS
- **DOCK COMPLETO:** la docking station per laptop con doppio monitor è dotata di doppio DisplayPort, 3x USB-A (1x 10Gbps e 2x 5Gbps) e 2x USB-C (USB 3.1 Gen 2), incluse 2 porte di ricarica rapida, 60W PD, Ethernet, Jack per cuffie
- **USCITE VIDEO AD ALTE PRESTAZIONI:** Due porte Displayport 1.2 con doppio monitor fino a 4K 60Hz con laptop Thunderbolt 3 e doppio 1080p con laptop USB-C; doppio display esteso su MacBook Pro/Air con processore Intel e display singolo con Apple M1 Chip
- **FACILE DA UTILIZZARE E IMPOSTARE:** Dock TB3 non richiede driver, include un cavo TB3 da 0,7 m, porta host USB-C frontale, fori di montaggio per la staffa opzionale, slot k per il blocco di sicurezza
- **POWER DELIVERY 60W:** alimentazione e ricarica per computer portatili TB3 ultra sottili ad alte prestazioni come MacBook, Lenovo Thinkpad serie T, X1 Carbon e Surface Pro 7 con questo dock compatibile TB3 / USB 3.1 Gen 2 Type-C

- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	2
Porte	3
Tipo bus	Thunderbolt 3 USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Standard del settore	DP 1.2a , Conforme agli standard HDCP 1.4 e HDCP 2.2

Prestazioni

Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
4Kn Support	Sì
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11, 10 macOS Ventura (13.0) macOS Sonoma (14.0) , Monterey (12.0), Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mjave (10.14), High Sierra (10.13)
-------------------------------------	---

iPadOS

Android

Note/requisiti speciali

Nota

MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	2.5A
Tensione di uscita	20V DC
Corrente di uscita	6.75A
Consumo energetico	135 W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-40 to 65°C
Temperatura di conservazione	0 to 35°C
Umidità	0% to 95% (non-condensing) at 25°C

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero & Grigio Siderale
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	2.8 in [7 cm]
Lunghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
Larghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]

Peso prodotto 14.1 oz [400.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.3 in [16.0 cm]

Larghezza del Pacco 10.7 in [27.2 cm]

Altezza del Pacco 4.5 in [11.5 cm]

Peso spedizione (confezione) 3.3 lb [1.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

- 1 - Docking station
- 1 - Adattatore di alimentazione universale (UK, EU)
- 1 - Cavo Thunderbolt 3 (0,7 m)
- 1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty 3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.