

Thunderbolt 3-dockningsstation med USB-C-kompatibilitet för bärbara datorer

Produkt ID: TB3CDK2DPUE



För första gången finns det en plug-and-play-Thunderbolt 3-dockningsstation som anpassar sig intelligent till din Thunderbolt 3 eller USB-C (USB 3.1 Gen 1 och Gen 2) bärbara dator som erbjuder optimal prestanda och kompatibilitet. Denna revolutionerande teknik erbjuder IT-proffs den lösning de behöver - en dockningsstation för bärbara Mac och Windows-datorer som är utrustade med en USB-type-C-port. Med denna dedikerade, dubbla DisplayPort Thunderbolt 3-dockningsstationen kan du förvandla din TB3 eller USB 3.1 (Type-C) bärbara dator till en arbetsstation med dubbla bildskärmar, inklusive dubbel 4K 60 Hz-upplösning på bärbara datorer med Thunderbolt 3 och dubbel 1080p på USB-C-datorer.

Den här universella Thunderbolt 3-dockningsstationen (TB3) har massor av USB 3.0-portar för att du ska kunna använda upp till fem USB-tillägg och inkluderar en GbE-port och ljud stöd:


3x USB-A-portar (inklusive 1 x snabbbladdningsport)

2x USB-C-portar (inklusive 1 x snabbbladdningsport)

1x Gigabit Ethernet-port

1x 3,5 mm ljud/mickport USB-C-portarna och en av USB-A-portarna stöder upp till 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) dataöverföringshastigheter när den bärbara värddatorn stöder samma.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Ingenjörer
- Innehållsskapare
- Grafiska designers
- AV-produktion
- Inställningar för Ta med din egna enhet (BYOD)
- Hoteling
- Fri adress-miljöer
- Hemkontor
- Utbildningsanläggningar

Funktioner

- **KOMPATIBILITET FÖR BRED BÄRBAR DATOR:** Denna universella Thunderbolt 3-certifierade dockningsstation passar utmärkt för högpresterande och produktiva användare. Den är kompatibel med bärbara datorer med TB3 och USB-C, som Dell, Apple, HP och Lenovo på Windows och macOS
- **DOCKNINGSTATION MED ALLA FUNKTIONER:** Dockningsstation för bärbar dator med dubbla skärmar har dubbla DisplayPort, 3x USB-A (1x 10 Gbps och 2x 5 Gbps) och 2x USB-C (USB 3.1 Gen 2), inkl. 2 snabbbladdningsportar, 60W PD, Ethernet, headsetuttag
- **HÖGPRESTERANDE VIDEOUTGÅNGAR:** Två DisplayPort 1.2-portar med dubbla skärmar i upp till 4K 60Hz med bärbara datorer som har Thunderbolt 3 och dubbla bärbara datorer med USB-C i 1080p; utökade dubbla skärmar på MacBook Pro/Air med Intel-processor och enkel skärm med Apple M1-chip
- **LÄTT ATT DISTRIBUTUERA OCH STÄLLA IN:** TB3-dockan kräver inga drivrutiner, inklusive 0,7 m TB3-kabel, USB-C-värdport på framsidan, monteringshål för valfritt fäste, k-låsplats
- **60 W STRÖMFÖRSÖRJNING:** Strömsättning och laddning för högpresterande, ultratunna bärbara datorer med TB3 som MacBook, Lenovo Thinkpad T-serien, X1 Carbon och Surface Pro 7 med denna dockningsstation som är kompatibel med TB3/USB 3.1 Gen 2 Type-C

- ANSLUTNINGSVÄRKTÖG: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Portar	3
Busstyp	Thunderbolt 3 USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Industristandarder	DP version 1.2a HDCP 1.4 och HDCP 2.2-kompatibel

Prestanda

Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
4Kn Support	Ja
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS Tahoe (26.1) macOS Sonoma (14.0) macOS Ventura (13.0) macOS Monterey (12.0) macOS Big Sur (11.0)
-------------------	---

macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14),
macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Ström

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5A
Utspanning	20V DC
Utström	6.75A
Strömförbrukning	135 W

Miljö

Drifttemperatur	-40 to 65°C
Förvaringstemperatur	0 to 35°C
Luftfuktighet	0% to 95% (non-condensing) at 25°C

Utseende

Färg	Svart och Rymdgrå
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	2.8 in [7 cm]
Produktlängd	3.1 in [8.0 cm]
Produktbredd	8.7 in [22.0 cm]
Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
Produktvikt	14.1 oz [400.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.3 in [16.0 cm]
Paketets bredd	10.7 in [27.2 cm]
Paketets höjd	4.5 in [11.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.3 lb [1.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - universell strömadapter (UK, EU)
	1 - Thunderbolt 3-kabel (0,7 m)
	1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.