Thunderbolt 3-dockningsstation med USB-C-kompatibilitet för bärbara datorer

Produkt ID: TB3CDK2DPUE

För första gången finns det en plug-and-play-Thunderbolt 3-dockningsstation som anpassar sig intelligent till din Thunderbolt 3 eller USB-C (USB 3.1 Gen 1 och Gen 2) bärbara dator som erbjuder optimal prestanda och kompatibilitet. Denna revolutionerande teknik erbjuder IT-proffs den lösning de behöver - en dockningsstation för bärbara Mac och Windows-datorer som är utrustade med en USB-type-C-port. Med denna dedikerade, dubbla DisplayPort Thunderbolt 3-dockningsstationen kan du förvandla din TB3 eller USB 3.1 (Type-C) bärbara dator till en arbetsstation med dubbla bildskärmar, inklusive dubbel 4K 60 Hz-upplösning på bärbara datorer med Thunderbolt 3 och dubbel 1080p på USB-C-datorer.

Den här universella Thunderbolt 3-dockningssationen (TB3) har massor av USB 3.0-portar för att du ska kunna använda upp till fem USB-tillägg och inkluderar en GbE-port och ljud stöd:

3x USB-A-portar (inklusive 1 x snabbladdningsport)

2x USB-C-portar (inklusive 1 x snabbladdningsport)

1x Gigabit Ethernet-port

1x 3,5 mm ljud/mickportUSB-C-portarna och en av USB-A-portarna stöder upp till 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) dataöverföringshastigheter när den bärbara värddatorn stöder samma.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Ingenjörer

• Innehållsskapare

• Grafiska designers

• AV-produktion

• Inställningar för Ta med din egna enhet (BYOD)

• Hoteling

• Fri adress-miljöer

• Hemkontor

• Utbildningsanläggningar

Funktioner

• KOMPATIBILITET FÖR BRED BÄRBAR DATOR: Denna universella Thunderbolt 3-certifierade dockningsstation passar utmärkt för högpresterande och produktiva användare. Den är kompatibel med bärbara datorer med TB3 och USB-C, som Dell, Apple, HP och Lenovo på Windows och macOS

• DOCKNINGSSTATION MED ALLA FUNKTIONER: Dockningsstation för bärbar dator med dubbla skärmar har dubbla DisplayPort, 3x USB-A (1x 10 Gbps och 2x 5 Gbps) och 2x USB-C (USB 3.1 Gen 2), inkl. 2 snabbladdningsportar, 60W PD, Ethernet, headsetuttag

• HÖGPRESTERANDE VIDEOUTGÅNGAR: Två DisplayPort 1.2-portar med dubbla skärmar i upp till 4K 60Hz med bärbara datorer som har Thunderbolt 3 och dubbla bärbara datorer med USB-C i 1080p; utökade dubbla skärmar på MacBook Pro/Air med Intel-processor och enkel skärm med Apple M1-chip

• LÄTT ATT DISTRIBUERA OCH STÄLLA IN: TB3-dockan kräver inga drivrutiner, inklusive 0,7 m TB3-kabel, USB-C-värdport på framsidan, monteringshål för valfritt fäste, k-låsplats

• 60 W STRÖMFÖRSÖRJNING: Strömsättning och laddning för högpresterande, ultratunna bärbara datorer med TB3 som MacBook, Lenovo Thinkpad T-serien, X1 Carbon och Surface Pro 7 med denna dockningsstation som är kompatibel med TB3/USB 3.1 Gen 2 Type-C

• ANSLUTNINGSVERKTYG: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara		
	Garantipolicy	3 Years
	4K-stöd	Ja
	Snabbladdningsport(ar)	Ja
	Skärmstöd	2
	Portar	3
	Busstyp	Thunderbolt 3
		USB-C
	Industristandarder	DP version 1.2a HDCP 1.4 och HDCP 2.2-kompatibel
Prestanda		
	Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
		USB 3.0 - 5 Gbit/s
	4Kn Support	Ja
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS Sonoma (14.0)
		macOS Ventura (13.0)
		macOS Monterey (12.0)
		macOS Big Sur (11.0)
		macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12)
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new

		Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
Ström		
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2.5A
	Utspänning	20V DC
	Utström	6.75A
	Strömförbrukning	135 W
Miljö		
	Drifttemperatur	-40 to 65°C
	Förvaringstemperatur	0 to 35°C
	Luftfuktighet	0% to 95% (non-condensing) at 25°C
Utseende		
	Färg	Svart och Rymdgrå
	Kabinettyp	Av plast
	Kabellängd	2.8 in [7 cm]
	Produktlängd	3.1 in [8.0 cm]
	Produktbredd	8.7 in [22.0 cm]
	Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
	Produktvikt	14.1 oz [400.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	6.3 in [16.0 cm]
	Package Width	10.7 in [27.2 cm]
	Package Height	4.5 in [11.5 cm]

	Fraktvikt (förpackning)	3.3 lb [1.5 kg]

Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
		1 - universell strömadapter (UK, EU)
		1 - Thunderbolt 3-kabel (0,7 m)
		1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.