

Dock Thunderbolt 3 - para Mac y Windows - con Vídeo Doble de 4K a 60Hz - con Entrega de Alimentación de 85W

ID del Producto: TB3DK2DHV



Cree una potente y flexible estación de trabajo, con este docking station Thunderbolt™ 3. Gracias a la salida de vídeo dedicado dual, puede conectar su portátil MacBook Pro o Windows® equipado con Thunderbolt 3 a dos monitores 4K, a través de un solo cable Thunderbolt 3.

Para empezar a trabajar inmediatamente, solo tiene que conectar el replicador Thunderbolt 3 a su ordenador portátil con el cable Thunderbolt 3 incluido. No se requiere la instalación de software controlador, la cual consume tanto tiempo.

Ideal para la edición de vídeos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, este replicador de puertos Thunderbolt 3 es compatible con velocidades 40Gbps y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores. Disfrute de lo último en flexibilidad para configurar su estación de trabajo, con opciones de monitor que incluyen DisplayPort (DP), HDMI y VGA.

El replicador de puertos ofrece muchas opciones de vídeo dual dedicado:

2x DisplayPort (4096 x 2160 a 60Hz)

1x DisplayPort + 1x HDMI (4096 x 2160 a 60Hz)

1x VGA (1920 x 1200 a 60Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p a 60Hz)

1x VGA (1920 x 1200 a 60Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p a 60Hz)

Aproveche al máximo la fiabilidad y velocidad de una red con cable, mediante un puerto Ethernet Gigabit (compatible con PXE Boot y WOL/reinicio mediante red). Conecte sus dispositivos USB con dos puertos USB 3.0 Type-A.

A través de un solo adaptador de alimentación de 120W, el replicador de puertos Thunderbolt 3

alimenta y carga simultáneamente su portátil, así como sus periféricos conectados. Suministra hasta 85W de alimentación de carga a través de entrega de potencia.

El modelo TB3DK2DHV cuenta con total certificación Thunderbolt 3 y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Revise o edite ficheros de imagen, vídeo o multimedia en dos monitores 4K
- Ideal para estaciones de trabajo permanentes o móviles, con varias opciones de pantalla

Características

- **DOCK CERTIFICADO THUNDERBOLT 3 DE ALTO RENDIMIENTO:** Configuración plug-and-play - Thunderbolt 3 (40Gbps) - Vídeo dual hasta 4K 60Hz - 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA - Hub USB-A de 2 puertos (USB 3.2 Gen 1 5Gbps) - Ethernet Gigabit - Power Delivery 85W
- **SALIDAS DE MONITOR FLEXIBLES:** Conecte hasta dos monitores externos para vídeo 4K dual con cualquier combinación de 2x DP (4K 60Hz), 1x HDMI (4K 60Hz) o VGA (1080p 60Hz) - La salida de vídeo utiliza el rendimiento de la GPU sin software ni compresión
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu - Funciona con portátiles USB-C y Thunderbolt 3/4 - Dos pantallas ampliadas en MacBooks Air/Pro M3 y M1/M2/M3 Max y Pro - Una pantalla en MacBooks básicos M1/M2
- **FÁCIL DE INSTALAR Y CONFIGURAR:** No requiere configuración de controladores ni adaptadores de pantalla adicionales - Cable host Thunderbolt 3 de 0,5m incluido - Puerto host Thunderbolt 3 orientado hacia el frente para una instalación sin complicaciones
- **NUESTRA VENTAJA:** Adaptador con 85W para cargar el portátil y potencia plena a todos los puertos - Herramientas con paso de direcciones MAC de red, conmutación automática de WiFi, supervisión de

eventos USB y configuración de Windows

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	2
Tipo de Bus	Thunderbolt 3
Estándares Industriales	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT ASMedia - ASM1042A Parade - PS176 Chrontel - CH7517

Rendimiento

Wake On Lan	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps (Thunderbolt 3) 5Gbps (USB 3.0) 2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	Doble pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz Doble pantalla - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p a 60Hz Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p a 60Hz

		Una sola pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz
		Una sola pantalla - VGA - 1920 x 1200 a 60Hz
		Una sola pantalla - HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz
Tipo y Velocidad		Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Compatibilidad con UASP		Sí
Redes Compatibles		10/100/1000 Mbps
PXE		Sí
Soporte Full Duplex		Sí
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) 2 - DisplayPort (20 pines) 1 - HDMI (19 pines) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3
	Nota	Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K. MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video

output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Power Delivery	85W
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.8 A
Tensión de Salida	19V DC
Alimentación de Salida	6.32 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	120W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Gris
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	19.7 in [50 cm]
Longitud del Producto	7.7 in [19.6 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.9 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	12.0 oz [340.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.6 in [19.4 cm]
Ancho de la Caja	10.2 in [26.0 cm]
Altura de la Caja	2.9 in [7.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Replicador de Puertos
	1 - Cable Thunderbolt 3 de 0,5m
	1 - Adaptador Universal de Alimentación
	2 - cables de alimentación (NA/JP, ANZ)
	1 - Manual de instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.