

Dock Thunderbolt 3 pour PC portable - Station d'Accueil TB3 à Double Écran Dual 4k 60Hz - Displayport, HDMI & 1080p VGA - 85W Power Delivery - 2x USB-A - GbE - Windows & Mac

N° de produit: TB3DK2DHVUE



Créez un poste de travail puissant et flexible avec cette station d'accueil Thunderbolt™ 3. Grâce à la double sortie vidéo dédiée, un seul câble Thunderbolt 3 suffit à connecter votre MacBook Pro équipé de Thunderbolt 3 ou votre ordinateur portable Windows® à deux moniteurs 4K.

Il vous suffit de connecter la station d'accueil TB3 à votre ordinateur portable avec le câble TB3 fourni pour vous mettre immédiatement au travail. Aucune installation fastidieuse de pilotes n'est nécessaire.

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil Thunderbolt 3 prend en charge une vitesse de 40 Gbit/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans. Profitez d'une flexibilité optimale dans la configuration de votre poste de travail grâce aux options de moniteur DisplayPort (DP), HDMI et VGA.

La station d'accueil offre de nombreuses options vidéo pour double affichage :

2x DisplayPort (4096 x 2160p à 60 Hz)

1x DisplayPort + 1x HDMI (4096 x 2160p à 60 Hz)

1x VGA (1920 x 1200p à 60 Hz) + 1x DisplayPort (4096 x 2160p à 60 Hz)


1x VGA(1920 x 1200p à 60 Hz) + 1x HDMI (4096 x 2160p à 60 Hz)

Bénéficiez de la fiabilité et de la vitesse d'une connexion réseau filaire avec le port Gigabit Ethernet (prise en charge du démarrage PXE et de Wake On LAN). Connectez vos périphériques USB avec deux ports USB 3.0 Type-A.

La station d'accueil PC Thunderbolt 3 est fournie avec un adaptateur d'alimentation 120 W pour simultanément alimenter et charger votre ordinateur portable et l'ensemble de vos périphériques connectés à la station. Elle fournit une puissance de charge maximale de 85 W grâce à Power Delivery.

Certifié Thunderbolt 3.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Consultez ou modifiez des images, des vidéos ou des fichiers multimédia sur deux écrans 4K
- La solution idéale pour les postes de travail permanents ou mobiles grâce à de nombreuses options d'affichage

Spécifications techniques

- **DOCK CERTIFIÉ TB3 HAUTES PERFORMANCES** : Configuration sans pilote pour une installation plug-and-play; TB3 (40Gbps); Jusqu'à la double vidéo 4K60Hz ; 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA ; Hub USB-A à 2 ports (USB 3.2 Gen 1 5Gbps); Gigabit Ethernet; 85W PD
- **SORTIES MONITEUR FLEXIBLES** : Connectez jusqu'à 2 écrans pour une double vidéo 4K avec n'importe quelle combinaison de 2x DP (4K 60Hz), 1x HDMI (4K 60Hz) ou VGA (1080p 60Hz); La sortie vidéo utilise les performances du GPU, sans logiciel ni compression
- **COMPATIBILITÉ** : Est compatible avec Windows, macOS et Ubuntu; Prend en charge les PC TB ou USB4; Double affichage sur les MacBooks M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max, et simple affichage sur les MacBooks de base de la série M et les iPad Pro M1 et ultérieurs
- **FACILE À DÉPLOYER ET À INSTALLER** : Le dock TB3 ne nécessite aucune installation de pilote ni d'adaptateur d'affichage supplémentaire; Câble hôte Thunderbolt 3 de 0,5 m inclus; Port hôte Thunderbolt 3 orienté vers l'avant pour une installation facile

- NOTRE AVANTAGE : Adaptateur inclus qui fournit une puissance de 85W pour charger le PC et une alimentation; Outils de connectivité avec passage de l'adresse MAC du réseau, commutation auto du WiFi, USB Event Monitoring et configuration de Windows

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Type de bus	Thunderbolt 3
Normes de l'industrie	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT ASMedia - ASM1042A Parade - PS176 Chrontel - CH7517

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; en mode duplex intégral)
Résolutions numériques max.	Deux écrans - DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz Deux écrans - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz Deux écrans - 1x VGA 1920 x 1200 à 60 Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz Deux écrans - 1x VGA 1920 x 1200 à 60 Hz + 1x HDMI

4096 x 2160p à 60 Hz

Un écran - DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz

Un écran - VGA - 1920 x 1200 à 60 Hz

Un écran - HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz

Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Prise en charge UASP Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui

PXE Oui

Prise en charge duplex complet Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

2 - DisplayPort (20 broches)

1 - HDMI (19 broches)

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3

Remarque Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).

MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over

the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	85W
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.8 A
Tension de sortie	19V DC
Courant de sortie	6.32 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	120W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	19.7 in [50 cm]
Longueur du produit	7.7 in [19.6 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.9 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 12.0 oz [340.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 10.0 in [25.4 cm]

Largeur du Paquet 7.4 in [18.7 cm]

Hauteur du Paquet 2.6 in [6.5 cm]

Poids brut 2.9 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- 1 - USB 3.0 pour Disque Dur SATA
- 1 - Câble thunderbolt 3
- 1 - Adaptateur d'alimentation universel
- 2 - cordons d'alimentation (UK, EU)
- 1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty 3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis