

Thunderbolt 3 Dock - Doppio monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Docking Station con DisplayPort, HDMI e VGA 1080p - Power Delivery e ricarica 85W - 2x USB-A, Ethernet - Mac e Windows

ID prodotto: TB3DK2DHVUE



Questa docking station Thunderbolt™ 3 consente di creare una workstation potente e flessibile. Grazie alla doppia uscita video dedicata, è possibile collegare un MacBook Pro o un computer laptop Windows con tecnologia Thunderbolt 3 a due monitor 4K utilizzando un singolo cavo Thunderbolt 3.

È sufficiente collegare la dock TB3 al laptop con il cavo TB3 fornito in dotazione per iniziare a lavorare immediatamente: non è necessaria l'installazione di alcun driver.

Perfetta per la modifica di video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, questa docking station Thunderbolt 3 supporta 40 Gbps di velocità e una risoluzione 4K a 60 Hz su due monitor. Le opzioni di collegamento dei monitor, che includono DisplayPort (DP), HDMI e VGA, assicurano estrema flessibilità nella configurazione della workstation.

La docking station offre numerose possibilità di scelta per i due monitor:

2 display DisplayPort (4096x2160p a 60 Hz)

1 display DisplayPort + 1 display HDMI (4096x2160p a 60 Hz)

1 display VGA (1920x1200p a 60 Hz) + 1 display DisplayPort (4096x2160p a 60 Hz)

1 display VGA (1920x1200p a 60 Hz) + 1 display HDMI (4096x2160p a 60 Hz)


La porta Gigabit Ethernet, dotata di supporto dell'avvio PXE e della funzionalità Wake On LAN, consente di sfruttare tutta l'affidabilità e la velocità di una connessione di rete cablata. È inoltre possibile collegare dispositivi USB tramite due porte USB 3.0 Type-A.

Attraverso un singolo adattatore di alimentazione da 120 W, la docking station Thunderbolt 3 è in

grado di alimentare e ricaricare contemporaneamente il computer laptop e le periferiche collegate. La potenza di ricarica erogata giunge fino a 85 W con tecnologia Power Delivery.

Il prodotto TB3DK2DHSVUE è dotato di certificazione Thunderbolt 3 completa.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di rivedere o modificare immagini, video o file multimediali su due display 4K
- Ideale per workstation fisse e mobili, con più opzioni di collegamento dei monitor

Caratteristiche

- **DOCK CERTIFICATO THUNDERBOLT 3 (40GBPS) AD ALTE PRESTAZIONI:** configurazione senza driver per un'installazione Plug-and-Play. Fino a doppio video 4K 60Hz. 2x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA. Hub USB-A a 2 porte (USB 3.2 Gen 1 5Gbps), Gigabit Ethernet, 85W PD
- **USCITE MONITOR FLESSIBILI:** Collega fino a due monitor esterni per un massimo di due video 4K con combinazioni di 2x DP (4K 60Hz), 1 HDMI (4K60Hz) o VGA (1080p 60Hz). L'uscita video utilizza le prestazioni dirette della GPU senza software o compressione
- **COMPATIBILITÀ:** questa docking station è compatibile con Windows, macOS e Ubuntu; supporta laptop Thunderbolt o USB4; doppio display su MacBook M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max e display singolo su MacBook serie M e iPad Pro M1 e successivi
- **FACILE DA INSTALLARE:** Thunderbolt 3 Dock non richiede l'installazione di driver o di adattatori per display aggiuntivi; cavo host Thunderbolt 3 da 0,5m incluso; porta host Thunderbolt 3 rivolta verso l'esterno per un'installazione senza problemi
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** Include un adattatore di alimentazione che fornisce contemporaneamente 85W di alimentazione per il portatile e piena potenza a tutte le porte. Connectivity Tools con Network MAC Address Pass-Through, Layout di Windows e altro

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	2
Tipo bus	Thunderbolt 3
Standard del settore	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 1.1
ID chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT ASMedia - ASM1042A Parade - PS176 Chrontel - CH7517

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	Due display - DisplayPort - 4096x2160p a 60 Hz Due display - 1 DisplayPort + 1 HDMI - 4096x2160p a 60 Hz Due display - 1 VGA 1920x1200 a 60 Hz + 1 DisplayPort 4096x2160p a 60 Hz Due display - 1 VGA 1920x1200 a 60 Hz + 1 HDMI 4096x2160p a 60 Hz

Display singolo- DisplayPort - 4096x2160p a 60 Hz

Display singolo - VGA - 1920x1200 a 60 Hz

Display singolo - HDMI - 4096x2160p a 60 Hz

Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Supporto UASP Sì

Reti compatibili 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Sì

PXE Sì

Supporto modalità Full Duplex Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	2 - DisplayPort (20 pin)
	1 - HDMI (19 pin)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 >macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3
-----------------------------	---

Nota	Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
------	--

MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect

Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Power Delivery	85W
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.8 A
Tensione di uscita	19V DC
Corrente di uscita	6.32 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	120W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	20~80% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza del cavo	19.7 in [50 cm]
Lunghezza prodotto	7.7 in [19.6 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.9 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
Peso prodotto	12.0 oz [340.0 g]

Informazioni

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	10.0 in [25.4 cm]
Package Width	7.4 in [18.7 cm]
Package Height	2.6 in [6.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.9 lb [1.3 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station
	1 - cavo Thunderbolt 3
	1 - Adattatore di alimentazione universale
	2 - Cavi di alimentazione (UK, EU)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.