

Thunderbolt™ 3-docka för dubbla bildskärmar i 4K 60Hz - PCIe M.2-plats och SD-läsare

Produkt ID: TB3DK2DPM2



Denna kompakta Thunderbolt™ 3-docka är byggd för produktivitet och omvandlar din bärbara MacBook Pro- eller Windows®-dator med Thunderbolt 3 till en dubbel 4K-arbetsstation med upp till 40 Gbit/s genomströmning. Den högpresterande dockan har en PCIe M.2 SSD-plats för förbättrad datalagring, tre USB-portar, en SD-kortläsare, en Gigabit Ethernet-port, en Thunderbolt 3-nedströmsport för kedjekoppling och 85W Power Delivery.

Dockningsstationen för dubbla 4K-skärmar är perfekt för Ultra HD-uppgifter eftersom den stödjer 4K-upplösning på två skärmar:

- 1x DisplayPort och 1x Thunderbolt 3 USB-C-bildskärm (4096 x 2160p vid 60Hz) (USB-C till DP-kabel eller USB-C-videoadapter kan behövas)

Anslut till en enskild 5k-bildskärm vid 60Hz.

Thunderbolt 3-dockans inbyggda PCIe M.2 SSD-chassi stöder överföringshastigheter på upp till 1500 MB/s tack vare PCIe M.2 SSD för oerhört snabb dataåtkomst, förbättrad lagring och applikationsbuffring och cachelagring.

Överför foton eller video från dina SD-kort till din bärbara dator med Thunderbolt 3. Dockan SD-plats stöder SD 4.0 och UHS-II med överföringshastigheter på upp till 270 MB/s.

Anslut kringutrustning med tre USB-portar - en USB-C-port (10G) med upp till 3A-laddning och två USB-A-portar (5G) med snabbbladdning och synkronisering.

GbE-porten (med stöd för PXE-start och WoL) ger tillförlitlig trådbunden nätverksåtkomst.

Thunderbolt 3 behöver en enda kabel för att tillhandahålla upp till 85W av Power Delivery-laddning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Arbeta med okomprimerade och grafikintensiva bilder och video med hög bandbredd
- Öka datalagringen med dockans inbyggda PCIe M.2 (NVMe eller AHCI) SSD-chassi
- Få åtkomst till SD-kort för kamera och telefon via din MacBook Pro eller bärbara datorer via dockan
- Redigera 4K-video på en skärm med en videogranskning i full storlek på den andra 4K-skärmen

Funktioner

- **LOKALISERAD HÖGPRESTANDA FÖRVARING:** Thunderbolt 3-docka har ett PCIe NVMe M.2 SSD-fack för att lagra/säkerhetskopiera filer, SD/SDHC/SDXC 4.0 UHS-II-kortplats och USB-C 3.1 Gen 2 10 Gbps-port för att ansluta en extern enhet
- **DESIGNAD FÖR INNEHÅLLSSKAPARE:** Thunderbolt 3-dockan har dubbla skärmar i 4K 60Hz eller en bildskärm i 5K 60Hz via DisplayPort och nedströms TB3/USB-C-port, SD, 1x USB-C & 2x USB-A Hub, Gigabit Ethernet och ljud
- **KOMPATIBILITET:** Automatiska drivrutiner. Inkl. TB3-värdkabel, portar på framsidan, USB-A och USB-C BC 1.2-snabbladdning. Utökad dubbel skärm på Apple M3 MacBook Air/Pro och M1/M2/M3 Max och Pro MacBooks. En skärm på MacBooks i instegssegmentet med Apple M1-/M2-chipp
- **85 W STRÖMFÖRSÖRJNING:** Thunderbolt 3-dockningsstation med laddningsfunktion för att strömsätta och ladda bärbara datorer för arbetsstationer som MacBook Pro 13/15/16, HP EliteBook, Lenovo ThinkPad, Dell XPS med macOS och Windows
- **FLEXIBEL THUNDERBOLT 3-PORT:** Thunderbolt 3-dockningsstationens nedströms TB3-port stöder 15 W och tre driftlägen: en andra skärm, kedjekoppling av TB3-kringutrustning eller ansluter USB-C-tillbehör

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Busstyp	Thunderbolt 3
Industristandarder	Thunderbolt 3 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge DP ASMedia ASM1142 Realtek RTS5411 Realtek RTS5329 C-Media - CM6533 Intel i210AT

Prestanda

Wake On Lan	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps (Thunderbolt 3) 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	Dubbla 4K-bildskärmar - DisplayPort och Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p/3840 x 2160p vid 60 Hz Enskild 4K-bildskärm - DisplayPort eller Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p/3840 x 2160p vid 60 Hz Enskild 5K-bildskärm (5120 x 2880p) (via Thunderbolt 3 USB-C-porten)

Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Minnesmediatyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
PXE	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) 1 - DisplayPort (20-stifts) 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps) 1 - SD Slot 1 - M.2 (NVMe, M-Key, PCIe x4) 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - 3,5 mm audio
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 8, 8.1, 10, 11 > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port. Din bärbara dators Thunderbolt 3-port måste ha stöd för USB Power Delivery 2.0 för att kunna strömförse och ladda din bärbara dator.
Obs.	En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K). Vid anslutning av en skärm till en av Thunderbolt 3 USB-C-portarna kan en USB-C-videoadapter behövas beroende på skärmens ingångar. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 ger hastigheter på upp till 10 Gbps. MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Power Delivery	85W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5 A
Utspänning	20V DC
Utström	7.5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	170

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
-----------------	----------------------------

Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Luftfuktighet 20~80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium
Kabellängd	19.7 in [500 mm]
Produktlängd	3.7 in [9.5 cm]
Produktbredd	9.4 in [23.9 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	1.7 lb [0.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.5 in [29.2 cm]
Paketets bredd	5.0 in [12.8 cm]
Paketets höjd	5.5 in [14.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.8 lb [2.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - thunderbolt 3-kabel
	1 - Universell strömadapter
	4 - Strömsladdar (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.