

Thunderbolt 3-dockningsstation - Dockningsstation med DisplayPort till bärbara datorer för 60 Hz dubbla 4K-skärmar - 85 W strömförsörjning - 3-ports USB 3.0-hubb, Ethernet, Audio - TB3-dockningsstation - Windows och Mac

Produkt ID: TB3DK2DPPDUE



Omvandla enkelt din MacBook Pro eller bärbara Windows-dator med Thunderbolt 3™ till en dubbel-4K-arbetsstation med upp till 40 Gbit/s genomströmning. Den högkvalitativa TB3-dockningsstationen har tre USB 3.0-portar samt 85 W strömförsörjning för att ladda din bärbara dator.

Den här dockningsstationen med dubbla 4K-skärmar är perfekt för videoredigering och andra Ultra HD-uppgifter, och den stödjer hastigheter på 40 Gbit/s och 4K-upplösning på två skärmar. Kör resurskrävande tillämpningar på två oberoende skärmar utan att anstränga systemresurserna.

Anslut din bärbara dator till:

- 1 x 4K monitor via DP-porten
- 1 x 4K bildskärm via TB3 USB-C-port (1,8 m kabel ingår)

ELLER

- 1 x 5K monitor via DP- och TB3 USB-C-port

Anslut bara Thunderbolt 3-dockningsstationen till din bärbara dator med hjälp av den medföljande Thunderbolt 3-kabeln och börja arbeta direkt. Inga tidskrävande installationer av drivrutiner behövs.

Med totalt tre USB 3.0-portar har Thunderbolt 3-dockningsstationen gott om portar för moderna och äldre enheter. Anslut USB-enheter som flashminnen med de två Type-A-portarna. Håll dina mobila enheter laddade med dockans snabbbladdnings- och synkroniseringsport. Anslut en USB-C-enhet med USB-C-porten (5 Gbit/s - endast data).

Thunderbolt 3-dockningsstationen har en 170 W-strömadapter som stöder strömförsörjning för att strömsätta och ladda (upp till 85 W) din bärbara dator, medan dina enheter som är anslutna till dockan strömsätts. Detta eliminerar behovet av två separata strömadapterar för din bärbara dator och dockningsstation.

TB3DK2DPPDUE innehåller en kostnadsfri Windows®-applikation som du kan använda för att bättre hantera ditt företags nätverkssäkerhet. När du ansluter till ditt nätverk via Ethernet-porten på dockningsstationen, sänds datorns MAC-adress vanligtvis inte till nätverket, eftersom ditt nätverk bara ser dockningsstationens MAC-adress. StarTech.com MAC Address Changer eller kloningsprogramvaran gör det dock möjligt för USB-C-dockningsstationen att använda MAC-adressförfälskning av den anslutna bärbara Windows-datorn snarare än MAC-adressen för själva dockningen. Detta säkerställer att dina nätverksadministratörer har full insyn i varje enhet i nätverket och kan övervaka och begränsa aktiviteten i enlighet därmed. Om du vill begära åtkomst till vårt MAC Address Changer-verktyg, ska du kontakta vår tekniska supportavdelning per telefon, livechatt eller e-post.

TB3DK2DPPDUE har ett robust aluminiumhölje och täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Granska/redigera bilder eller mediafiler på två 4K-skärmar
- Överför en 4K-film på under 30 sekunder
- Överför 3 timmar av 4K GoPro®-video på mindre än en minut
- Docka och o-docka snabbt, med en enda kabel för data, ström och externa skärmar

Funktioner

- **THUNDERBOLT 3-CERTIFIERAD DOCKNINGSSSTATION:** 40 Gbit/s video-/databandbredd, dubbel 4K 60 Hz DP och TB3-videoutgångar (USB-C), 85 W PD, USB 3.0 5 Gbps hubb med 2x USB-A (1 främre snabbbladdning) och 1x USB-C, GbE, 3,5 mm ljud/mikrofon
- **85 W STRÖMFÖRSÖRJNING:** Denna Thunderbolt 3-dockningsstation strömsätter och laddar bärbara datorer och ultrabooks som MacBook Pro 13 och 16, MacBook Air, HP, Lenovo ThinkPad och Dell XPS med macOS och Windows.
- **ENKEL ATT INSTALLERA OCH DISTRIBUTUERA:** Universell Thunderbolt 3-dockningsstation med automatisk drivrutinsinställning och MAC Address Changer Utility; inkl. Thunderbolt 3-värkabel och USB-C till DisplayPort-kabel för att ansluta andra DP-skärmen
- **FLEXIBEL THUNDERBOLT 3-PORT:** Thunderbolt 3-portreplikator med en nedströms TB3-port som stöder tre driftsätt: en andra bildskärm, kedjakoppla TB3-kringutrustning eller anslut USB

Type-C-tillbehör

- KEDJEKOPPLA UPP TILL 5 THUNDERBOLT 3-ENHETER: Anslut ytterligare TB3-enheter till denna TB3-dockningsstation, inklusive skärmar, externa hårddiskfack, kortläsare eller en extern GPU. Använder nedströms TB3-porten.

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Busstyp	Thunderbolt 3
Industristandarder	Thunderbolt 3 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge DSL6540 Fresco - FL1100EX Texas Instruments - PCM2912A Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps (Thunderbolt 3) 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	Enskild bildskärm - DisplayPort - 4096 x 2160p/3840 x 2160p Enskild bildskärm - Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p/3840 x 2160p

Dubbla bildskärmar - DisplayPort 4096 x 2160p/3840 x 2160p och Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p/3840 x 2160p

Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	DisplayPort (20-stifts)
	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
	USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)
	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	3.5 mm minijack (3-polig)
	RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.15
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port. Din bärbara dators Thunderbolt 3-port måste ha stöd för USB Power Delivery 2.0 för att kunna strömförse och ladda din bärbara dator.
Obs.	En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K). Vissa skärmar kan vara begränsade till 4K vid 30 Hz vid anslutning genom DisplayPort. Dessa skärmar inkluderar följande modeller: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B,

Asus PB287Q (dessa modeller behöver ställas in till 4K vid 30 Hz).

Vid anslutning av en skärm till en av Thunderbolt 3 USB-C-portarna kan en USB-C-videoadapter behövas beroende på skärmens ingångar.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 ger hastigheter på upp till 10 Gbps.

MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Power Delivery	85W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5 A
Utspänning	20V DC
Utström	8.5 A
Kontakttyp	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Strömförbrukning	170

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Gray and Black
Kabinettyp	Aluminium och plast
Kabellängd	20.5 in [52 cm]



Produktlängd	8.7 in [22.0 cm]
Produktbredd	3.1 in [80.0 mm]
Produkt höjd	1.1 in [27.0 mm]
Produktvikt	16.7 oz [474.0 g]

Förpackning

Package Length	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	6.9 in [17.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.4 lb [1.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Dockningsstation 520 mm Thunderbolt 3-kabel 1,8 m USB-C till DP-kabel Universell strömadapter strömkablar (EU, UK) Instruktionsbok
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

