

## Mini Dock Thunderbolt 3 avec DisplayPort pour Double Écran 4K - Station d'Accueil Mac & Windows - Fin de série, quantités limitées - Remplacé par TB3DKM2DPL (TB3DKM2DP)

N° de produit: TB3DKM2DP



La station d'accueil PC Thunderbolt™ 3 alimentée par bus se connecte à deux écrans DisplayPort 4K et à des ports Gigabit Ethernet et USB 3.0 (Type-A). Compatible avec MacOS et Windows™, elle constitue l'accessoire idéal pour votre ordinateur portable Thunderbolt 3. De plus, pour une configuration flexible, le câble USB-C rallongé inclus dispose d'une longueur de 20 cm.

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil portable double DisplayPort prend en charge un débit de 40 Gbit/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans DisplayPort, via un seul port Thunderbolt 3.

Connectez votre ordinateur portable à :

- 2 écrans DisplayPort 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

OU

- 1 écran 5K (5120 × 2880 à 60Hz)

Il vous suffit de connecter la station d'accueil TB3 à votre ordinateur portable avec le câble TB3 fourni pour vous mettre immédiatement au travail. Aucune installation fastidieuse de pilotes n'est nécessaire.

Pour améliorer votre productivité, le port Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE et de Wake-on-LAN) garantit un accès fiable au réseau câblé. Un port USB 3.0 Type-A vous permet de connecter un périphérique USB, tel qu'un lecteur flash, pour un accès facile à vos fichiers.

Le TB3DKM2DP est certifié Thunderbolt et est soutenu pendant 3 ans et bénéficie d'une assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Consultez ou modifiez des images ou des fichiers multimédia sur deux écrans 4K DisplayPort
- Transférez un film 4K en moins de 30 secondes
- Idéal pour les postes de travail partagés ou temporaires, tels que des bureaux partagés (hébergement)

## Spécifications techniques

- **REPLACÉ PAR LE MODÈLE TB3DKM2DPL** : la nouvelle version offre les mêmes fonctionnalités et un câble extra-long de 28 cm d'une portée étendue pour réduire la tension sur les ports/connecteurs sur les MacBook et les ordinateurs portables sur réhausseurs
- **DOUBLE DISPLAYPORT 4K 60Hz** : mini dock Thunderbolt 3 avec bande de passage 40 Gbit/s et résolution 4K 60 Hz sur 2 écrans DP (max 4096 x 2160P); double affichage sur MacBook Pro/Air avec processeur Intel et affichage simple avec les puces Apple M1/M2
- **ESPACE** : utilisez la station d'accueil TB3 pour créer un poste de travail à double affichage simple mais entièrement fonctionnel avec 2 ports USB-A et GbE, via un câble TB3 connecté. Sa taille compacte la rend idéale pour les petits espaces
- **CONFIGURATION FACILE** : la station d'accueil portable Thunderbolt 3 est alimentée par bus pour une configuration facile. Sans alimentation externe, elle réduit l'encombrement et optimise la portabilité, une solution idéale pour les professionnels en déplacement
- **COMPATIBILITÉ THUNDERBOLT 3** : cette station d'accueil PC Thunderbolt 3 est compatible avec les ordinateurs portables équipés de TB3, notamment MacBook Pro, Dell, Lenovo et HP.
- **OUTILS DE CONNECTIVITÉ** : Fournie avec cet appareil, l'application améliore les performances et la

sécurité, avec les utilitaires MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout et Wi-Fi Auto Switch

---

## Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Type de bus	Thunderbolt 3
Normes de l'industrie	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A

---

## Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; en mode duplex intégral)
Résolutions numériques max.	Double affichage 4K - DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz / 3840 x 2160p à 60 Hz Écran unique 5K - DisplayPort 5120 x 2880 à 60 Hz
Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps

MDIX auto	Oui
PXE	Non
Prise en charge duplex complet	Oui

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	2 - DisplayPort (20 broches)
	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
--------------------------------------	--

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
---	---

Remarque	Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
	Un écran DisplayPort à capacité 5K est nécessaire pour atteindre la résolution 5120 × 2880.
	Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz).
	Des adaptateurs actifs sont nécessaires si vous adaptez le DisplayPort vers des moniteurs HDMI/DVI/VGA.
	Pour passer de DP à DVI (ou HDMI, VGA), un adaptateur actif est nécessaire, tel que DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS ou DP2HD4K60S
Les systèmes MacBook Air et MacBook Pro utilisant la	

nouvelle puce Apple M1 prennent en charge un seul écran externe sur les ports Thunderbolt 3, même lorsqu'ils sont connectés à une station d'accueil Thunderbolt 3 dotée de plusieurs sorties vidéo. Cette limitation à un seul écran n'affecte pas les ordinateurs Mac équipés d'un processeur Intel avec Thunderbolt 3.

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Black & Gray
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	7.9 in [200 mm]
Longueur du produit	10.0 in [25.3 cm]
Largeur du produit	4.8 in [12.2 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	5.1 oz [145.8 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.2 in [20.8 cm]
Largeur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
Hauteur du Paquet	1.5 in [3.8 cm]
Poids brut	9.0 oz [256.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Dock Thunderbolt 3/USB-C - 4K
	1 - Docking Station
	1 - Manuel d'instruction
	1 - User Manual

---

Informations de  
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis