

## Dual 4K Monitor Mini Thunderbolt 3 Dock met DisplayPort - Mac & Windows Docking Station - Discontinued, Beperkte voorraad - Vervangen door TB3DKM2DPL (TB3DKM2DP)

Productcode: TB3DKM2DP



Met het Thunderbolt 3™ docking station kunt u dual 4K DisplayPort schermen aansluiten, Gigabit Ethernet en een USB 3.0 (Type-A) poort. Het docking station is compatibel met macOS en Windows® en is dus de ideale accessoire voor uw Thunderbolt 3 laptop. Voor flexibele installatie is de vaste USB-C kabel extra lang (20 cm).

Dit draagbare dual DisplayPort dockingstation is geweldig voor het bewerken van 4K video of andere Ultra HD-taken en ondersteunt 40 Gbps throughput en 4K resolutie bij 60 Hz op twee DisplayPort-schermen, via één Thunderbolt 3 poort.

Verbind uw laptop met:

- 2x 4K DisplayPort-schermen (tot 4096 x 2160 @ 60 Hz)

OF

- 1x 5K scherm (5120 × 2880 bij 60 Hz)

Sluit het TB3 dock gewoon aan op uw laptop met de meegeleverde TB3 kabel en u kunt direct aan het werk. Geen tijdrovende installatie van stuurprogramma's nodig.

Om uw productiviteit te verhogen, garandeert de Gigabit Ethernet poort (met ondersteuning van PXE Boot en Wake-on-LAN) betrouwbare toegang tot vaste netwerken. Met een USB 3.0 Type-A poort, met voldoende ruimte erom heen, kunt u een USB-apparaat, zoals een flashdrive, aansluiten voor eenvoudige toegang tot bestanden.

De TB3DKM2DP is Thunderbolt gecertificeerd en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Bekijk/bewerk beeld- of mediabestanden op twee 4K DisplayPort-schermen
- Ideale afmeting voor flexplekken of tijdelijke werkomgevingen zoals hot desks (hoteling)
- Ideaal voor gedeelde of tijdelijke werkplekken, zoals hot desks (hoteling)

### Eigenschappen

- **VERVANGEN DOOR TB3DKM2DPL:** Nieuwe versie biedt dezelfde functionaliteit plus een extra lange (28 cm) kabel die de belasting van poorten/connectors helpt verminderen, bv. bij gebruik van standards.
- **DUAL 4K 60HZ DP:** Dit mini Thunderbolt 3 dock ondersteunt 40 Gbps throughput en 4K resolutie bij 60 Hz op twee DP schermen (tot 4096 x 2160p), via één TB3 poort; dubbele schermen op MacBook Pro/Air met Intel processor en één scherm met Apple M1 chip
- **RUIMTEBESPAREND:** Gebruik het compacte TB3 dock voor het creëren van een eenvoudig maar functioneel werkstation met twee schermen, 2x USB-A & Gigabit Ethernet. Ideaal voor bureaus met weinig plaats.
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Deze Thunderbolt 3 dock wordt via de bus gevoed. Dit zorgt voor een eenvoudige installatie, minder kabelwarboel, en minder tijdverlies bij het loskoppelen en opbergen.
- **THUNDERBOLT 3 COMPATIBILITEIT:** Dit Thunderbolt 3 docking station is compatibel met TB3 laptops waaronder MacBook Pro, Dell, Lenovo en HP.

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Ondersteunde schermen	2
Snellaadpoort(en)	Nee
Bus type	Thunderbolt 3
Industriestandaarden	Thunderbolt 3

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode Intel - Alpine Ridge JHL6540  
Intel - WGI210AT  
Texas Instruments - TPS65983  
ASMedia - ASM1042A

---

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	Twee 4K schermen - DisplayPort 4096 x 2160p bij 60 Hz / 3840 x 2160p bij 60 Hz Eén 5K scherm - DisplayPort 5120 x 2880 bij 60 Hz
Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
PXE	Nee
Full duplex ondersteuning	Ja

---

Connector(en)

Type connector(en)	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) DisplayPort (20-polig) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45
--------------------	--

---

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10 <br / > macOS 10.12 - 10.15

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort.

Notitie Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).

Een voor 5K geschikt DisplayPort-scherm is vereist voor een resolutie van 5120 x 2880.

Bepaalde schermen kunnen beperkt zijn tot 4K bij 30 Hz bij aansluiting via DisplayPort. Tot deze schermen behoren o.a. de volgende modellen: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (deze modellen moeten worden ingesteld op 4K bij 30 Hz).

Actieve adapters zijn vereist voor het converteren van DisplayPort naar HDMI/DVI/VGA schermen.

Voor de conversie van DP naar DVI (of HDMI, VGA) is een actieve adapter vereist zoals DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS of DP2HD4K60S

MacBook Air en MacBook Pro systemen met de nieuwe Apple M1 chip ondersteunen alleen één extern scherm via Thunderbolt 3 poorten, zelfs wanneer ze zijn aangesloten op een Thunderbolt 3 docking station met meer dan één video-uitgang. Deze beperking tot één scherm heeft geen invloed op Mac-computers met Thunderbolt 3 die op Intel zijn gebaseerd.

Voeding

Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke



eigenschappen

Kleur	Black & Gray
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	7.9 in [20 cm]
Lengte product	10.0 in [25.3 cm]
Breedte product	4.8 in [12.2 cm]
Hoogte product	0.8 in [20.0 mm]
Gewicht product	5.1 oz [145.8 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.2 in [20.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.5 in [38.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.0 oz [256.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Dual 4K DisplayPort Thunderbolt 3 dock 4K 60Hz - 60W PD
	Docking Station
	Handleiding
	User Manual

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

