

Mini Thunderbolt 3-dockningsstation med dubbla 4K-skärmar och DisplayPort – Mac- och Windows-dockningsstation – utgått, begränsad lagerhållning, ersatt av TB3DKM2DPL (TB3DKM2DP)

Produkt ID: TB3DKM2DP



Thunderbolt 3-dockningsstationen får sin ström via en buss och kan ansluta till dubbla 4K DisplayPort-skärmar, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port (Type-A). Det är det ideala tillbehöret till din bärbara dator med Thunderbolt 3 och är kompatibelt med macOS och Windows®. För en flexibel installation har den medföljande USB-C-kabeln förlängts till 20 cm.

Denna bärbara och dubbla DisplayPort-dockningsstationen är perfekt för redigering av 4K-video eller andra Ultra HD-uppgifter, och den stödjer 40 Gbit/s genomströmning med 4K-upplösning vid 60 Hz på två DisplayPort-skärmar via en enda Thunderbolt 3-port.

Anslut din bärbara dator till:

- 2x 4K DisplayPort-skärmar (upp till 4096 x 2160 upplösning vid 60 Hz)

ELLER

- 1x 5K-skärm (5120 x 2880 upplösning vid 60 Hz)

Anslut bara Thunderbolt 3-dockningsstationen till din bärbara dator med hjälp av den medföljande Thunderbolt 3-kabeln och börja arbeta direkt. Inga tidskrävande installationer av drivrutiner behövs.

Gigabit Ethernet-porten (med stöd för PXE-start och Wake-on-LAN) säkerställer tillförlitlig trådbunden nätverksåtkomst för att förbättra din produktivitet. En USB 3.0 Type-A-port, med gott om utrymme runt omkring, gör att du kan ansluta en USB-enhet, som ett flashminne, för enkel filåtkomst.

TB3DKM2DP är Thunderbolt-certifierad och omfattas av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Granska/redigera bilder eller mediafiler på två 4K DisplayPort-skärmar
- Idealisk storlek för delade eller tillfälliga arbetsmiljöer, som hot desks (hoteling)
- Idealiskt för delade eller tillfälliga arbetsstationer, till exempel hot desks (hoteling)

Funktioner

- ERSATT AV TB3DKM2DPL: Ny version som erbjuder samma funktionalitet. Dessutom ger den extra långa inbyggda kabeln på 28 cm utökad räckvidd för att minska port-/kontaktbelastningen på stativen för MacBook-datorer och bärbara datorer
- STÖD FÖR DUBBLA 4K 60 HZ DP: Mini Thunderbolt 3-dockningsstation stöder 40 Gbps genomströmning och 4K-upplösning vid 60Hz på två DP-skärmar (upp till 4096 x 2160P) via en enda TB3-port; utökade dubbla skärmar på MacBook Pro/Air med Intel-processor och enkel skärm med Apple M1 Chip
- PLATSBESPARANDE: Använd TB3-dockningsstationen för att skapa en enkel, men helt fungerande arbetsstation med dubbla bildskärmar och 2x USB-A-port och GbE-port via en inbyggd TB3-kabel. Den kompakta storleken gör den idealisk för små utrymmen
- ENKEL INSTALLATION: Den portabla Thunderbolt 3-dockningsstationen strömsätts via USB-buss för en problemfri installation. Ingen extern strömsättning krävs, vilket ger minskat trassel och maximal portabilitet – idealisk för yrkesverksamma på språng
- THUNDERBOLT 3-KOMPATIBILITET: Denna Thunderbolt 3-dockningsstation är kompatibel med bärbara datorer från Dell, Lenovo och HP, inklusive MacBook Pro, som stöder TB3.
- CONNECTIVITY TOOLS: Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Skärmstöd	2
Snabbladdningsport(ar)	Nej

Busstyp	Thunderbolt 3
Industristandarder	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	Dubbla 4K-skärmar - DisplayPort 4096 x 2160p @ 60Hz / 3840 x 2160p @ 60Hz En 5K-skärm - DisplayPort 5120 x 2880 @ 60Hz
Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
PXE	Nej
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) DisplayPort (20-stifts) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	---



RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 >macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0
-------------------	--

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port.
Obs.	<p>En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).</p> <p>En 5K-kompatibel DisplayPort-skärm krävs för att få 5120 × 2880 upplösning.</p> <p>Vissa skärmar kan vara begränsade till 4K vid 30 Hz vid anslutning genom DisplayPort. Dessa skärmar inkluderar följande modeller: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (dessa modeller behöver ställas in till 4K vid 30 Hz).</p> <p>Aktiva adapttrar krävs vid anslutning av DisplayPort till HDMI/DVI/VGA-skärmar.</p> <p>För att konvertera från DP till DVI (eller HDMI, VGA) behövs en aktiv adapter som, t.ex. DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS eller DP2HD4K60S</p> <p>MacBook Air- och MacBook Pro-system som använder nya Apple M1 Chip stöder endast en extern bildskärm över Thunderbolt 3-portarna, även när de är anslutna till en Thunderbolt 3-dockningsstation med flera videoutgångar. Denna begränsning med en bildskärm påverkar inte Intel-baserade Mac-datorer med Thunderbolt 3.</p>

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Black & Gray
Kabinetttyp	Aluminium
Kabellängd	7.9 in [20 cm]
Produktlängd	10.0 in [25.3 cm]
Produktbredd	4.8 in [12.2 cm]
Produkt höjd	0.8 in [20.0 mm]
Produktvikt	5.1 oz [145.8 g]

Förpackning

Package Length	8.2 in [20.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.5 in [38.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	9.0 oz [256.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Thunderbolt 3-dockningsstation
	Docking Station
	Instruktionsbok
	User Manual

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

