

Mini Dock Thunderbolt a Doppio Monitor, DisplayPort 4K 60Hz, Hub senza driver per Windows e Mac, Ethernet Gb, 1x USB-A (USB 5 Gbps), Cavo da 28 cm

ID prodotto: TB3DKM2DPL



Dotata di certificazione Thunderbolt™ 3, questa mini docking station compatta offre collegamenti essenziali per la produttività. Alimentata tramite bus, consente il collegamento a due display DisplayPort 4K, a una porta Gigabit Ethernet e a una porta USB-A, nonché una configurazione flessibile grazie al cavo Thunderbolt integrato di ben 28 cm di lunghezza.

Perfetta per la modifica di video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, questa dock station Thunderbolt™ a DisplayPort portatile supporta 40 Gbps di velocità effettiva e una risoluzione 4K a 60 Hz su due monitor DisplayPort, attraverso una singola porta Thunderbolt™. Consente di eseguire applicazioni ad altissimo utilizzo di risorse su 2 monitor indipendenti senza comportare un aggravio per le risorse di sistema.

È possibile collegare il laptop a:

- 2 display 4K con tecnologia DisplayPort (DP) (fino a 4096x2160p a 60 Hz)


Con dimensioni di appena 6,1 cm x 12,4 cm, questa docking station occupa uno spazio minimo sulla scrivania e nella custodia del laptop. Il cavo integrato da 28 cm offre una maggiore distanza per ridurre la tensione su porte/connettori di MacBook e laptop posizionati su alzate o, se necessario, permette di posizionare la docking station a maggiore distanza dal laptop sulla scrivania.

- 1 porta USB Type-A (5 Gbps)
- 1 porta Gigabit Ethernet (con supporto dell'avvio PXE e della funzionalità Wake On LAN)

Poiché molti laptop di ultima generazione ad alta potenza richiedono oltre 100 W per restare carichi in condizioni ottimali, alcuni utenti preferiscono utilizzare l'adattatore di alimentazione del laptop anziché una docking station per mantenerlo carico.

Questa mini docking station TB alimentata tramite bus è l'ideale per tali utenti, in quanto fornisce tutte le prestazioni e le funzionalità di una docking station Thunderbolt™ e allo tempo mantiene separatamente carico il laptop.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **DOCK CERTIFICATO THUNDERBOLT 3 (40 Gbps) AD ALTE PRESTAZIONI:** configurazione senza driver per un'installazione Plug-and-Play. Doppia uscita DisplayPort (DP) 4K 60Hz; 1 porta USB Tipo-A (5Gbps); Porta Gigabit Ethernet con avvio PXE e WoL
- **PER PORTATILI AD ALTA POTENZA:** Doppia uscita video 4K60Hz con prestazioni dirette della GPU e senza software/compressione. Per laptop ad alte prestazioni che necessitano di una connessione diretta dell'adattatore di alimentazione e prestazioni del dock TB3
- **COMPATIBILITÀ:** questa docking station è compatibile con Windows, macOS e Ubuntu; supporta laptop Thunderbolt o USB4; doppio display su MacBook M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max e display singolo su MacBook serie M e iPad Pro M1 e successivi
- **CAVO EXTRA-LUNGO:** il cavo allegato di 28 cm offre una lunga portata per una facile configurazione. Lunghezza del cavo ideale per ridurre la tensione delle porte sui portatili convertibili 2-in-1 o sui portatili host su supporti riser
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Le Docking station sono testate nel nostro Innovation Lab per garantire affidabilità e compatibilità multiplatforma; Progettate per supportare installazioni su larga scala, aggiornamenti a Windows 11 e PC con funzioni AI

Hardware

Norme di garanzia

3 Years

Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	2
Audio	No
Interfaccia	Thunderbolt 3
Tipo bus	Thunderbolt 3
Standard del settore	Connettività da 1 Gb a qualsiasi dispositivo 1000Base-T (conforme a IEEE802.3ab)
	Connettività da 100 Mb a qualsiasi dispositivo 100Base-TX (conforme a IEEE802.3u)
	Connettività da 10 Mb a qualsiasi dispositivo 10Base-T (conforme a IEEE802.3i)
ID chipset	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
PXE	Sì

Connettore/i

Porte esterne	2 - DisplayPort (20 pin)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

		1 - RJ-45
Connettori host		1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11, 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit), macOS 10.10 -10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
<hr/>		
Note/requisiti speciali		
	Nota	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
<hr/>		
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C
	Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25°
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero e argento
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza del cavo	11.0 in [28 cm]
	Lunghezza prodotto	4.9 in [12.4 cm]
	Larghezza prodotto	2.7 in [6.9 cm]
	Altezza prodotto	1.1 in [2.7 cm]
	Peso prodotto	5.2 oz [147.8 g]
<hr/>		
Informazioni		

confezione

Lunghezza Confezione 8.3 in [21.0 cm]

Larghezza del Pacco 5.8 in [14.7 cm]

Altezza del Pacco 1.6 in [4.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 9.4 oz [266.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella
confezione

1 - Docking station

1 - Manuale utente

Informazioni sulla garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.