

Dual-Monitor Thunderbolt Mini Dock, 4K 60Hz DisplayPort, Driverloze Hub voor Windows & Mac, Gigabit Ethernet, 1x USB-A (USB 5Gbps), 28cm Kabel

Productcode: TB3DKM2DPL



Dit gecertificeerd Thunderbolt™ 3 docking station is een compact mini dock dat de essentiële aansluitingen voor productiviteit biedt. Met dit dock met busvoeding kunt u twee 4K DisplayPort schermen, Gigabit Ethernet en één USB-A poort aansluiten, terwijl de vaste Thunderbolt kabel extra lang is (28 cm) voor een flexibele configuratie.

Dit draagbare Thunderbolt™ naar DisplayPort dock is geweldig voor het bewerken van 4K video of andere Ultra HD-taken en ondersteunt 40Gbps throughput en 4K resolutie bij 60Hz op twee DisplayPort schermen, via één Thunderbolt™ poort. Voer veeleisende applicaties uit op twee onafhankelijke schermen zonder de systeembronnen uit te putten.

Verbind uw laptop met:

- 2x 4K DisplayPort (DP) schermen (van max. 4096 x 2160p bij 60 Hz)

Met slechts 6,1 cm x 12,4 cm neemt dit dock minimale ruimte in op uw bureau of in uw laptoptas. De 28 cm lange, vaste kabel van het dock biedt extra reikwijdte om de belasting van poorten/connectors van MacBooks en laptops op verhoogde standaards te verminderen of om het dock op grotere afstand van uw laptop te plaatsen.

- 1x USB-A poort (5 Gbps)
- 1x Gigabit Ethernet poort (met ondersteuning van PXE Boot en Wake-on-LAN)

Omdat vele high-end zakelijke laptops, of laptops voor gaming/videobewerking, meer dan 100W vermogen vereisen, gebruiken sommige gebruikers liever de voedingsadapter van hun laptop dan hun docking station om hun laptop op te laden. Dit TB mini dock met busvoeding is ideaal voor deze gebruikers, omdat het alle prestaties en functies van een Thunderbolt™ docking station biedt, terwijl de laptop apart word opgeladen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH-PERFORMANCE THUNDERBOLT 3 GECERTIFICEERDE DOCK:** Plug & play installatie zonder drivers; Thunderbolt (40 Gbps); Dual 4K 60Hz DisplayPort (DP) outputs; 1x USB Type-A (5Gbps) poort; Gigabit Ethernet-poort met PXE boot en WoL
- **VOOR KRACHTIGE LAPTOPS:** Dual 4K 60Hz video output maakt direct gebruik van GPU zonder software of compressie; Ideaal voor krachtige laptops die een directe power adapter-aansluiting nodig hebben maar die toch TB 3 dock prestaties & functionaliteit willen
- **COMPATIBILITEIT:** Dit docking station is compatibel met Windows, macOS en Ubuntu; Ondersteunt Thunderbolt- of USB4-laptops; Dual Display op M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max MacBooks, en single display op MacBooks uit de basis M-serie en iPad Pro M1 en hoger
- **EXTRA LANGE KABEL:** Vaste 28cm kabel biedt een groter bereik voor een eenvoudige installatie en voorkomt dat de adapter aan de hostconnector bengelt; Ideale kabellengte vermindert poortbelasting op 2-in-1 converteerbare laptops of hostlaptops op standards
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Onze dockingstations worden grondig getest in ons Innovation Lab om betrouwbaarheid en cross-platform compatibiliteit te garanderen; Ondersteuning voor large-scale implementaties, Windows 11 upgrades en overstap naar AI PCs

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja

Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	2
Audio	Nee
Interface	Thunderbolt 3
Bus type	Thunderbolt 3
Industriestandaarden	1 GB connectiviteit met elk 1000Base-T apparaat (voldoet aan IEEE802.3ab)
	100 MB connectiviteit met elk 100Base-TX apparaat (voldoet aan IEEE802.3u)
	10 MB connectiviteit met elk 10Base-T apparaat (voldoet aan IEEE802.3i)
Chipsetcode	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja

Connector(en)

Externe poorten	2 - DisplayPort (20-polig)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - RJ-45
Hostaansluitingen	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software		
	Besturingssystemen	Windows® 11, 10 (32/64bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit), macOS 10.10 -10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
Voeding		
	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C
	Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart & Zilver
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	11.0 in [28 cm]
	Lengte product	4.9 in [12.4 cm]
	Breedte product	2.7 in [6.9 cm]
	Hoogte product	1.1 in [2.7 cm]
	Gewicht product	5.2 oz [147.8 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	8.3 in [21.0 cm]
	Breedte Verpakking	5.8 in [14.7 cm]

Hoogte Verpakking	1.6 in [4.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.4 oz [266.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - docking station
	1 - handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.