

Mini Dock Thunderbolt 3 avec HDMI - Station d'Accueil Mac & Windows - Fin de série, quantités limitées - Remplacé par TB3DKM2HDL (TB3DKM2HD)

N° de produit: TB3DKM2HD



Compacte et économique, cette mini station d'accueil PC Thunderbolt™ 3 offre toutes les connexions indispensables pour la productivité. La station d'accueil Thunderbolt 3 alimentée par bus vous permet de vous connecter à deux écrans HDMI 4K, à un port Gigabit Ethernet et à deux ports USB (Type-A). De plus, pour une configuration flexible, le câble USB-C rallongé inclus dispose d'une longueur de 20 cm.

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil portable Thunderbolt 3 vers HDMI prend en charge un débit de 40 Gb/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux moniteurs HDMI, sur un seul port Thunderbolt 3. Exécutez des applications exigeantes en ressources sur deux écrans indépendants sans épuiser les ressources de votre système.

Connectez votre ordinateur portable à :


- 2 écrans HDMI 4K (jusqu'à 4096 / 2160p à 60 Hz)

Il vous suffit de connecter la station d'accueil TB3 à votre ordinateur portable avec le câble TB3 fourni pour vous mettre immédiatement au travail. Aucune installation fastidieuse de pilotes n'est nécessaire.

Pour améliorer votre productivité, le port Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE et de Wake-on-LAN) garantit un accès fiable au réseau câblé. Un port USB 3.0 Type-A simple d'accès vous permet de connecter un périphérique USB (ex. : lecteur flash) pour accéder facilement à vos fichiers. Connectez un autre périphérique USB avec le port USB 2.0 Type-A.

Le TB3DKM2HD est certifié Thunderbolt.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Consultez ou modifiez des images ou des fichiers multimédia sur deux écrans 4K HDMI
- Transférez un film 4K en moins de 30 secondes
- Idéal pour les postes de travail partagés ou temporaires, tels que des bureaux partagés (hébergement)

Spécifications techniques

- **REPLACÉ PAR LE MODÈLE TB3DKM2HDL** : la nouvelle version offre les mêmes fonctionnalités et un câble extra-long de 28 cm d'une portée étendue pour réduire la tension sur les ports/connecteurs sur les MacBook et les ordinateurs portables sur réhausseurs
- Connectez deux écrans HDMI UHD 4K à 60 Hz à votre ordinateur portable grâce à cette station d'accueil portable Thunderbolt 3 ; compatible Windows et macOS
- Double affichage étendu sur MacBook Pro/Air avec processeur Intel et affichage simple avec puce Apple M1/M2
- Connectivité réseau filaire et périphériques avec 2 ports USB-A. (1 port USB 3.0 et 1 port USB 2.0) et Gigabit Ethernet
- Alimentation par bus (aucune alimentation externe requise) grâce à un câble rallongé d'une longueur de 20 cm ; conception compacte en aluminium résistant
- **DES OUTILS DE CONNECTIVITÉ** : Fournie avec cet appareil, l'application améliore les performances et la sécurité, avec les utilitaires MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout et Wi-Fi Auto Switch

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Type de bus	Thunderbolt 3
Normes de l'industrie	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible USB 2.0 et 1.1 USB 2.0 - Rétrocompatible 1.1
ID du chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A Parade - PS176

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; en mode duplex intégral)
Résolutions numériques max.	Deux écrans 4K - HDMI 4096 x 2160p @ 60 Hz / 3840 x 2160p @ 60 Hz
Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
PXE	Oui
Prise en charge duplex	Oui

complet

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	2 - HDMI (19 broches)
	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	1 - RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
Remarque	Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K). Les systèmes MacBook Air et MacBook Pro utilisant la nouvelle puce Apple M1 prennent en charge un seul écran externe sur les ports Thunderbolt 3, même lorsqu'ils sont connectés à une station d'accueil Thunderbolt 3 dotée de plusieurs sorties vidéo. Cette limitation à un seul écran n'affecte pas les ordinateurs Mac équipés d'un processeur Intel avec Thunderbolt 3.

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Tension d'entrée	5V DC
Tension de sortie	5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

	Humidité	Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Black & Gray
	Type de boîtier	Aluminium
	Longueur de câble	7.9 in [200 mm]
	Longueur du produit	4.9 in [12.4 cm]
	Largeur du produit	2.4 in [6.1 cm]
	Hauteur du produit	0.7 in [1.9 cm]
	Poids du produit	5.1 oz [145.8 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.2 in [20.8 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.4 in [3.6 cm]
	Poids brut	9.2 oz [260.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - USB 3.0 pour Disque Dur SATA
		1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis