

Mini Docking Station Thunderbolt 3 per Portatili - Doppio HDMI - 4k 60Hz - Fuori produzione, Sostituito da TB3DKM2HDL

ID prodotto: TB3DKM2HD



Questa docking station Thunderbolt™ 3 garantisce prestazioni elevate in un formato mini conveniente e compatto, che offre collegamenti essenziali per la produttività. Dotata di alimentazione tramite bus, consente il collegamento a due display HDMI 4K, a una porta Gigabit Ethernet e a due porte USB (Type-A), nonché una configurazione flessibile grazie al cavo USB-C integrato di ben 20 cm di lunghezza.

Perfetta per la modifica di video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, questa dock Thunderbolt 3 a HDMI portatile supporta 40 Gbps di velocità effettiva e una risoluzione 4K a 60 Hz su due monitor HDMI, attraverso una singola porta Thunderbolt 3. Consente di eseguire applicazioni ad altissimo utilizzo di risorse su due display indipendenti senza comportare un aggravio per le risorse di sistema.


È possibile collegare il laptop a:

- 2 display HDMI 4K (fino a 4096x2160p a 60 Hz)

È sufficiente collegare la dock TB3 al laptop con il cavo TB3 fornito in dotazione per iniziare a lavorare immediatamente: non è necessaria l'installazione di alcun driver.

Per migliorare la produttività, la porta Gigabit Ethernet (con supporto dell'avvio PXE e della funzionalità Wake On LAN) garantisce un accesso affidabile alla rete cablata. Una porta USB 3.0 Type-A, con un ampio spazio intorno, consente di collegare un dispositivo USB, come un'unità di memoria flash, per accedere facilmente ai file. È possibile collegare un altro dispositivo USB tramite la porta USB 2.0 Type-A.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di rivedere o modificare immagini o file multimediali su due display HDMI 4K
- Trasferimento di un film 4K in meno di 30 secondi
- Ideale per workstation temporanee o in condivisione, ad esempio hot desk (hoteling)

Caratteristiche

- **SOSTITUITA DA TB3DKM2HDL:** la nuova versione offre le stesse funzionalità e in più un cavo integrato extra lungo da 28 cm consente una maggiore distanza per ridurre la tensione su porte/connettori di MacBook e laptop posizionati su alzate.
- La docking station Thunderbolt 3 portatile consente di aggiungere due monitor HDMI UHD 4K a 60 Hz a un laptop; compatibile con Windows e macOS
- Due display estesi su MacBook Pro/Air con processore Intel e un display singolo con il chip Apple M1
- Connettività di rete cablata e dispositivi grazie a 2 porte USB-A (1 USB 3.0 e 1 USB 2.0) e a Gigabit Ethernet
- Alimentazione tramite bus (senza bisogno di alimentazione esterna) tramite il lungo cavo da 20 cm; design compatto in alluminio resistente
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Fornita con questo dispositivo, l'applicazione per migliorare prestazioni e sicurezza, grazie alle utility MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout e Wi-Fi Auto Switch

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì

Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	2
Tipo bus	Thunderbolt 3
Standard del settore	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1 USB 2.0 - Retrocompatibile con 1.1
ID chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A Parade - PS176

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	Due display 4K - HDMI 4096 x 2160p a 60Hz / 3840 x 2160p a 60Hz
Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
PXE	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	2 - HDMI (19 pin)
	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.
Nota	Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K. I sistemi MacBook Air e MacBook Pro che usano il nuovo chip Apple M1 supportano un solo display esterno tramite le porte Thunderbolt 3, anche se collegati a una docking station Thunderbolt 3 con più uscite video. Questa limitazione non compromette le prestazioni dei Mac basati su Intel con Thunderbolt 3.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	5~95% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Black & Gray
--------	--------------

Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza del cavo	7.9 in [200 mm]
Lunghezza prodotto	4.9 in [12.4 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.1 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Peso prodotto	5.1 oz [145.8 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.2 in [20.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.4 in [3.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.2 oz [260.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station
	1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.