

Dual 4K Monitor Mini Thunderbolt 3 Dock met HDMI - Mac & Windows Docking Station - Discontinued, Beperkte voorraad - Vervangen door TB3DKM2HDL (TB3DKM2HD)

Productcode: TB3DKM2HD



Dit Thunderbolt™ 3 docking station levert een geweldige prestatie in een voordelig, compact mini dock, en biedt essentiële aansluitingen voor productiviteit. Met het Thunderbolt 3 dock met busvoeding kunt u dual 4K HDMI schermen, Gigabit Ethernet en twee USB (Type-A) poorten aansluiten en de vaste USB-C kabel is extra lang (20 cm) voor een flexibele installatie.

Dit draagbare Thunderbolt 3 naar HDMI-dock is geweldig voor het bewerken van 4K video of andere Ultra HD-taken en ondersteunt 40 Gbps throughput en 4K resolutie bij 60 Hz op twee HDMI-schermen, via één Thunderbolt 3 poort. Voer veeleisende applicaties uit op twee onafhankelijke schermen zonder de systeembronnen uit te putten.

Verbind uw laptop met:

- 2x 4K HDMI-schermen (tot 4096 x 2160p @ 60 Hz)

Sluit het TB3 dock gewoon aan op uw laptop met de meegeleverde TB3 kabel en u kunt direct aan het werk. Geen tijdrovende installatie van stuurprogramma's nodig.

Om uw productiviteit te verhogen, garandeert de Gigabit Ethernet poort (met ondersteuning van PXE Boot en Wake-on-LAN) betrouwbare toegang tot vaste netwerken. Met een USB 3.0 Type-A poort, met voldoende ruimte erom heen, kunt u een USB-apparaat, zoals een flashdrive, aansluiten voor eenvoudige toegang tot bestanden. Sluit een ander USB-apparaat aan via de USB 2.0 Type-A poort.

De TB3DKM2HD is Thunderbolt gecertificeerd en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bekijk/bewerk beeld- of mediabestanden op twee 4K HDMI schermen
- Verplaats 4K films in minder dan 30 seconden
- Ideaal voor gedeelde of tijdelijke werkplekken, zoals hot desks (hoteling)

Eigenschappen

- **VERVANGEN DOOR TB3DKM2HDL:** Nieuwe versie biedt dezelfde functionaliteit plus een extra lange (28 cm) kabel die de belasting van poorten/connectors helpt verminderen, bv. bij gebruik van standards.
- Sluit dubbele UHD 4K HDMI schermen bij 60 Hz aan op uw laptop met dit draagbare Thunderbolt 3 docking station; compatibel met Windows en macOS
- Uitgebreide dubbele schermen op MacBook Pro/Air met Intel processor en één scherm met Apple M1 chip
- Vaste netwerk- en apparaatconnectiviteit met 2x USB-A poorten (1x USB 3.0 en 1x USB 2.0) en Gigabit Ethernet
- Busvoeding (geen externe voeding vereist) via extra lange kabel van 20 cm; compact design in duurzaam aluminium
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	2
Bus type	Thunderbolt 3
Industriestandaarden	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

USB 2.0 - neerwaarts compatibel met USB 1.1

Chipsetcode Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	Twee 4K schermen - HDMI 4096 x 2160p bij 60 Hz / 3840 x 2160p bij 60 Hz
Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
PXE	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) HDMI (19-polig) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (4-polig) USB 2.0 RJ-45
--------------------	---

Software



Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0

Speciale opmerkingen / vereisten

Stelsysteem- en kabelvereisten	Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort.
Notitie	Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K). MacBook Air en MacBook Pro systemen met de nieuwe Apple M1 chip ondersteunen alleen één extern scherm via Thunderbolt 3 poorten, zelfs wanneer ze zijn aangesloten op een Thunderbolt 3 docking station met meer dan één video-uitgang. Deze beperking tot één scherm heeft geen invloed op Mac-computers met Thunderbolt 3 die op Intel zijn gebaseerd.

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------


Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Black & Gray
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	7.9 in [20 cm]
Lengte product	4.9 in [12.4 cm]
Breedte product	2.4 in [61.0 mm]
Hoogte product	0.7 in [18.8 mm]
Gewicht product	5.1 oz [145.8 g]

Verpakkingsinformatie



atie

Package Length	8.2 in [20.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.4 in [36.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.2 oz [260.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	docking station
	handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

