

Mini Thunderbolt 3-dockningsstation med dubbla 4K-skärmar och HDMI – Mac- och Windows-dockningsstation – utgått, begränsad lagerhållning, ersatt av TB3DKM2HDL (TB3DKM2HD)

Produkt ID: TB3DKM2HD



Den här Thunderbolt™ 3-dockningsstationen rymmer hög prestanda i en kostnadseffektiv och kompakt dockningsstation och tillhandahåller de viktigaste anslutningarna för att du ska kunna vara produktiv. Till Thunderbolt 3-dockningsstationen som får sin ström genom en buss kan du ansluta dubbla 4K HDMI-skärmar, Gigabit Ethernet och två USB-portar (Type-A). För en flexibel installation har den medföljande USB-C-kabeln förlängts till 20 cm.

Den här bärbara Thunderbolt 3 till HDMI-dockan är perfekt för redigering av 4K-video eller andra Ultra HD-uppgifter, och den stödjer 40 Gbit/s genomströmning med 4K-upplösning vid 60 Hz på två HDMI-skärmar via en enda Thunderbolt 3-port. Kör resurskrävande tillämpningar på två oberoende skärmar utan att anstränga systemresurserna.

Anslut din bärbara dator till:

- 2x 4K HDMI-skärmar (upp till 4096 x 2160 upplösning vid 60 Hz)

Anslut bara Thunderbolt 3-dockningsstationen till din bärbara dator med hjälp av den medföljande Thunderbolt 3-kabeln och börja arbeta direkt. Inga tidskrävande installationer av drivrutiner behövs.

Gigabit Ethernet-porten (med stöd för PXE-start och Wake-on-LAN) säkerställer tillförlitlig trådbunden nätverksåtkomst för att förbättra din produktivitet. En USB 3.0 Type-A-port, med gott om utrymme runt omkring, gör att du kan ansluta en USB-enhet, som ett flashminne, för enkel filåtkomst. Anslut ytterligare en USB-enhet med USB 2.0 Type-A-porten.

TB3DKM2HD är Thunderbolt-certifierad och omfattas av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Granska/redigera bilder eller mediafiler på två 4K HDMI-skärmar
- Idealiskt för delade eller tillfälliga arbetsstationer, till exempel hot desks (hoteling)
- Ideal for shared or temporary work stations, such as hot desks (hoteling)

### Funktioner

- ERSATT AV TB3DKM2HDL: Ny version som erbjuder samma funktionalitet. Dessutom ger den extra långa inbyggda kabeln på 28 cm utökad räckvidd för att minska port-/kontaktbelastningen på stativen för MacBook-datorer och bärbara datorer
- Anslut dubbla UHD 4K HDMI-skärmar vid 60 Hz med den här bärbara Thunderbolt 3-dockningsstationen; Windows- och macOS-kompatibel
- Utökade dubbla skärmar på MacBook Pro/Air med Intel-processor och enkel skärm med Apple M1 Chip
- Trådbundet nätverk och enhetsanslutning med 2x USB-A-portar (1x USB 3.0 och 1x USB 2.0) och Gigabit Ethernet
- Busströddriven (ingen extern ström behövs) via kabel med utökad längd 20 cm; kompakt design i hållbart aluminium
- CONNECTIVITY TOOLS: Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	2
Busstyp	Thunderbolt 3
Industristandarder	Thunderbolt 3

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab  
 USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1  
 USB 2.0 - bakåtkompatibel med USB 1.1

Chipset-ID Intel - Alpine Ridge JHL6540  
 Intel - WGI210AT  
 Texas Instruments - TPS65983  
 ASMedia - ASM1042A  
 Parade - PS176

---

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	Dubbla 4K-skärmar - HDMI 4096 x 2160p @ 60Hz / 3840 x 2160p @ 60Hz
Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
PXE	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

---

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) HDMI (19-stifts) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 RJ-45
----------------	--

---

Mjukvara



OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0

---

Särskilda  
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port.

Obs. En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).

MacBook Air- och MacBook Pro-system som använder nya Apple M1 Chip stöder endast en extern bildskärm över Thunderbolt 3-portarna, även när de är anslutna till en Thunderbolt 3-dockningsstation med flera videoutgångar. Denna begränsning med en bildskärm påverkar inte Intel-baserade Mac-datorer med Thunderbolt 3.

---

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

---

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)

---

Utseende

Färg Black & Gray

Kabinetttyp Aluminium

Kabellängd 7.9 in [20 cm]

Produktlängd 4.9 in [12.4 cm]

Produktbredd 2.4 in [61.0 mm]

Produkt höjd 0.7 in [18.8 mm]

Produktvikt 5.1 oz [145.8 g]

---

Förpackning

Package Length 8.2 in [20.8 cm]



Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.4 in [36.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	9.2 oz [260.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Dockningsstation
	Användarhandbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

