

Mini Dock Thunderbolt Doppio Monitor, HDMI 4K 60Hz, Hub senza driver per Windows e Mac, Ethernet Gigabit, 1x USB 5Gbps e 1x USB 2.0, Cavo da 28 cm

ID prodotto: TB3DKM2HDL



Dotata di certificazione Thunderbolt™, questa mini docking station compatta offre collegamenti essenziali per la produttività. Alimentata tramite bus, consente il collegamento a due display HDMI 4K, a una porta Gigabit Ethernet e a due porte USB-A, nonché una configurazione flessibile grazie al cavo Thunderbolt integrato di ben 28 cm di lunghezza.

Perfetta per la modifica di video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, questa docking station Thunderbolt™ a HDMI portatile supporta 40 Gbps di velocità effettiva e una risoluzione 4K a 60 Hz su due monitor HDMI, attraverso una singola porta Thunderbolt™. Consente di eseguire applicazioni ad altissimo utilizzo di risorse su due display indipendenti senza comportare un aggravio per le risorse di sistema.

È possibile collegare il laptop a:

- 2 display HDMI 4K (fino a 4096x2160p a 60 Hz)

Con dimensioni di appena 6,1 cm x 12,4 cm, questa docking station occupa uno spazio minimo sulla scrivania e nella custodia del laptop. Il cavo integrato da 28 cm offre una maggiore distanza per ridurre la tensione su porte/connettori di MacBook e laptop posizionati su alzate o, se necessario, permette di posizionare la docking station a maggiore distanza dal laptop sulla scrivania.

- 1 porta USB Type-A (5 Gbps)
- 1 porta Gigabit Ethernet (con supporto dell'avvio PXE e della funzionalità Wake On LAN)

Poiché molti laptop di ultima generazione ad alta potenza richiedono oltre 100 W per restare carichi in condizioni ottimali, alcuni utenti preferiscono utilizzare l'adattatore di alimentazione del laptop anziché una docking station per mantenerlo carico.

Questa mini docking station TB alimentata tramite bus è l'ideale per tali utenti, in quanto fornisce tutte le prestazioni e le funzionalità di una docking station Thunderbolt™ e allo stesso tempo mantiene separatamente carico il laptop.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- DOCK CERTIFICATO THUNDERBOLT 3 (40 GBPS) AD ALTE PRESTAZIONI: configurazione senza driver per un'installazione plug-and-play. Doppia uscita HDMI 4K 60Hz. Hub USB-A a 2 porte; Porta Gigabit Ethernet con avvio PXE e WoL
- PER PORTATILI AD ALTA POTENZA: Doppia uscita video 4K60Hz con prestazioni dirette della GPU e senza software/compressione. Per laptop ad alte prestazioni che necessitano di una connessione diretta dell'adattatore di alimentazione e prestazioni del dock TB3
- COMPATIBILITÀ: questa docking station è compatibile con Windows, macOS e Ubuntu; supporta laptop Thunderbolt o USB4; doppio display su MacBook M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max e display singolo su MacBook serie M e iPad Pro M1 e successivi
- CAVO EXTRA-LUNGO: il cavo integrato da 28 cm offre una lunga portata per una facile configurazione; Lunghezza del cavo ideale per ridurre la tensione delle porte sui portatili convertibili 2-in-1 o sui portatili host su supporti riser
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Le Docking station sono testate nel nostro Innovation Lab per garantire affidabilità e compatibilità multipiattaforma; Progettate per supportare installazioni su larga scala, aggiornamenti a Windows 11 e PC con funzioni AI

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	2
Audio	No
Interfaccia	Thunderbolt 3
Tipo bus	Thunderbolt 3
Standard del settore	Connettività da 1 Gb a qualsiasi dispositivo 1000Base-T (conforme a IEEE802.3ab) Connettività da 100 Mb a qualsiasi dispositivo 100Base-TX (conforme a IEEE802.3u) Connettività da 10 Mb a qualsiasi dispositivo 10Base-T (conforme a IEEE802.3i)
ID chipset	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210
<hr/>	
Prestazioni	
Wake On Lan	Sì
Lunghezza max cavo	11.0 in [28 cm]
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
PXE	Sì
<hr/>	
Connettore/i	
Connettori host	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11, 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit), macOS 10.10 -10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Nota	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza del cavo	11.0 in [28 cm]
Lunghezza prodotto	4.9 in [12.4 cm]
Larghezza prodotto	2.7 in [6.9 cm]
Altezza prodotto	1.1 in [2.7 cm]
Peso prodotto	5.2 oz [147.8 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.1 cm]
Larghezza del Pacco	5.8 in [14.8 cm]
Altezza del Pacco	1.6 in [4.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.4 oz [266.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station
	1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

