

Dual-Monitor Thunderbolt Mini Dock, 4K 60Hz HDMI, Driverloze Hub voor Windows & Mac, Gigabit Ethernet, 1x USB-A (USB 5Gbps), 28cm Kabel

Productcode: TB3DKM2HDL



Dit gecertificeerd Thunderbolt™ docking station is een compact mini dock dat de essentiële aansluitingen voor een verhoogde productiviteit biedt. Met dit dock met busvoeding kunt u twee 4K HDMI schermen, Gigabit Ethernet en twee USB-A poorten aansluiten, terwijl de extra lange (28cm) vaste kabel zorgt voor een flexibele installatie.

Dit draagbare Thunderbolt™ naar HDMI-dock is geweldig voor het bewerken van 4K video of andere Ultra HD-taken en ondersteunt 40Gbps throughput en 4K resolutie bij 60 z op twee HDMI-schermen, via één Thunderbolt™ poort. Voer veeleisende applicaties uit op twee onafhankelijke schermen zonder de systeembronnen uit te putten.

Verbind uw laptop met:

- 2x 4K HDMI-schermen (tot 4096 x 2160p @ 60 Hz)

Met slechts 6,1 cm x 12,4 cm neemt dit dock minimale ruimte in op uw bureau of in uw laptoptas. De 28cm lange, vaste kabel van het dock biedt extra reikwijdte om de belasting van poorten/connectors van MacBooks en laptops op verhoogde standaards te verminderen of om het dock op grotere afstand van uw laptop te plaatsen.

- 1x USB-A poort (5 Gbps)
- 1x Gigabit Ethernet poort (met ondersteuning van PXE Boot en Wake-on-LAN)

Omdat vele high-end zakelijke laptops, of laptops voor gaming/videobewerking, meer dan 100W vermogen vereisen, gebruiken sommige gebruikers liever de voedingsadapter van hun laptop dan hun docking station om hun laptop op te laden. Dit TB mini dock met busvoeding is ideaal voor deze gebruikers, omdat het alle prestaties en functies van een Thunderbolt™ docking station biedt, terwijl de laptop apart word opgeladen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH-PERFORMANCE THUNDERBOLT 3 GECERTIFICEERDE DOCK:** Plug & play installatie zonder drivers; Thunderbolt (40 Gbps); Dual 4K 60Hz HDMI outputs; 2-Port USB-A Hub (1x USB 5Gbps & 1x USB 2.0); Gigabit Ethernet-poort met PXE boot en WoL
- **VOOR KRACHTIGE LAPTOPS:** Dual 4K 60Hz video output maakt direct gebruik van GPU zonder software of compressie; Ideaal voor krachtige laptops die een directe power adapter-aansluiting nodig hebben maar die toch TB 3 dock prestaties & functionaliteit willen
- **COMPATIBILITEIT:** Minidock is compatibel met Windows, macOS en Ubuntu; Ondersteunt Thunderbolt- of USB4-laptops; dubbel beeldscherm op M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max MacBooks, en enkel beeldscherm op MacBooks uit de basis M-serie en iPad Pro M1 en hoger
- **EXTRA LANGE KABEL:** Vaste 28cm kabel biedt een groter bereik voor een eenvoudige installatie en voorkomt dat de adapter aan de hostconnector bengelt; Ideale kabellengte vermindert poortbelasting op 2-in-1 converteerbare laptops of hostlaptops op standards
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Onze dockingstations worden grondig getest in ons Innovation Lab om betrouwbaarheid en cross-platform compatibiliteit te garanderen; Ondersteuning voor large-scale implementaties, Windows 11 upgrades en overstap naar AI PCs

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja

Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	2
Audio	Nee
Interface	Thunderbolt 3
Bus type	Thunderbolt 3
Industriestandaarden	1 GB connectiviteit met elk 1000Base-T apparaat (voldoet aan IEEE802.3ab)
	100 MB connectiviteit met elk 100Base-TX apparaat (voldoet aan IEEE802.3u)
	10 MB connectiviteit met elk 10Base-T apparaat (voldoet aan IEEE802.3i)
Chipsetcode	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale kabellengte	11.0 in [28 cm]
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja

Connector(en)

Hostaansluitingen	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
-------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® 11, 10 (32/64bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit),
--------------------	--

macOS 10.10 -10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

MacBook Air en MacBook Pro systemen met de nieuwe Apple M1 chip ondersteunen alleen één extern scherm via Thunderbolt 3 poorten, zelfs wanneer ze zijn aangesloten op een Thunderbolt 3 docking station met meer dan één video-uitgang. Deze beperking tot één scherm heeft geen invloed op Mac-computers met Thunderbolt 3 die op Intel zijn gebaseerd.

Voeding

Voedingsbron

Busvoeding

Ingangsspanning

5V DC

Uitgangsspanning

5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

5°C to 40°C

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C

Vochtigheid

0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur

Zwart & Zilver

Vormfactor

Compact

Type behuizing

Aluminium en kunststof

Kabellengte

11.0 in [28 cm]

Lengte product

4.9 in [12.4 cm]

Breedte product

2.7 in [6.9 cm]

Hoogte product

1.1 in [2.7 cm]

Gewicht product

5.2 oz [147.8 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.3 in [21.1 cm]
Breedte Verpakking	5.8 in [14.8 cm]
Hoogte Verpakking	1.6 in [4.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.4 oz [266.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - docking station
	1 - handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.