

## Thunderbolt 3 Dock - Dual Monitor 4K 60Hz TB3 Laptop Docking Station met DisplayPort - 85W Power Delivery Charging - 6-Port USB 3.0 Hub, SD 4.0, GbE, Audio - Windows & Mac

Productcode: TB3DOCK2DPPU



Verander uw met Thunderbolt 3 uitgevoerde MacBook Pro of Windows laptop in een dual-4K-werkstation met tot 40 Gbps throughput. Het hoogwaardige TB3 dock heeft zes USB 3.0 poorten, 85 W Power Delivery om uw laptop te voeden en een SD-kaartlezer.

Dit dual-monitor docking station ondersteunt snelheden tot 40 Gbps en een resolutie van 4K (4096 x 2160) bij 60 Hz op twee schermen, zodat u veeleisende applicaties op onafhankelijke schermen kunt uitvoeren zonder uw systeembronnen volledig te benutten. Het TB3 dock ondersteunt resoluties van 5K (5120 x 2880) bij 60 Hz op één scherm.

Verbind uw laptop met:

- 1 x 4K scherm via de DP poort
- 1 x 4K scherm via de TB3 USB-C poort (1,8 m kabel meegeleverd)

OF

- 1 x 5K scherm via de DP en TB3 USB-C poorten

Sluit het TB3 dock gewoon aan op uw laptop met de meegeleverde TB3 kabel en u kunt direct aan het werk. Geen tijdrovende installaties van stuurprogramma's nodig. Installeer een tweede scherm met de meegeleverde USB-C naar DisplayPort kabeladapter, waardoor u ook geen extra adapters nodig hebt.

Het TB3 docking station biedt zes USB 3.0 poorten, inclusief een snellaadpoort en USB-C poort, een GbE poort en audio-/microfoonpoort. De geïntegreerde SD-kaartlezer voegt opslag toe die meestal niet beschikbaar is op de meeste docking stations.

Met een enkele kabel biedt het universele laptop-dockingstation tot 85 W Power Delivery voor het voeden en opladen van uw laptop, en voor het voeden van uw randapparaten met de voedingsadapter van 180 W.

De TB3DOCK2DPPU wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Werk productief met foto's en video's met een hoge resolutie
- Verplaats 4K films in minder dan 30 seconden
- Draag 3 uur 4K GoPro®-video over in minder dan een minuut
- Bewerk 4K video op het ene scherm, en bekijk een schermvullend voorbeeld op het tweede 4K-scherm

### Eigenschappen

- THUNDERBOLT 3 GECERTIFICEERDE DOCK: Aluminium, 40 Gbps dual 4K 60Hz DP & TB3 (USB-C) video-uitgang of één monitor 5K 30Hz, 85W PD, USB 3.0 hub, SD 4.0 kaartlezer, gigabit Ethernet- & headset poort
- 85W POWER DELIVERY: Dit Thunderbolt 3 dock voedt en laadt ultrabooks en laptops op zoals MacBook Pro (15 & 16), MacBook Air, HP, Lenovo ThinkPad en & Dell XPS voor zowel macOS als Windows.
- MEER USB POORTEN: Dit TB3 docking station heeft een 6-poorts USB 3.1 Gen 1 5 Gbps hub (5x USB-A, 1x USB-C poorten) met 1x BC 1.2 (1,5 A) altijd actieve snellader poort die werkt met of zonder aangesloten laptop
- EENVOUDIGE INSTALLATIE EN CONFIGURATIE: Universeel Thunderbolt 3 dock met automatische installatie van stuurprogramma's, inclusief 1,8 m USB Type-C naar DisplayPort kabel voor de aansluiting van een tweede DP monitor en een Thunderbolt 3 hostkabel
- FLEXIBELE THUNDERBOLT 3 POORT: Thunderbolt 3 poort replicator met downstream TB3 poort waar u een tweede monitor of USB Type-C accessoires kan op aansluiten, of kan doorverbinden met andere TB3 apparaten via daisy chain

---

Hardware

Garantiebeleid

3 Years

4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	2
Bus type	Thunderbolt 3
Industriestandaarden	Thunderbolt 3 USB batterijplaadspecificatie Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Texas Instruments - TPS65983 Fresco - FL1100EX Intel - WGI210AT C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3226

---

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps (Thunderbolt 3) 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	Twee schermen - DisplayPort en Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p bij 60Hz  Eén 4K-scherm - DisplayPort of Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p bij 60Hz  Eén 5K (5120 x 2880p) scherm (via Thunderbolt 3 USB-C-poort)
Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja



Type opslagmedium	SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
	microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
PXE	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	DisplayPort (20-polig)
	USB Type-C (24-polig) USB 3.0
	USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45
	3,5 mm mini-jack (3 standen)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® 8, 8.1, 10 <br / > macOS 10.12 - 10.15
--------------------	---

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort.
---------------------------	--



De Thunderbolt 3 poort van uw laptop moet USB Power Delivery 2.0 ondersteunen om uw laptop te voeden en op te laden.

Notitie

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).

Voor aansluiting van een scherm op een van de Thunderbolt 3 USB-C poorten kan een USB-C videoadapter noodzakelijk zijn afhankelijk van de input van uw scherm.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 biedt snelheden tot 10 Gbps.

MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.5 A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	9 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	180

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 95% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke



eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	8.7 in [22.2 cm]
Breedte product	3.4 in [87.0 mm]
Hoogte product	1.3 in [34.0 mm]
Gewicht product	17.4 oz [492.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.6 in [29.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.9 lb [1.8 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	docking station
	thunderbolt 3-kabel
	USB-C naar DisplayPort-kabel
	universele voedingsadapter
	voedingskabels (VK, EU)
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

