

Thunderbolt 3-dockningsstation - TB3-dockningsstation med DisplayPort till bärbara datorer för 60 Hz dubbla 4K-skärmar - Laddning med 85 W strömförsörjning - 6-ports USB 3.0-hubb, SD 4.0, GbE, Audio - Windows och Mac

Produkt ID: TB3DOCK2DPPU



Omvandla enkelt din bärbara MacBook Pro- eller Windows-dator med Thunderbolt 3 till en arbetsstation med två bildskärmar i 4K med en kapacitet på upp till 40 Gbit/s. Den högkvalitativa TB3-bryggan har sex USB 3.0-portar, 85 W strömförsörjning för laddning av din bärbara dator, och en SD-kortläsare.

Den här dockningsstationen med dubbla bildskärmar har stöd för hastigheter på upp till 40 Gbit/s och 4K-upplösning (4096 x 2160) vid 60 Hz på två bildskärmar vilket gör det möjligt att använda resurskrävande applikationer på oberoende bildskärmar utan att dränera systemet på resurser. TB3-dockningsstationen har stöd för 5K-upplösning (5120 x 2880) vid 60 Hz på en bildskärm.

Anslut din bärbara dator till:

- 1 x 4K-bildskärm via DP-porten
- 1 x 4K-bildskärm via TB3 USB-C-porten (1,8 m kabel medföljer)

ELLER

- 1 x 5K-bildskärm via DP- och TB3 USB-C-portar

Anslut bara TB3-dockningsstationen till din bärbara dator med hjälp av den medföljande TB3-kabeln och börja arbeta omedelbart. Inga tidskrävande installationer av drivrutiner krävs. Konfigurera en andra bildskärm med den medföljande USB-C till DisplayPort-kabeladaptern, vilket eliminerar behovet av extra adaptrar.

TB3-dockningsstationen har USB 3.0-portar, inklusive en snabbbladdningsport och USB-C-port, en GbE-port och ljud-/mikrofonport. Den inbyggda SD-kortläsaren kommer med lagringsmöjligheter som

vanligtvis inte är tillgängliga hos de flesta dockningsstationer.

Med en kabel kan den universella dockningsstationen för bärbara datorer leverera upp till 85 W strömförsörjning för att strömsätta och ladda din bärbara dator samt din kringutrustning med sin strömadapter på 180 W.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Arbeta produktivt med bilder och video i hög upplösning
- Överför en 4K-film på under 30 sekunder
- Överför 3 timmar av 4K GoPro®-video på mindre än en minut
- Redigera 4K-video på en skärm med en videogranskning i full storlek på den andra 4K-skärmen

Funktioner

- **HÖGPRESTERANDE THUNDERBOLT 3-CERTIFIERAD DOCKNINGSSTATION:** Enkel drivrutinsfri installation. Thunderbolt 3 (40 Gbps). Dubbel 4K 60 Hz (DP + TB3) videoutgång eller enkel skärm i 5K 30 Hz. 5x USB-hubb. SD 4.0-kortläsare, Gigabit Ethernet, headsetport. 85 W PD
- **KOMPATIBILITET:** Windows, macOS och Ubuntu. Kompatibel med alla bärbara datorer med Thunderbolt 3/4. Utökade dubbla skärmar på Apple M3 MacBook Air/Pro och M1/M2/M3 Max och Pro MacBooks. En skärm på MacBooks i instegssegmentet med Apple M1-/M2-chipp. Inkluderad USB-C till DP-kabel
- **FLER USB-ENHETSPORTER:** TB3-dockningsstationen har en 6-ports USB 3.1 Gen 1-hubb på 5 Gbit/s (5x USB-A, 1x USB-C-portar) med 1x BC 1.2 (1,5 A) snabbaddande alltid-på-port som fungerar med eller utan bärbar dator ansluten
- **FLEXIBEL THUNDERBOLT 3-PORT:** Nedströms TB3-port stöder 3 driftlägen: En andra skärm för dubbel 4K 60 Hz-video med direkt GPU-prestanda utan programvara eller komprimering, kedjekoppla upp till 5 TB3-kringutrustning eller anslut USB Type-C-tillbehör
- **VÅR FÖRDEL:** Inkluderar strömadapter som samtidigt ger 85 W strömförsörjning för laddning av den

bärbara datorn och full strömförsörjning till alla portar. Anslutningsverktyg med Network MAC Address Pass-Through och Windows Layout

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Busstyp	Thunderbolt 3
Industristandarder	Thunderbolt 3 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Texas Instruments - TPS65983 Fresco - FL1100EX Intel - WGI210AT C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3226

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps (Thunderbolt 3) 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	Dubbla bildskärmar - DisplayPort och Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p/3840 x 2160p vid 60 Hz Enskild 4K-bildskärm - DisplayPort eller Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p/3840 x 2160p vid 60 Hz Enskild 5K-bildskärm (5120 x 2880p) (via Thunderbolt)

		3 USB-C-porten)
Typ och hastighet		Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-stöd		Ja
Minnesmediatyp		SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
		SDHC (Secure Digital High Capacity)
		SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
		microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
		microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
		microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Kompatibla nätverk		10/100/1000 Mbps
Auto MDIX		Ja
PXE		Ja
Stöd för full-duplex		Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
		1 - DisplayPort (20-stifts)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning)
		4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - RJ-45
		1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 8, 8.1, 10, 11 > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port. Din bärbara dators Thunderbolt 3-port måste ha stöd för USB Power Delivery 2.0 för att kunna strömförse och ladda din bärbara dator.
Obs.	En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K). Vid anslutning av en skärm till en av Thunderbolt 3 USB-C-portarna kan en USB-C-videoadapter behövas beroende på skärmens ingångar. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 ger hastigheter på upp till 10 Gbps. MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5 A
Utspanning	20V DC
Utström	9 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	180

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0~95 % RH

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinettyp	Aluminium
Produktlängd	8.7 in [22.2 cm]
Produktbredd	3.4 in [8.7 cm]
Produkthöjd	1.3 in [3.4 cm]
Produktvikt	1.1 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.6 in [29.5 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.5 cm]
Paketets höjd	3.5 in [9.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.9 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - thunderbolt 3-kabel
	1 - USB-C till DisplayPort-kabel
	1 - Universell strömadapter
	2 - strömkabel (UK, EU)
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.