

## Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a eSATA con Puerto USB 3.1 - Adaptador USC Tipo C a USB A- USBC

ID del Producto: TB3ESATU31



Este adaptador Thunderbolt™ 3 a eSATA y USB 3.1 le permite ampliar la conectividad de su equipo portátil Mac o PC sumando dos puertos fundamentales. Simplemente conéctelo al puerto Thunderbolt 3 en su ordenador portátil para ofrecer un puerto eSATA y un puerto USB 3.1 (10Gbps). Compacto y portátil. Es el compañero perfecto para su MacBook Pro o cualquier otro ordenador portátil que tenga Thunderbolt 3.

Amplíe la vida de sus dispositivos de almacenamiento externo. Con el puerto eSATA del adaptador, conecte una unidad externa de disco duro equipado con eSATA, una unidad SSD o una caja externa a su ordenador.


El adaptador le permite agregar dispositivos con USB 3.1 o USB 3.0, tal como una unidad de disco duro externo, SSD o unidad flash. Es retrocompatible con dispositivos USB 2.0.

Aproveche su puerto Thunderbolt 3 para crear una solución de alta velocidad que ofrece conectividad eSATA y USB 3.1. Para obtener la máxima eficacia, dos canales dedicados conectan el adaptador Thunderbolt directamente al bus PCIe de su sistema. Ambos puertos en el adaptador ofrecen un ancho de banda completo, de modo que, con los dos puertos en uso, se evitan los cuellos de botella de rendimiento.

Su alojamiento compacto y duradero hace que sea el adaptador ideal para uso portátil. No requiere alimentación externa y cuenta con un cable Thunderbolt integrado. Configurar el adaptador es fácil, con una instalación plug-and-play.

El modelo TB3ESATU31 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Agregue dos puertos de conectividad esenciales a su ordenador portátil Macbook Pro o basado en Windows equipado con Thunderbolt
- Conecte una unidad externa de disco duro equipado con eSATA, una unidad de estado sólido o una caja externa a su ordenador portátil a través de un puerto Thunderbolt
- Agregue un puerto USB 3.1 (10Gbps) extra para conectar sus periféricos en un entorno doméstico, de oficina o al viajar
- Perfecto para su uso con un MacBook o un PC portátil en un entorno de espacio de trabajo compartido o de "hot-desk"

## Características

- Proporciona una conexión con un puerto eSATA (6Gbps) y con un puerto USB 3.1 (10Gbps) Type-A a través de un puerto individual Thunderbolt 3.
- Compatible con equipos Macbook Pro y Windows; requiere un puerto Thunderbolt 3 de 15W
- Admite Thunderbolt 3, con dos canales PCI Express dedicados (uno por puerto)
- Caja compacta y duradera con cable Thunderbolt 3 integrado, para máxima portabilidad
- Certificación Thunderbolt 3
- Suministra alimentación a dispositivos con alimentación por bus (hasta 1A en puerto USB)
- Configuración fácil, con instalación tipo plug-and-play en sistemas operativos compatibles, con el uso de controladores nativos
- Puerto eSATA compatible con las conexiones SATA I/II/III

- Puerto USB 3.1 Gen 2 compatible con UASP y retrocompatible con USB 2.0
- Alimentación por bus: no requiere alimentación externa

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	eSATA
	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	Thunderbolt 3
Estilo de Puerto	Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips	Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt) ASMedia - ASM1061 (eSATA)

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	20Gbps (Thunderbolt) 6Gbps (eSATA) 10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	Sí
Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
Soporta LBA	48-bit
RAID	No

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	1 - eSATA (7 pines, datos)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

---

#### Software

Compatibilidad OS	Windows® 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
-------------------	---

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un ordenador portátil con un puerto Thunderbolt 3 con 15W de potencia.
-------------------------------------	---

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humedad	40-50% de HR

---

#### Características Físicas

Color	Negro y Plata
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	6.3 in [160 mm]
Longitud del Producto	9.4 in [24.0 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [5.2 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Peso del Producto	1.8 oz [50.0 g]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.3 oz [150.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Thunderbolt 3

1 - Guía rápida de inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.