

Adattatore Thunderbolt 3 a eSATA + porta USB 3.1 (10Gbps) - Mac / Windows

ID prodotto: TB3ESATU31



Questo adattatore Thunderbolt™ 3 a eSATA e USB 3.1 consente di estendere la connettività di un computer laptop o di un Mac grazie all'aggiunta di due porte indispensabili. È sufficiente collegarlo alla porta Thunderbolt 3 del computer laptop per ottenere una porta eSATA e una porta USB 3.1 (10 Gbps). Compatto e portatile, è il complemento perfetto per un MacBook Pro e qualsiasi altro computer laptop con tecnologia Thunderbolt 3.

L'adattatore consente di estendere la vita dei dispositivi di archiviazione esterni. È sufficiente collegare un box esterno, un disco rigido esterno o un'unità a stato solido compatibile con la tecnologia eSATA alla porta eSATA dell'adattatore.


L'adattatore consente l'aggiunta di un dispositivo USB 3.1 o USB 3.0, ad esempio un disco rigido esterno, un'unità SSD o un'unità flash. In più è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0.

La porta Thunderbolt 3 può essere utilizzata per creare una soluzione ad alta velocità, in grado di offrire una connettività eSATA e USB 3.1. Per ottimizzare l'efficienza e le prestazioni, sono presenti due linee dedicate per la connessione diretta dell'adattatore Thunderbolt al bus PCIe del sistema. Le due porte dell'adattatore garantiscono una larghezza di banda completa, che evita la creazione di colli di bottiglia quando vengono utilizzate assieme.

L'adattatore è dotato di un alloggiamento compatto e resistente che lo rende ideale per il trasporto. Non richiede un'alimentazione esterna ed è dotato di un cavo Thunderbolt integrato. L'adattatore si configura e si installa facilmente grazie alla funzione plug-and-play.

Il prodotto TB3ESATU31 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere due porte indispensabili per la connettività dei computer laptop Windows o MacBook Pro con tecnologia Thunderbolt
- Consente di collegare un box esterno, un disco rigido esterno o un'unità a stato solido compatibile con la tecnologia eSATA attraverso la porta Thunderbolt di un computer laptop
- Consente di aggiungere una porta USB 3.1 (10 Gbps) in più per collegare le periferiche in ufficio, a casa o in viaggio
- Ideale da utilizzare con MacBook o laptop in un'area di lavoro condivisa o in un ambiente di lavoro condiviso tra più utenti

Caratteristiche

- Offre connessione a una porta eSATA (6 Gbps) e a una porta USB 3.1 (10 Gbps) Type-A tramite una singola porta Thunderbolt 3
- Compatibile con i computer laptop Windows e MacBook Pro; richiede una porta Thunderbolt 3 da 15 W
- Supporta la tecnologia Thunderbolt 3, con due linee PCI Express dedicate (una per ogni porta)
- Alloggiamento compatto e resistente, con cavo Thunderbolt 3 integrato, per la massima portabilità
- Con certificazione Thunderbolt 3
- Eroga potenza ai dispositivi alimentati tramite bus (fino a 1 A su una porta USB)
- Configurazione intuitiva e installazione plug-and-play sui sistemi operativi supportati grazie ai driver nativi
- La porta eSATA è compatibile con le connessioni SATA I/II/III

- La porta USB 3.1 Gen 2 supporta la tecnologia UASP ed è retrocompatibile con la tecnologia USB 3.0, 2.0
- Alimentato tramite bus: non richiede un'alimentazione esterna

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Interfaccia	eSATA
	USB 3.2 Gen 2
Tipo bus	Thunderbolt 3
Stile porte	Dongle (incluso)
ID chipset	Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt)
	ASMedia - ASM1061 (eSATA)

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	20 Gbps (Thunderbolt) 6 Gbps (eSATA) 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	Sì
Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
Supporto LBA	48-bit
RAID	No

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
-------------------	--

1 - eSATA (7 pin, dati)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Richiede un laptop con una porta Thunderbolt 3 avente una potenza di 15 W.
-----------------------------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità	40-50% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	6.3 in [160 mm]
Lunghezza prodotto	9.4 in [24.0 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [5.2 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [50.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [17.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.2 cm]

Altezza del Pacco 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 5.3 oz [150.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Adattatore Thunderbolt 3

1 - guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.