

Thunderbolt 3 naar eSATA adapter + USB 3.1 (10Gbps) poort - Mac / Windows

Productcode: TB3ESATU31



Met deze Thunderbolt™ 3 naar eSATA en USB 3.1 adapter kunt u de connectiviteit van uw Mac of pc laptop uitbreiden, door toevoeging van twee essentiële poorten. Sluit de adapter gewoon aan op de Thunderbolt 3 poort van uw laptop zodat u beschikt over een eSATA-poort en een USB 3.1 (10 Gbps) poort. Deze adapter is compact en draagbaar en is daarmee de perfecte accessoire voor uw MacBook Pro of elke andere met Thunderbolt 3 uitgeruste laptop.

Verleng de levensduur van uw externe opslagapparaten. Sluit een met eSATA uitgeruste externe harde schijf, solid-state drive of externe behuizing gewoon aan via een eSATA-poort van de adapter.


Met de adapter kunt elk USB 3.1 of USB 3.0 apparaat, zoals een externe harde schijf, SSD of flashdrive, toevoegen. De adapter is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0 apparaten.

Benut uw Thunderbolt 3 poort optimaal voor een high-speed oplossing die zowel eSATA als USB 3.1 connectiviteit biedt. Voor maximale efficiency moet de Thunderbolt adapter via twee speciale verbindingen direct op de PCIe-bus van uw systeem worden aangesloten. Beide poorten van de adapter bieden de volledige bandbreedte zodat u knelpunten kunt vermijden wanneer beide poorten worden gebruikt.

Dankzij de compacte en duurzame behuizing is de adapter ideaal voor mobiel gebruik. Deze adapter heeft geen externe voeding nodig en heeft een geïntegreerde Thunderbolt-kabel. De adapter kan dankzij plug & play eenvoudig worden geïnstalleerd.

De TB3ESATU31 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg twee essentiële connectiviteitspoorten toe aan uw met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro of op Windows gebaseerde laptop
- Sluit een met eSATA uitgeruste, externe harde schijf, solid-state drive of externe behuizing via een Thunderbolt-poort aan op uw laptop
- Voeg een extra USB 3.1 (10 Gbps) poort toe voor de aansluiting van uw randapparaten op kantoor, thuis of onderweg
- Bij uitstek geschikt voor gebruik met uw MacBook of laptop in een gedeelde werkomgeving of hot desk omgeving

Eigenschappen

- Biedt één eSATA (6 Gbps) en één USB 3.1 (10Gbps) Type-A poortverbinding via één Thunderbolt 3 poort
- Compatibel met zowel MacBook Pro als Windows laptops; vereist een 15 W Thunderbolt 3 poort
- Ondersteunt Thunderbolt 3, met twee speciale PCI Express verbindingen (één per poort)
- Compacte en duurzame behuizing met een geïntegreerde Thunderbolt 3 kabel, voor maximale mobiliteit
- Thunderbolt 3 gecertificeerd
- Voedt apparaten met busvoeding (tot 1 A op de USB-poort)
- Eenvoudige installatie met plug & play op ondersteunde besturingssystemen met native stuurprogramma's
- eSATA-poort ondersteunt SATA I/II/III verbindingen

- USB 3.1 Gen 2-poort ondersteunt UASP en is neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0
- Busvoeding - geen externe voeding vereist

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Interface	eSATA
	USB 3.2 Gen 2
Bus type	Thunderbolt 3
Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Chipsetcode	Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt)
	ASMedia - ASM1061 (eSATA)

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	20 Gbps (Thunderbolt)
	6 Gbps (eSATA)
	10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Ja
Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
LBA-ondersteuning	48-bit
RAID	Nee

Connector(en)

Type connector(en)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
--------------------	--

1 - eSATA (7-polig, data)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vereist een laptop met een Thunderbolt 3 poort met 15 W vermogen.
----------------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	40-50% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	6.3 in [160 mm]
Lengte product	9.4 in [24.0 cm]
Breedte product	2.0 in [5.2 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.1 cm]
Gewicht product	1.8 oz [50.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]

Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.3 oz [150.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - Thunderbolt 3 adapter
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.