

Docking station Thunderbolt - HDMI o Mini DisplayPort, USB 3.0, GbE, con cavo Thunderbolt

ID prodotto: TBDOCKHDPBC



La docking station Thunderbolt™ TBDOCKHDPBC fornisce un singolo punto di collegamento per la workstation domestica/da ufficio, per un'installazione flessibile a una velocità sorprendente. Aggiungere Thunderbolt e le uscite video HDMI, Gigabit Ethernet, un hub USB 3.0 e porte audio da 3,5 mm al laptop dotato di Thunderbolt non è mai stato più semplice.

Per lavorare a una velocità eccezionale! La docking station Thunderbolt riduce i problemi correlati al collegamento di una tipica workstation per laptop consentendo di lasciare il set di periferiche collegato alla docking station. Con un unico collegamento al laptop (ad es. MacBook Pro®, MacBook Air® o Ultrabook™), è possibile mettersi al lavoro in pochi secondi.

Collegamento immediato grazie al cavo Thunderbolt di alta qualità da 1 m incluso, per un maggiore risparmio di tempo e denaro.

Consente di creare uno spazio di lavoro ordinato e personalizzabile, grazie all'ingombro ridotto e al supporto opzionale incluso è possibile posizionare la docking station Thunderbolt sia in orizzontale che in verticale.

Consente il collegamento di un maggior numero di periferiche USB grazie al controller USB 3.0 a 3 porte integrato. I dischi rigidi USB 3.0 esterni traggono vantaggio dalla risposta senza problemi e dalle maggiori velocità di trasferimento dei dati fornite da UASP. Le periferiche USB meno recenti non rappresentano un problema grazie alla compatibilità all'indietro con i dispositivi USB 2.0/1.1.

Permette di incrementare le prestazioni dell'intero sistema grazie al controller dedicato per gestione di I/O preinstallati rendendo le risorse di sistema disponibili per altre attività. Con velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps, la tecnologia Thunderbolt supporta contemporaneamente un display ad alta risoluzione e dispositivi dati ad alte prestazioni, permette inoltre di collegare a cascata fino a 6 dispositivi (compatibile con Thunderbolt 1 e 2) per la massima connettività.

Grazie alle uscite integrate per i monitor è possibile espandere la visibilità dello schermo e aumentare la produttività. Grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1080 (HDMI) e 2560x1440 (Thunderbolt / Mini DisplayPort), la docking station fornisce diverse opzioni per l'aggiunta di display HD esterni.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Nota: quando viene utilizzato un unico display, la docking station permette di collegare un monitor HDMI, DisplayPort o Thunderbolt. L'interfaccia Thunderbolt™ sulla docking station è compatibile all'indietro con Mini DisplayPort e, quando è collegata a un monitor DisplayPort, è possibile aggiungere un solo display perché l'HDMI verrà disattivato. Per le configurazioni con doppio display, è possibile collegare un monitor HDMI e un monitor Thunderbolt contemporaneamente.

[Visualizza altri](#)

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di trasformare un MacBook Pro®, MacBook Air®, laptop o Ultrabook™ dotato di Thunderbolt™ in una potente workstation
- Consente il collegamento di una vasta gamma di periferiche a casa/in ufficio a un laptop con un singolo collegamento Thunderbolt

Caratteristiche

- Mini DisplayPort o uscita video HDMI
- Supporto di doppio monitor se si utilizza uno schermo HDMI + Thunderbolt
- Gigabit Ethernet, Audio, 3 porte USB 3.0 con UASP, comprende il cavo Thunderbolt da 1 m
- Supporta velocità di trasferimento dei dati Thunderbolt fino a 10 Gbps
- Comprende un supporto opzionale per il posizionamento orizzontale o verticale (tower)
- Supporta il collegamento a margherita di massimo 6 dispositivi Thunderbolt
- Offre un controller dedicato per la gestione di I/O preinstallati
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Tipo bus	ThunderBolt
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
ID chipset	Intel - CactusRidge_4C Intel - WGI210AT Fresco - FL1100EX Parade - PS181 Parade - PS8339B NXP - CBTL05023 Texas Instruments - PCM2912A

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps (Thunderbolt)
	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	2560x1440 (Thunderbolt)
	1920x1080 (HDMI)
Tipo e velocità	Thunderbolt - 10 Gbit/s
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	Thunderbolt™ (20 pin) Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
-------------------	--

HDMI (19 pin)

RJ-45

USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11, 10 (32-bit o 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit o 64-bit), 7 (32-bit o 64-bit) macOS 10.8.3 e successivi, 11.0 (Testato fino a 11.0)
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Interfaccia Thunderbolt disponibile
-----------------------------	-------------------------------------

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione
----------------	---------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	5 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	5~95% RH



Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	4.9 in [12.4 cm]
Larghezza prodotto	2.8 in [70 mm]
Altezza prodotto	7.4 in [18.9 cm]
Peso prodotto	14.5 oz [411 g]

Informazioni
confezione

Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	4.8 in [12.1 cm]
Package Height	8.1 in [20.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.9 lb [1.3 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Docking station Thunderbolt
	Cavo Thunderbolt 1 m
	Supporto (con viti)
	Piedini in gomma
	Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.