

Thunderbolt docking station voor laptops - inclusief TB kabel

Productcode: TBDOCKHDPBC



Het TBDOCKHDPBC Thunderbolt™ docking station biedt u één aansluitpunt voor uw werkstation thuis of op kantoor, voor een flexibele installatie met geweldige snelheid. Het toevoegen van Thunderbolt- en HDMI-videoutgangen, Gigabit Ethernet, een USB 3.0 hub en 3,5 mm audiopoorten aan uw Thunderbolt-laptop was nog nooit zo eenvoudig.

Werk nu nog sneller! Het Thunderbolt-dock vermindert de problemen bij de aansluiting van een typisch laptop-werkstation doordat al uw randapparaten op het dock aangesloten kunnen blijven. U bent binnen enkele seconden startklaar dankzij één aansluiting op uw laptop (bijv. MacBook Pro®, MacBook Air® of Ultrabook™).

Direct aansluitbaar met de meegeleverde hoogwaardige 1 m Thunderbolt-kabel, wat u tijd en geld bespaart.

Geniet van een nette en aanpasbare compacte werkruimte inclusief optionele standaard, zodat u uw Thunderbolt-dock horizontaal of verticaal kunt plaatsen.

Sluit meer van uw USB-randapparaten aan via de geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 controller. Externe USB 3.0 harde schijven profiteren van de snelle respons en hogere datatransmissiesnelheden door UASP. Oudere USB-randapparaten vormen ook geen probleem dankzij neerwaartse compatibiliteit voor USB 2.0/1.1-apparaten.

Verhoog uw algehele systeemprestatie met een speciale controller voor onboard I/O handling, waardoor u systeembronnen vrijmaakt. Met een datatransmissiesnelheid tot 10 Gbps ondersteunt de Thunderbolt-technologie tegelijkertijd een scherm met hoge resolutie en krachtige data-apparaten via één interface. Voor maximale connectiviteit kunt u daarnaast max. 6 apparaten (compatibel met Thunderbolt 1 en 2) via een daisy chain aansluiten.

Breid uw schermen uit en verhoog uw productiviteit met de geïntegreerde schermuitgangen. Het dock ondersteunt resoluties tot 1920x1080 (HDMI) en 2560x1440 (Thunderbolt/Mini DisplayPort) en biedt diverse opties voor het toevoegen van externe HD-schermen.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Bij gebruik als enkel scherm kunt u met het dock één HDMI-, DisplayPort- of Thunderbolt-scherm aansluiten. De Thunderbolt™-interface op het dock is neerwaarts compatibel met Mini DisplayPort en bij aansluiting op een DisplayPort-scherm kan één scherm worden toegevoegd omdat HDMI dan wordt uitgeschakeld. Voor dubbele schermconfiguraties kunt u tegelijkertijd één HDMI-scherm en één Thunderbolt-scherm aansluiten.

[Bekijk meer](#)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verander een voor Thunderbolt™ geschikte MacBook Pro®, MacBook Air®, laptop of Ultrabook™ in een krachtig werkstation
- Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan op een laptop, allemaal via één Thunderbolt-aansluiting

Eigenschappen

- Mini DisplayPort of HDMI-video-uitgang
- Dubbele schermondersteuning bij gebruik van HDMI + Thunderbolt Display
- Gigabit Ethernet, Audio, 3 USB 3.0-poorten met UASP, inclusief 1 m Thunderbolt-kabel
- Ondersteunt Thunderbolt-datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps
- Inclusief optionele standaard voor horizontale of verticale (toren) stand
- Aansluiting mogelijk van max. 6 apparaten met een daisy chain
- Voorzien van een speciale controller voor onboard I/O handling

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee

Ondersteunde schermen	1
Bus type	ThunderBolt
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Chipsetcode	Intel - CactusRidge_4C Intel - WGI210AT Fresco - FL1100EX Parade - PS181 Parade - PS8339B NXP - CBTL05023 Texas Instruments - PCM2912A

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (Thunderbolt) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	2560x1440 (Thunderbolt) 1920x1080 (HDMI)
Type en snelheid	Thunderbolt - 10 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	Thunderbolt™ (20-polig) 3,5 mm mini-jack (3 standen) HDMI (19-polig) RJ-45 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	--



Software	Besturingssystemen	Windows® 10 (32-bits of 64-bits), 8 / 8.1 (32-bits of 64-bits), 7 (32-bits of 64-bits) macOS 10.8.3 en later, 11.0 (getest tot 11.0)
----------	--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare Thunderbolt-interface
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Indicatoren	LED-indicatoren	Power
-------------	-----------------	-------

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.5 A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	5 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart & Zilver
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	39.4 in [100 cm]



Lengte product	4.9 in [12.4 cm]
Breedte product	2.8 in [70 mm]
Hoogte product	7.4 in [18.9 cm]
Gewicht product	14.5 oz [411 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	4.8 in [12.1 cm]
Package Height	8.1 in [20.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.9 lb [1.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>Thunderbolt docking station</p> <p>1 m Thunderbolt-kabel</p> <p>Standaard (met schroeven)</p> <p>Rubberen voetjes</p> <p>Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.</p> <p>Handleiding</p>
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

