

## Thunderbolt-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Produkt ID: TBDOCKHDPBC



TBDOCKHDPBC Thunderbolt™-dockningsstation ger dig en enda anslutningspunkt till arbetsstationen i hemmet/på kontoret för en flexibel installation med suverän hastighet. Det har aldrig varit enklare att lägga till Thunderbolt- och HDMI-videoutgångar, Gigabit Ethernet, en USB 3.0-hubb och 3,5 mm audioportar till din Thunderbolt-utrustade bärbara dator.

Börja jobba snabbare! Thunderbolt-dockningsstationen minskar besvären med att ansluta en typisk bärbar arbetsstation genom att låta alla tillägg vara anslutna till dockningsstationen. Genom en enda anslutning till din bärbara dator (t.ex. MacBook Pro®, MacBook Air® eller Ultrabook™) kommer du igång på ett par sekunder.

Anslut med en gång med den medföljande Thunderbolt-kabeln av hög kvalitet på 1 m och spara både tid och pengar.

Få en städad och anpassningsbar arbetsyta med en liten storlek och medföljande valfritt stativ så att du kan placera Thunderbolt-dockningsstationen antingen horisontellt eller vertikalt.

Anslut flera USB-tillägg genom den inbyggda USB 3.0-kontrollern med 3 portar. Externa USB 3.0-hårddiskar drar fördel av den jämna svarstiden och snabbare dataöverföringshastigheter från UASP. Äldre USB-tillägg innebär inte heller några problem med USB 2.0/1.1-bakåtkompatibilitet.

Öka den totala systemprestandan med en dedicerad controller för inbyggd I/O-hantering som frigör systemresurser. Med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps stöder Thunderbolt-teknik högupplösta skärmar och högpresterande dataenheter samtidigt genom ett enda gränssnitt och du kan dessutom kedjekoppla upp till 6 enheter (Thunderbolt 1- och 2-kompatibla) för maximala anslutningar.


Utöka ditt skärmutrymme och öka produktiviteten med de inbyggda skärmutgångarna. Dockningsstationen stöder upplösningar på upp till 1920x1080 (HDMI) och 2560x1440 (Thunderbolt/Mini DisplayPort) och ger flera möjligheter att lägga till externa HD-skärmar.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: När du bara använder en skärm låter dockningsstationen dig ansluta en HDMI-, DisplayPort- eller Thunderbolt-skärm. Dockningsstationens Thunderbolt™-gränssnitt är bakåtkompatibelt med Mini DisplayPort och vid anslutning till en DisplayPort-skärm kan endast en skärm läggas till eftersom HDMI kommer att inaktiveras. Om du vill ha två skärmar kan du ansluta en HDMI-skärm och en Thunderbolt-skärm samtidigt.

Se fler

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Gör om en Thunderbolt™-utrustad MacBook Pro®, MacBook Air®, Ultrabook™ eller annan bärbar dator till en kraftfull arbetsstation
- Anslut olika tillägg i hemmet/på kontoret till en bärbar dator från en enda Thunderbolt-anslutning

## Funktioner

- Videoutdata från Mini DisplayPort eller HDMI
- Stöd för två skärmar vid användning med HDMI- + Thunderbolt-skärm
- Gigabit Ethernet, Audio, 3x USB 3.0-portar med UASP, 1 m Thunderbolt-kabel medföljer
- Stöder Thunderbolt datahastigheter på upp till 10 Gbps
- Valfritt stativ för horisontell eller vertikal (torn) orientering medföljer
- Stöder kedjekoppling av upp till 6 Thunderbolt-enheter
- Ger en dedicerad kontroller för inbyggd I/O-hantering

- ANSLUTNINGSVÄRKTYG: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

---

## Hårdvara

|                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantipolicy          | 3 Years                                                                                                                                                  |
| 4K-stöd                | Nej                                                                                                                                                      |
| Snabbladdningsport(ar) | Nej                                                                                                                                                      |
| Skärmstöd              | 1                                                                                                                                                        |
| Busstyp                | Thunderbolt                                                                                                                                              |
| Industristandarder     | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab                                                                                                                    |
| Chipset-ID             | Intel - CactusRidge_4C<br>Intel - WGI210AT<br>Fresco - FL1100EX<br>Parade - PS181<br>Parade - PS8339B<br>NXP - CBTL05023<br>Texas Instruments - PCM2912A |

---

## Prestanda

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 10 Gbps (Thunderbolt)<br>5 Gbps (USB 3.0)<br>2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) |
| Maximal digital upplösning       | 2560x1440 (Thunderbolt)<br>1920x1080 (HDMI)                                 |
| Typ och hastighet                | Thunderbolt - 10 Gbit/s                                                     |
| Kompatibla nätverk               | 10/100/1000 Mbps                                                            |
| Auto MDIX                        | Ja                                                                          |
| Stöd för full-duplex             | Ja                                                                          |

|                                |                       |                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt(er)                    | Kontakttyp(er)        | 2 - Thunderbolt™ (20-stifts)                                                         |
|                                |                       | 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)                                                        |
|                                |                       | 1 - HDMI (19-stifts)                                                                 |
|                                |                       | 1 - RJ-45                                                                            |
|                                |                       | 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)                                           |
| Mjukvara                       | OS-kompatibilitet     | Windows® 11, 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit) |
|                                |                       | macOS 10.8.3 and later, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 (tested up to 14.0)             |
| Särskilda<br>anmärkningar/krav | System- och kabelkrav | Tillgängligt Thunderbolt-gränssnitt                                                  |
|                                |                       |                                                                                      |
| Indikatorer                    | LED-indikatorer       | 1 - Ström                                                                            |
|                                |                       |                                                                                      |
| Ström                          | Strömkälla            | AC-adapter medföljer                                                                 |
|                                | Inspänning            | 100 - 240 AC                                                                         |
|                                | Inström               | 1.5 A                                                                                |
|                                | Utspanning            | 12V DC                                                                               |
|                                | Utström               | 5 A                                                                                  |
|                                | Polaritet på mittpol  | Positiv                                                                              |
|                                | Kontakttyp            | N                                                                                    |
| Miljö                          | Drifttemperatur       | 5°C to 40°C (41°F to 104°F)                                                          |
|                                | Förvaringstemperatur  | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)                                                        |
|                                | Luftfuktighet         | 5~95 % RH                                                                            |

## Utseende

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Färg         | Svart & silver      |
| Kabinettyp   | Aluminium och plast |
| Kabellängd   | 3.3 ft [1 m]        |
| Produktlängd | 4.9 in [12.4 cm]    |
| Produktbredd | 2.8 in [7 cm]       |
| Produkthöjd  | 7.4 in [18.9 cm]    |
| Produktvikt  | 14.5 oz [411 g]     |

## Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 6.7 in [17 cm]   |
| Paketets bredd          | 4.8 in [12.1 cm] |
| Paketets höjd           | 8.1 in [20.5 cm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 2.9 lb [1.3 kg]  |

## Vad det är i lådan

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingår i paketet | <p>1 - Dockningsstation för Thunderbolt</p> <p>1 - 1 m Thunderbolt-kabel</p> <p>1 - Stativ (med skruvar)</p> <p>4 - Gummifötter</p> <p>1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.</p> <p>1 - Instruktionsbok</p> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Warranty Information

|          |      |
|----------|------|
| Warranty | 3 År |
|----------|------|

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.