

Cable Thunderbolt 3 Pasivo de 50cm - 40Gbps - PD 100W - Video 4K/5K - Cable Thunderbolt - Certificado Thunderbolt - Compatible con USB4 / Modo Alt DP - Thunderbolt 4 - USB 3.2 - USB-C

ID del Producto: TBLT34MM50CM



Este cable Thunderbolt™ 3 (40Gbps) le permite conectarse a cualquier puerto Thunderbolt 3 (USB-C™) para enviar vídeo y datos a sus dispositivos Thunderbolt, USB y DisplayPort. Además, el cable puede proporcionar energía para cargar sus dispositivos, y puede enlazar hasta seis dispositivos Thunderbolt 3 como parte de una conexión en cadena.

Este cable admite velocidades de transferencia de datos de 40Gbps cuando se conecta a un dispositivo Thunderbolt 3, por lo que podrá transferir archivos de fotos y de vídeo a una velocidad cuatro veces superior a la de un cable USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) . Por ejemplo, puede transferir una película 4K en segundos. Cuando se conecta a un dispositivo USB 3.1, el cable admite velocidades de transferencia de datos de 10Gbps.

El cable Thunderbolt 3 es totalmente compatible con todos sus dispositivos USB 3.1 Gen 2 y puede utilizarse para cargar y sincronizar sus dispositivos móviles. También puede conectar y alimentar laptops USB-C, como su MacBook o Chromebook™, y periféricos USB-C, como su unidad de disco duro portátil y docking station.

El cable admite vídeo 4K completo a 60 Hz o 5K a 60 Hz. El cable también admite DisplayPort 1.2 y es compatible con las pantallas DisplayPort existentes. Es perfecto para conectar su docking station o laptops a un monitor con una resolución, un contraste y una profundidad de color asombrosos para disfrutar de un nivel de detalle sorprendente.

Este cable Thunderbolt 3 suministra hasta 100 W de potencia para cargar una laptop o alimentar una pantalla, y 15 W para dispositivos alimentados por bus, como un gabinete de disco duro.

El cable le ofrece una forma sencilla de conectar varias laptops compatibles con Thunderbolt 3 para crear una red 10GbE de igual a igual. Es perfecto para crear pequeños grupos de trabajo y compartir periféricos como impresoras y almacenamiento. También puede conectar dos portátiles Thunderbolt 3

juntos para migraciones de PC.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte a cualquier pantalla o dispositivo de datos Thunderbolt
- Conecte su laptop Thunderbolt 3 a una docking station, y aliméntela al mismo tiempo, con el mismo cable
- Configure una red punto a punto para varias laptops Thunderbolt 3
- Conecte, cargue y sincronice sus dispositivos USB 3.1 (por ejemplo, dispositivos móviles, discos duros portátiles y docking stations) con una computadora compatible con USB 3.1

## Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** El cable Thunderbolt 3 pasivo de 50cm proporciona una carga constante de 40 Gbps y 100 W - Conecte una laptop Thunderbolt 4 / 3 / USB-C, o un iPad Pro (5ª generación y posteriores) a una docking station o a un monitor UHD
- **CERTIFICADO THUNDERBOLT:** Certificación Intel Thunderbolt para garantizar la compatibilidad con hosts y dispositivos Thunderbolt - Admite hasta 5K 60Hz o 4K 60Hz doble
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Cable coaxial con blindaje de aleación trenzada para una mayor protección contra las interferencias electromagnéticas - Alivios de tensión robustos en los conectores para una mayor durabilidad
- **APLICACIONES:** Facilita una conexión Thunderbolt 3 o USB-C que admite 40 Gbps, video y alimentación - Rendimiento confiable en aplicaciones de gran ancho de banda como unidades de almacenamiento PCIe externas y dispositivos de red Thunderbolt
- **ESPECIFICACIONES:** 50cm - Thunderbolt 3 (40 Gbps) - 5K 60Hz - PD 3.0 de 100W - Diámetro Exterior del Cable: 4.7mm - Color: Negro

---

### Hardware

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Revestimiento del    | Níquel  |

|                             |                                             |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--|
| Conector                    |                                             |  |
| Cable Tipo Jacket           | PVC - Polyvinyl Chloride                    |  |
| Tipo de Cable Blindado      | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |  |
| Rendimiento                 |                                             |  |
| Tipo y Velocidad            | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s                   |  |
| Conector(es)                |                                             |  |
| Conector A                  | 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)  |  |
| Conector B                  | 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)  |  |
| Requisitos de Energía       |                                             |  |
| Power Delivery              | 100W                                        |  |
| Características Físicas     |                                             |  |
| Color                       | Negro                                       |  |
| Longitud del Cable          | 1.6 ft [0.5 m]                              |  |
| Longitud del Producto       | 19.7 in [50.0 cm]                           |  |
| Ancho del Producto          | 0.5 in [1.2 cm]                             |  |
| Altura del Producto         | 0.3 in [0.7 cm]                             |  |
| Peso del Producto           | 0.7 oz [21.0 g]                             |  |
| Información de la Caja      |                                             |  |
| Cantidad de Paquetes        | 1                                           |  |
| Longitud de la Caja         | 7.2 in [18.3 cm]                            |  |
| Ancho de la Caja            | 3.3 in [8.3 cm]                             |  |
| Altura de la Caja           | 1.1 in [2.8 cm]                             |  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.1 oz [32.0 g]                             |  |
| Contenido de la             |                                             |  |

Caja

Incluido en la Caja

1 - Cable Thunderbolt™ 3 USB-C (40Gbps) de 50cm

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.